



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322313006432

认证委托人名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产者名称及地址

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

生产企业名称及地址

Phoenix Contact India Private Limited
Prithla-Dhatir Road, Village Dudhola, Dist. Palwal, Haryana 121102, India

产品名称和系列、型号、规格

接线端子

WDU 240 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 08 月 12 日 有效期至:2030 年 07 月 20 日

首次发证日期:2025 年 02 月 11 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIAs
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322313006432

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品名称：

接线端子

型号规格：

WDU240, WDU240 BL。

防爆标志：

Ex eb II C Gb

电气参数：

型号规格		WDU240, WDU240 BL
额定绝缘电压 (V)		1000
额定电压 (V)		1100
额定电流 (A)		350
	带 EB 桥接	270
	接触电阻 (mΩ)	0.03
额定导线规格 (AWG)	刚性	2/0-500
额定导线规格 (AWG)	柔性	2/0-500
多组导线额定规格 (AWG)	刚性	2-3/0
多组导线额定规格 (AWG)	柔性	1/0-3/0
工作温度		-60℃~+110℃

相关报告编号：

/

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

- 1) 产品最大使用工作温度范围：-60℃~+110℃。
- 2) 如果产品用于温度组别为 T6 的电设备，则产品使用环境温度范围为 -60℃~+40℃。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵发华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322313006432

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 3) 如果产品用于温度组别为 T1 至 T5 的电气设备中，绝缘材料的最高温度不得超过工作温度范围的最大值。
- 4) 该产品为 Ex 元件，不得单独使用在含有爆炸性危险气体的场所，当与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证后，方可使用于相应等级的爆炸性危险区域。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司