

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Weidmüller Schweiz AG

Allgemein

Die in unserem Katalog und auf unserer Webseite angegebenen Gewichte, Masse, technischen Spezifikationen und Bilder sind für die Lieferungen nicht verbindlich. Preisänderungen und eventuelle Druckfehler vorbehalten.

Preise

Unsere aufgeführten Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Lager Neuhausen, exklusiv Porto und Verpackung, zzgl. MwSt. Aufträge unter CHF 200.- / € 160.- Bruttowarenwert werden ohne Rabatt plus Portokosten abgewickelt. Kleinbestellungen werden mit einer Mindestfaktura von CHF 50.-/ € 40.- verrechnet.

Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto. Lieferungen Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Reklamationen sind innert 8 Tagen nach Wareneingang anzubringen. Bei nachweisbar fehlerhafter Lieferung wird die Ware ersetzt oder gutgeschrieben. Alle weiteren Ansprüche werden jedoch ausdrücklich abgelehnt. Rücksendungen werden nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis angenommen und gutgeschrieben. Artikel, welche nach kundenspezifischen Wünschen geliefert wurden, sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, technisch überholt oder wenig gangbar sind, können nicht zurückgenommen werden.

Lieferfrist

Die angegebenen Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Auftrags-Annullierungen oder Ersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung können wir nicht anerkennen. Je nach Verfügbarkeit der Produkte sind wir zu Teillieferungen berechtigt.

Gewährleistung / Haftung

Die Gewährleistungspflicht beträgt 24 Monate ab Ablieferung oder vereinbarter Abnahme der Kaufsache. Änderungen oder Reparaturen, die ohne unsere schriftliche Zustimmung erfolgen sowie die Nichtbeachtung unserer Betriebsvorschriften, entlasten uns von der Gewährleistungspflicht. Produkte, die infolge Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehler schadhaft bzw. unbrauchbar sind, reparieren oder ersetzen wir innert angemessener Frist oder vergüten den Faktura Wert. Der Entscheid über Reparatur, Ersatz oder Wandelung bleibt uns vorbehalten. Wir haften unbeschränkt für vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln. Eine weitergehende Haftung insbesondere wegen Unmöglichkeit der Leistung, für direkte wie indirekte Schäden, Mangelfolgeschäden (Verlust von Einnahmen, Einsparungspotenzial, Konventionalstrafen etc.) sowie für Schäden Dritter ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand

Bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten ist Schaffhausen alleiniger Gerichtsstand. Für die vertraglichen Beziehungen gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. Massgeblich sind die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie können diese unter der Internetadresse www.weidmueller.ch einsehen.

Durch diese Ausführungen werden alle früheren Bedingungen ungültig.

Conditions générales de vente

Weidmüller Schweiz AG

Généralités

Les indications de poids et dimensions, les spécifications techniques et les illustrations figurant dans notre catalogue et sur notre site Web sont uniquement données à titre indicatif et ne nous engagent pas pour les livraisons. Sous réserve de changements de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

Prix

Nos prix sont sans engagement et s'entendent H.T. à partir du dépôt Neuhausen, hors frais de port et d'emballage. Aucune réduction ne peut être concédée pour les commandes d'un montant brut de matériel inférieur à CHF 200.- / € 160.- aucun rabais ne sera accordé et des frais de port seront facturés. Un forfait minimal de CHF 50.- / € 40.- sera facturé pour les petites commandes.

Règlement

Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours nets à compter de la date de facture.

Livraisons

L'expédition est à la charge et aux risques du destinataire. Toute réclamation doit être adressée dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise. En cas de livraison avérée défectueuse, la marchandise est remplacée ou reprise contre avoir. Toutes autres revendications seront expressément rejetées. Les réexpéditions sont uniquement acceptées avec notre accord express, donnant alors lieu à un avoir. Les articles réalisés sur demande spécifique du client, qui n'arrivent pas en bon état, sont techniquement dépassés ou peu courants, ne peuvent pas être repris. Délai de livraison Les délais de livraison indiqués sont respectés dans la limite du possible. Toute annulation de commande ou demande d'échange compte tenu d'un retard de livraison ne sera pas acceptée. Nous sommes en droit de procéder à des livraisons partielles en fonction des disponibilités des produits.

Garantie / Responsabilité

La durée de garantie est de 24 mois à compter de la livraison ou de la date d'enlèvement convenue du bien acquis. Toutes modifications ou réparations qui auraient été réalisées sans notre consentement écrit, ainsi que le non-respect des prescriptions d'utilisation, nous déchargent de toute obligation et de toute responsabilité inhérente à la garantie. Nous réparons ou remplaçons dans un délai raisonnable, ou remboursons à la hauteur du montant facturé, les produits qui s'avèrent défectueux ou inutilisables consécutivement à un défaut de matériau, de construction ou de fabrication. La décision de réparation, remplacement ou de résiliation de la vente nous appartient. Notre responsabilité est illimitée en cas d'intention frauduleuse et de négligence grossière. Toute autre responsabilité, notamment en cas d'impossibilité de réaliser les prestations, pour des dommages directs ou indirects, consécutifs à des pénuries (diminution des recettes, potentiels d'économies, peines conventionnelles, etc.) ainsi que des dommages à des tiers, est exclue.

Compétences juridiques

Pour l'ensemble des litiges juridiques résultant directement ou indirectement du présent contrat, le tribunal d'instance de Schaffhausen est la seule juridiction compétente. Le présent contrat est soumis à la législation suisse à l'exclusion de la Convention de Vienne. Les conditions générales de vente en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont déterminantes en cas de litige. Celles-ci peuvent être consultées à l'adresse Internet www.weidmueller.ch.

Les présentes Conditions générales de vente rendent caduques toutes les conditions antérieures.

Condizioni generali di vendita

Weidmüller Schweiz AG

Generali

I pesi, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e le fotografie riportati nel nostro catalogo e sul nostro sito non sono vincolanti per la consegna. Con riserva di eventuali errori di stampa e di modifiche apportate ai prezzi.

Prezzi

I prezzi da noi riportati sono soggetti a modifiche e sono da intendersi per consegna franco magazzino a Neuhausen, esclusi porto e imballaggio, più IVA. Su ordini di importo lordo inferiore ai CHF 200.- / € 160.- non verrà applicato alcuno sconto e con l'aggiunta dei costi per le spese postali. Gli ordini di piccola entità vengono conteggiati con una fattura minima di CHF 50.- / € 40.-.

Pagamento

Le nostre fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla data di emissione.

Consegne

La spedizione avviene a spese e pericolo del cliente. I reclami sono da inoltrare entro 8 giorni dall'avvenuta presa in consegna della merce. In caso di accertata consegna difettosa, la merce verrà sostituita o rimborsata. Sono escluse ulteriori pretese da parte del cliente. Resi di merce sono accettati e rimborsati solo previo nostro esplicito consenso. Gli articoli consegnati al cliente su sua specifica richiesta, che non sono più in uno stato irripresibile, che sono tecnicamente superati o poco utilizzabili, non possono essere ripresi.

Termini di consegna

I termini di consegna indicati vengono rispettati nel limite del possibile. Non possiamo riconoscere annullamenti di ordini o richieste di rimborso per ritardi di consegna. In funzione della disponibilità dei prodotti, ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali.

Garanzia / Responsabilità

L'obbligo di garanzia si estende per 24 mesi dalla consegna o dal ritiro concordato dell'oggetto acquistato. Esulano dall'obbligo di garanzia le modifiche o riparazioni apportate senza nostra autorizzazione scritta o per mancata osservanza delle nostre norme d'uso. I prodotti che risultano difettosi o inutilizzabili a seguito di difetti di materiale, di progettazione o di fabbricazione verranno da noi riparati o sostituiti in tempi ragionevoli oppure ne verrà rimborsato il valore fatturato. Ci riserviamo il diritto di decidere in merito alla riparazione, sostituzione o rimborso. Rispondiamo illimitatamente dei danni dovuti a comportamento intenzionale o per negligenza grave. Sono esclusi ulteriori obblighi, in particolare per impossibilità a fornire la prestazione, per danni diretti e indiretti, danni conseguenti (mancato profitto, potenziale risparmio, multe, ecc.), nonché per danni a terzi.

Foro competente

Unico foro competente per tutte le controversie che risultano direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Sciaffusa. Per i rapporti contrattuali si applica il diritto svizzero con esclusione del diritto commerciale di Vienna. Fanno fede le condizioni generali in vigore al momento della stipula del contratto. Esse possono essere visionate sul sito www.weidmueller.ch.

Queste clausole annullano tutte le condizioni precedenti.