

# Energiaanalizátorok és energiamérők akció

**Weidmüller** 

2026. 03. 16. – 2026. 08. 31.

További információ:  
[www.weidmueller.hu/akcio](http://www.weidmueller.hu/akcio)

## A Weidmüller energiaanalizátorok vagy energiamérők jellemzően az alábbi feladatokra lettek fejlesztve:

- Fogyasztásmérés,
- Teljesítmény- és feszültségmonitoring,
- Hálózati minőség (THD, harmonikusok) vizsgálata,
- Esemény- és trendadatok gyűjtése,
- Modbus kommunikáción keresztüli SCADA/PLC integráció.



Cikkszám	2425510000	2489780000	2540830000	2425490000
Megnevezés	ENERGY ANALYSER D550	ENERGY ANALYSER D550-24	ENERGY METER D370-CBM	ENERGY METER D650
Eszköztípus	Energiaanalizátor	Energiaanalizátor	Energiamérő	Energiamérő
Áramcsatornák száma	4	4	3	4
Feszültségtartomány (L-N / L-L)	277 V / 480 V	277 V / 480 V	277 V / 480 V	277 V / 480 V
Felharmonikusok	1-40	1-40	1-25	1-40
THD mérése	Igen	Igen	Igen	Igen
Memória mérete	128 MB	128 MB	4 MB	4 MB
Kommunikációs interfészek	RS232, RS485, Ethernet, BACnet, Modbus	RS232, RS485, Ethernet, BACnet, Modbus	RS485 (Modbus RTU)	RS232, RS485 (Modbus RTU)
Digitális I/O	2 DI + 2 DO + pulzuskimenet	2 DI + 2 DO + pulzus	Nincs DI/DO	2 DI + 2 DO + pulzus
Hőmérséklet bemenet	Igen	Igen	Nincs	Igen
Tápellátás	95-240 V AC / 135-340 V DC	20-50 V AC / 20-70 V DC	Beépített hálózatról (mérési feszültségből)	95-240 V AC / 135-340 V DC
Mintavételezés	20 kHz	20 kHz	5.4 kHz	20 kHz
Feszültségmérés pontossági osztály	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %
Nettó lista ár	421 096 Ft	470 518 Ft	158 825 Ft	338 260 Ft
Nettó akciós ár	189 000 Ft	199 000 Ft	80 000 Ft	169 000 Ft



Áraink kereskedőpartnereinknél is érvényesek!  
Szállítási idő rendeléstől számítva min. 10 munkanap.  
További információ: [www.weidmueller.hu/akcio](http://www.weidmueller.hu/akcio)

Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
T +36 1 382 7700  
F +36 1 382 7701  
[www.weidmueller.hu](http://www.weidmueller.hu)