

ケーブルグランド 一部製品販売終了のお知らせ

拝啓 貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、ケーブルグランドの一部製品について販売終了させていただく事になりました。

販売終了製品をご利用中のお客様には大変ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

敬具

記

■ 後継品について



・使いやすさ向上を目的としたデザイン変更です。

※スクリューキャップのデザインにのみ変更が加わりましたが、製品スペックは従来品と同等です。

・認証については従来品と変更はございません。

(IMQ13ATEX010X; IECExIMQ13.0003X; EAC TC RU C-TR.AA87.B.00941; DNV18.0150X)

・ケーブルグランド全長やシーリング内径等の寸法については、Product カタログ及び Data sheet のご参照下さい。

■ 販売終了時期について

2020年5月31日生産分をもって販売終了となります。

従いまして従来品の在庫が無くなり次第、旧製品の供給はできなくなりますので、申し訳ありませんが後継品への切り替えをお願いします。

■ 対象製品

Ex e RAL 9005 Black 防塵・防滴素材:クロロレン					
従来品		後継品		販売単位	
品番	型式	品番	型式	従来品	後継品
2017200000	VG M12 EXE 4-6,5 CR 7J	2721930000	VG M12 EXE 4-6,5 CR7J G4	50	100
2017210000	VG M16 EXE 5-8 CR 7J	2721940000	VG M16 EXE 5-8 CR7J G4	50	50
2017220000	VG M16 EXE 6-10 CR 7J	2721950000	VG M16 EXE 6-10 CR7J G4	50	50
2017230000	VG M20 EXE 7-12 CR 7J	2721960000	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	50	50
2017240000	VG M20 EXE 7-13 CR 7J	2721970000	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	50	50
2017250000	VG M20 EXE 11-14 CR 7J	2721980000	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	50	50
2017260000	VG M25 EXE 12-17 CR 7J	2721990000	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	50	50
2017280000	VG M25 EXE 14-18 CR 7J	2722000000	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	50	25
2017290000	VG M32 EXE 16-21 CR 7J	2722010000	VG M32 EXE 16-21 CR7J G4	50	25
2017300000	VG M32 EXE 19-25 CR 7J	2722020000	VG M32 EXE 19-25 CR7J G4	50	20
2017310000	VG M40 EXE 20-28 CR 7J	2722030000	VG M40 EXE 20-28 CR7J G4	50	15
2017320000	VG M40 EXE 23-32 CR 7J	2722040000	VG M40 EXE 23-32 CR7J G4	50	10
2017340000	VG M50 EXE 31-38 CR 7J	2722050000	VG M50 EXE 31-38 CR7J G4	50	10
2017350000	VG M63 EXE 35-44 CR 7J	2722060000	VG M63 EXE 35-44 CR7J G4	50	10
Ex e RAL 9005 Black 防塵・防滴素材:シリコン					
従来品		後継品		販売単位	
品番	型式	品番	型式	従来品	後継品
2017370000	VG M12 EXE 4-6,5 SI 7J	2722070000	VG M12 EXE 4-6,5 SI7J G4	50	100
2017380000	VG M16 EXE 5-8 SI 7J	2722080000	VG M16 EXE 5-8 SI7J G4	50	50
2017390000	VG M16 EXE 6-10 SI 7J	2722090000	VG M16 EXE 6-10 SI7J G4	50	50
2017430000	VG M20 EXE 7-12 SI 7J	2722100000	VG M20 EXE 7-12 SI7J G4	50	50
2017500000	VG M20 EXE 7-13 SI 7J	2722110000	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	50	50
2017510000	VG M20 EXE 11-14 SI 7J	2722120000	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	50	50
2017520000	VG M25 EXE 12-17 SI 7J	2722130000	VG M25 EXE 12-17 SI7J G4	50	50
2017550000	VG M25 EXE 14-18 SI 7J	2722140000	VG M25 EXE 14-18 SI7J G4	50	25
2017560000	VG M32 EXE 16-21 SI 7J	2722150000	VG M32 EXE 16-21 SI7J G4	50	25
2017590000	VG M32 EXE 19-25 SI 7J	2722160000	VG M32 EXE 19-25 SI7J G4	50	20
2017610000	VG M40 EXE 20-28 SI 7J	2722170000	VG M40 EXE 20-28 SI7J G4	50	15
2017630000	VG M40 EXE 23-32 SI 7J	2722180000	VG M40 EXE 23-32 SI7J G4	50	10
2017650000	VG M50 EXE 31-38 SI 7J	2722190000	VG M50 EXE 31-38 SI7J G4	50	10
2017660000	VG M63 EXE 35-44 SI 7J	2722200000	VG M63 EXE 35-44 SI7J G4	50	10
Ex i RAL 5012 BLUE 防塵・防滴素材:クロロピレン					
従来品		後継品		販売単位	
品番	型式	品番	型式	従来品	後継品
2017670000	VG M12 EXI 4-6,5 CR 7J	2722210000	VG M12 EXI 4-6,5 CR7J G4	50	100
2017680000	VG M16 EXI 5-8 CR 7J	2722220000	VG M16 EXI 5-8 CR7J G4	50	50
2017690000	VG M16 EXI 6-10 CR 7J	2722230000	VG M16 EXI 6-10 CR7J G4	50	50
2017700000	VG M20 EXI 7-12 CR 7J	2722240000	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	50	50
2017710000	VG M20 EXI 7-13 CR 7J	2722250000	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	50	50

2017720000	VG M20 EXI 11-14 CR 7J	2722260000	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	50	50
2017730000	VG M25 EXI 12-17 CR 7J	2722270000	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	50	50
2017740000	VG M25 EXI 14-18 CR 7J	2722280000	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	50	25
2017750000	VG M32 EXI 16-21 CR 7J	2722290000	VG M32 EXI 16-21 CR7J G4	50	25
2017760000	VG M32 EXI 19-25 CR 7J	2722300000	VG M32 EXI 19-25 CR7J G4	50	20
2017770000	VG M40 EXI 20-28 CR 7J	2722310000	VG M40 EXI 20-28 CR7J G4	50	15
2017780000	VG M40 EXI 23-32 CR 7J	2722320000	VG M40 EXI 23-32 CR7J G4	50	10
2017790000	VG M50 EXI 31-38 CR 7J	2722330000	VG M50 EXI 31-38 CR7J G4	50	10
2017800000	VG M63 EXI 35-44 CR 7J	2722340000	VG M63 EXI 35-44 CR7J G4	50	10
Ex i RAL 5012 BLUE 防塵・防滴素材:シリコン					
従来品		後継品		販売単位	
品番	型式	品番	型式	従来品	後継品
2017810000	VG M12 EXI 4-6,5 SI 7J	2722350000	VG M12 EXI 4-6,5 SI7J G4	50	100
2017820000	VG M16 EXI 5-8 SI 7J	2722360000	VG M16 EXI 5-8 SI7J G4	50	50
2017830000	VG M16 EXI 6-10 SI 7J	2722370000	VG M16 EXI 6-10 SI7J G4	50	50
2017840000	VG M20 EXI 7-12 SI 7J	2722380000	VG M20 EXI 7-12 SI7J G4	50	50
2017850000	VG M20 EXI 7-13 SI 7J	2722390000	VG M20 EXI 7-13 SI7J G4	50	50
2017870000	VG M20 EXI 11-14 SI 7J	2722400000	VG M20 EXI 11-14 SI7J G4	50	50
2017880000	VG M25 EXI 12-17 SI 7J	2722410000	VG M25 EXI 12-17 SI7J G4	50	50
2017890000	VG M25 EXI 14-18 SI 7J	2722420000	VG M25 EXI 14-18 SI7J G4	50	25
2017900000	VG M32 EXI 16-21 SI 7J	2722430000	VG M32 EXI 16-21 SI7J G4	50	25
2017910000	VG M32 EXI 19-25 SI 7J	2722440000	VG M32 EXI 19-25 SI7J G4	50	20
2017920000	VG M40 EXI 20-28 SI 7J	2722450000	VG M40 EXI 20-28 SI7J G4	50	15
2017930000	VG M40 EXI 23-32 SI 7J	2722460000	VG M40 EXI 23-32 SI7J G4	50	10
2017940000	VG M50 EXI 31-38 SI 7J	2722470000	VG M50 EXI 31-38 SI7J G4	50	10
2017950000	VG M63 EXI 35-44 SI 7J	2722480000	VG M63 EXI 35-44 SI7J G4	50	10

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5301 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>