

Leiteranschlussdaten WPD

Typ	Einspeiseseite										Verteilerseite										Zusatzanschluss				
	Kupfer					Aluminium					Kupfer					Aluminium									
	Eingangs- querschnitte	eindräftig	mehrdräftig	feindräftig mit AEH	Flachband	Drehmoment	eindräftig	mehrdräftig	feindräftig mit AEH	sektorförmig	Drehmoment	Ausgangs- querschnitte	eindräftig	mehrdräftig	feindräftig mit AEH	Drehmoment	eindräftig	mehrdräftig	feindräftig mit AEH	sektorförmig	Drehmoment	eindräftig	mehrdräftig	feindräftig mit AEH	Drehmoment
WPD 130/230/330		35-50 mm²	35-50 mm²	35 mm²		10 Nm	35-50 mm²	35-50 mm²		35-50 mm²	14 Nm		35-50 mm²	35-50 mm²	35 mm²	10 Nm	35-50 mm²	35-50 mm²		35-50 mm²	14 Nm				
		16-25 mm²	16-25 mm²	16-25 mm²		8 Nm	25 mm²	25 mm²			12 Nm		16 - 25 mm²	16 - 25 mm²	16 - 25 mm²	8 Nm	25 mm²	25 mm²			12 Nm				
		2,5-10 mm²	2,5-10 mm²	2,5-10 mm²		6 Nm	16mm²	16 mm²		16 - 25 mm²	10 Nm		6 - 10 mm²	6 - 10 mm²	4 - 10 mm²	6 Nm	16mm²	16 mm²		16 - 25 mm²	10 Nm				
WPD 131/231		35-95 mm²	35-95 mm²	35-70 mm²		19 Nm	16-95 mm²	16-95 mm²		16-95 mm²	22,6 Nm		35-95 mm²	35-95 mm²	35-70 mm²	19 Nm	16-95 mm²	16-95 mm²		16-95 mm²	22,6 Nm	1,5-10 mm²	1,5-10 mm²	1,5-6 mm²	1,2 Nm
		10-25 mm²	10-25 mm²	10-25 mm²		14 Nm							10-25 mm²	10-25 mm²	10-25 mm²	14 Nm									
WPD 132/232					10 x 15,5 x 8 mm	30,9 Nm	95-185 mm²	95-185 mm²		95-185 mm²	30,9 Nm		95-185 mm²	95-185 mm²	95-150 mm²	25 Nm	95-185 mm²	95-185 mm²		95-185 mm²	30,9 Nm	1,5-10 mm²	1,5-10 mm²	1,5-6 mm²	1,2 Nm
		95-185 mm²	95-185 mm²	95-150 mm²		25 Nm									25-70 mm²	20 Nm									
				25-70 mm²		20 Nm																			
WPD 133/233					10 x 20 x 1 mm	65 Nm	150-300 mm²	150-300 mm²		150-300 mm²	65 Nm		150-300 mm²	150-300 mm²	150-240 mm²	45 Nm	150-300 mm²	150-300 mm²		150-300 mm²	65 Nm	1,5-10 mm²	1,5-10 mm²	1,5-6 mm²	1,2 Nm
		150-300 mm²	150-300 mm²	150-240 mm²		45 Nm									35-95 mm²	30 Nm									
				35-95 mm²		30 Nm																			
WPD x01	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²		3,5 Nm	16-25 mm²	16-25 mm²			4 Nm	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	3,5 Nm	16-25 mm²	16-25 mm²			4 Nm				
	2 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²		2,5 Nm	25 mm²	25 mm²			4 Nm	2 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2,5 Nm	2,5 Nm	25 mm²			4 Nm				
WPD x02		4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²		3,5 Nm	35 mm²	35 mm²			8 Nm		4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²	3,5 Nm	35 mm²	35 mm²			8 Nm				
							25 mm²	25 mm²			6 Nm	2 x 35 mm²					25 mm²	25 mm²			6 Nm				
							16 mm²	16 mm²			4 Nm						16 mm²	16 mm²			4 Nm				
							25 mm²	25 mm²			6 Nm		2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-16 mm²	3,5 Nm	25 mm²	25 mm²			6 Nm				
	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-16 mm²		3,5 Nm	16 mm²	16 mm²			4 Nm	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-16 mm²	3,5 Nm	16 mm²	16 mm²			4 Nm				
WPD x03		10-70 mm²	10-70 mm²	6-50 mm²		10 Nm	17mm²	17mm²			18 Nm		10-70 mm²	10-70 mm²	6-50 mm²	10 Nm	17mm²	17mm²			18 Nm				
							50 mm²	50 mm²			10 Nm						50 mm²	50 mm²			10 Nm				
							35 mm²	35 mm²			8 Nm	2 x 70 mm²					35 mm²	35 mm²			8 Nm				
							25 mm²	25 mm²			6 Nm						25 mm²	25 mm²			6 Nm				
							16 mm²	16 mm²			4 Nm						16 mm²	16 mm²			4 Nm				
							50 mm2	50 mm2			10 Nm		6-50 mm²	6-50 mm²	4-35 mm²	6 Nm	50 mm2	50 mm2			10 Nm				
		6-50 mm²	6-50 mm²	4-35 mm²		6 Nm	35 mm²	35 mm²			8 Nm	2 x 50 mm²					35 mm²	35 mm²			8 Nm				
	2 x 50 mm²						25 mm²	25 mm²			6 Nm						25 mm²	25 mm²			6 Nm				
						16 mm²	16 mm²			4 Nm						16 mm²	16 mm²			4 Nm					
WPD x04	1 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²		2,5 Nm	16-25 mm²	16-25 mm²		16mm²	16-25 mm²	5,1 Nm	2 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2,5 Nm	10-16 mm²	10-16 mm²		10 mm²	10-16 mm²	5,1 Nm		
	1 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²		2,5 Nm	10 mm²	10 mm²		10 mm²	5,1 Nm	3 x 10 mm²	1,5-10 mm²	1,5-10 mm²	1,5-16 mm²	2 Nm	10 mm²	10 mm²			10 mm²	5,1 Nm			
WPD x05	1x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²		3,5 Nm	25-35 mm²	25-35 mm²		25mm²	25-35 mm²	11,3 Nm	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	2,5 Nm	10-16 mm²	10-16 mm²		10 mm²	10-16 mm²	5,1 Nm		
	1 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²		2,5 Nm	10 mm²	10 mm²		10 mm²	5,1 Nm	3 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2 Nm	10 mm²	10 mm²			10 mm²	5,1 Nm			
WPD x06	1 x 70 mm²	10-70 mm²	10-70 mm²	6-50 mm²		10 Nm	10-70 mm²	10-70 mm²		10-50 mm²	10-70 mm²	13,6 Nm	2 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	2,5 Nm	10-16 mm²	10-16 mm²		10 mm²	10-16 mm²	5,1 Nm		
	15,5 x 5 mm				15,5 x 5 mm	2 Nm							3 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2 Nm	10 mm²	10 mm²			10 mm²	5,1 Nm		
WPD x07	1 x 95 mm²	16-95 mm²	16-95 mm²	10-70 mm²		14 Nm	16-95 mm²	16-95 mm²		16-70 mm²	16-95 mm²	22,6 Nm													
	2 x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²		3,5 Nm	16-35 mm²	16-35 mm²		16-25 mm²	16-35 mm²	11,3 Nm	8 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	2,5 Nm	16-25 mm²	16-25 mm²		16 mm²	16-25 mm²	5,1 Nm		
WPD x08	1 x 120 mm²	35-120 mm²	35-120 mm²	25-95 mm²		19Nm	35-120 mm²	35-120 mm²		35-95 mm²	35-120 mm²	22,6 Nm	2 x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²	2,5 Nm	16-35 mm²	16-35 mm²		16-25 mm²	16-35 mm²	11,3 Nm		
	24 x 10 mm				24 x 10 mm	3 Nm							4 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2 Nm	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²		1,5-10 mm²	1,5-16 mm²	5,1 Nm		
													3 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	2 Nm				2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	5,1 Nm	
WPD x09	1x 185 mm²	70-185 mm²	70-185 mm²	50-150 mm²		19 Nm	70-185 mm²	70-185 mm²		70-150 mm²	70-185 mm²	22,6 Nm	2 x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²	2,5 Nm	16-35 mm²	16-35 mm²		16-25 mm²	16-35 mm²	11,3 Nm		
	24 x 10 mm				24 x 10 mm	3 Nm							4 x 16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-16 mm²	1,5-10 mm²	2 Nm	16 mm²	16 mm²			16 mm²	5,1 Nm		
													3 x 25 mm²	2,5-25 mm²	2,5-25 mm²	1,5-16 mm²	2 Nm	16-25 mm²	16-25 mm²		16 mm²	16-25 mm²	5,1 Nm		
WPD 111	1 x 95 mm²	16-95 mm²	16-95 mm²	10-70 mm²		14 Nm							4 x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²	6 Nm						4 Nm		
WPD 113	1 x 185 mm²	95-185 mm²	95-185 mm²	70-150 mm²		25 Nm							8 x 35 mm²	4-35 mm²	4-35 mm²	2,5-25 mm²	6 Nm								
	1 x 150 mm²	70-150 mm²	70-150 mm²	50-120 mm²		25 Nm																			