



Workplace Solutions

UV beständige Markierer und Handwerkzeuge

Dauerhafte Lösungen für Ihre Photovoltaik Anlage

Die Installation und Kennzeichnung von PV-Anlagen sind mit besonderen Anforderungen verbunden. Daher ist es nicht nur wichtig, die richtigen Materialien zur Kennzeichnung einzusetzen sondern auch professionelle Werkzeuge, um eine einwandfreie Verbindung und langlebige Ergebnisse zu gewährleisten.

Besondere Eigenschaften:

- Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus 1 bei 5000 Stunden
- Abisolieren von PV-Leitern bis 10 mm²
- PV-Crimpwerkzeug für Photovoltaikkontakte



Mehr Informationen auf unserer Website:
www.weidmueller.de/markierer

Druckerzubehör, Markierer, Kabelbinder und PV Werkzeuge

Bestelldaten

Typ		Best.-Nr.
PV Markierer		
SFX-VT 9/24 MM BL	Kabelmarkierer 9x24 mm, mit 1 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Blau	2799320000
SFX-VT 9/24 MM GE	Kabelmarkierer 9x24 mm, mit 1 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Gelb	2621460000
SFX-VT 9/24 MM RT	Kabelmarkierer 9x24 mm, mit 1 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Rot	2799310000
SFX-VT 9/24 MM WS	Kabelmarkierer 9x24 mm, mit 1 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Weiß	2621470000
SFX-VT 11/60 MM BL	Kabelmarkierer 11x60 mm, mit 2 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Blau	2900970000
SFX-VT 11/60 MM GE	Kabelmarkierer 11x60 mm, mit 2 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Gelb	2621440000
SFX-VT 11/60 MM RT	Kabelmarkierer 11x60 mm, mit 2 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Rot	2900960000
SFX-VT 11/60 MM WS	Kabelmarkierer 11x60 mm, mit 2 Kabelbinderstanzungen, UV-Beständig, Weiß	2621450000
THM PV EL 30 SI 30M	Breite 30mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Silber	2969100000
THM PV EL 30 WS 30M	Breite 30mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Weiß	2969070000
THM PV EL 60 SI 30M	Breite 60mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Silber	2969090000
THM PV EL 60 WS 30M	Breite 60mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Weiß	2969060000
THM PV EL 90 GE 30M	Breite 90mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Gelb	2817440000
THM PV EL 90 RT 30M	Breite 90mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Rot	2817430000
THM PV EL 90 SI 30M	Breite 90mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Silber	2969080000
THM PV EL 90 WS 30M	Breite 90mm, Endlosmaterial, Einsatz des Schneidmesser empfohlen, Weiß	2969050000
THM PV 15/45 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969150000
THM PV 18/9.5 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969180000
THM PV 27/12.5 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969170000
THM PV 27/18 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969160000
THM PV 30/60 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969130000
THM PV 85/54 TR	Abmessung 15x45mm, Einsetzbar als Gerätemarkierer oder Schutzfolie für CC oder SM, Transparent	2969120000
THM PV 89/60 B/DR RT	Warnrot Typen-Etikett, 89x60 mm, UV-Beständig, mit vorbedrucktem Warnblitz, Rot	2817450000
THM PV 90/140 WBC	Hinweisschild für Feuerwehr nach IEC 62548 Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Textfeld	2986860000
THM PV 90/140 WFF	Hinweisschild für Feuerwehr nach IEC 62548 Photovoltaikanlage und Textfeld	2986850000
PV Markierer Taschenpackung		
TABPACK PV 90/100 WBC	Hinweisschild für Feuerwehr nach IEC 62548 Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher	2817470000
TABPACK PV 90/100 WFF	Hinweisschild für Feuerwehr nach IEC 62548 Photovoltaikanlage	2817460000
PV Kabelbinder		
CB-UVR 140/3.5 BK	UV Kabelbinder, 3,5 x 140 mm, Polyamid 66, schwarz	2659320000
CB-UVR 200/3.5 BK	UV Kabelbinder, 3,5 x 200 mm, Polyamid 66, schwarz	2659330000
CB-UVR 200/4.8 BK	UV Kabelbinder, 4,8 x 200 mm, Polyamid 66, schwarz	2659340000
CB-UVR 290/4.5 BK	UV Kabelbinder, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, schwarz	2659350000
CB-UVR 365/7.5 BK	UV Kabelbinder, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, schwarz	2659360000
Drucker		
THM MultiMark	Thermotransfer Drucker zur Kennzeichnung von Etiketten	2599430000
Druckerzubehör		
RIBBON MM-HS 60/300 SW	Farbband für Kabelmarkierer SFX-VT und Schrumpfschäuche, 60x300.000 mm, Schwarz	2448880000
RIBBON MM 84/300 WS	Farbband für Etiketten, 84x300.000 mm, Weiß	2005040000
RIBBON MM 110/300 WS	Farbband für Etiketten, 110x300.000 mm, Weiß	2918800000
RIBBON MM 76/360 SW	Farbband für Etiketten, 76x360.000 mm, Schwarz	2005080000
RIBBON MM 110/360 SW	Farbband für Etiketten, 110x360.000 mm, Schwarz	2005070000
THM MMP CUTTER	Schneidmesser für den THM MultiMark	1331600000

Typ		Best.-Nr.
PV Werkzeuge		
multi-stripax® PV	PV-Abisolierwerkzeug	1190490000
CTF PV WM4	PV-Crimpwerkzeug für Photovoltaikkontakte	1222870000
Super CUT	Elektronik Seitenschneider bis 1,2 mm Außendurchmesser	9205150000
KT 8	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	9002650000

