

# A nem menedzselhető (field switch) Fast Ethernet switcheink rendkívül ellenállóak, kisméretűek, és stabil terepi Ethernet kapcsolatot biztosítanak

Let's connect.

**Weidmüller** 

A rendkívül ellenálló helyszíni switcheinkkel több terepi Ethernet eszközt is integrálhat a kommunikációs hálózatába. A nem menedzselhető (field switch) Fast Ethernet switcheink az IP 67-es védettségnek köszönhetően még zord környezeti feltételek mellett is működőképesek. A fröccsenő víz és por elleni hathatós védelemnek köszönhetően a kapcsolószekrényen kívül is gond nélkül telepíthetők. A kommunikációs hálózat a helyszíni közvetlen és helytakarékos csatlakozás miatt egyszerűbben beállítható. Nincs szükség bonyolult kábelezésre, így a mechanikai eredetű hibák száma is csökken.



## 1 Nagyon ellenálló kialakítás, stabil érintkezés

Az IP 67-es védettségnek köszönhetően a tokozás rendkívül ellenálló. A switcheken öt Fast Ethernet port található M12 D-kódolású csatlakozási rendszerrel.

## 2 Szélsőséges hőmérsékleten is megbízható

Az IE-SW-IP67T-5M12 szélsőségesen széles hőmérséklet-tartományban (-40 °C - +75 °C) is megbízhatóan működik, ezáltal számtalan célra alkalmazható.

## 3 Kisméretű tokozás

A tokozás nagyon lapos (csupán 27,6 mm), így akár a legkisebb helyekre is beszerelhető.

## Sokoldalú tartozékok

Az M12 D-sorozatú Ethernet patch kábeleinket különféle hosszúságban és csatlakozóvegekkel készítjük. Tokozott illetve helyszínen szerelhető csatlakozó típusokat is kínálunk.

Típus	Üzemi hőmérséklet	Rendelési szám
IE-SW-IP67-5M12	-25 °C ... 60 °C	1504410000
IE-SW-IP67T-5M12	-40 °C ... 75 °C	1504420000