





WIEDERGABE SOWIE VERWERTUNG DIESER DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTELUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.
ZURÜCKGABEN UND VERPFLICHTUNG ZU SCHADENERSATZ, ALLE RECHTE DER FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTERINFRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WHENEVER A USER PRESERVES THE RIGHT TO THE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS
WIEDERGABE SOWIE VERWERTUNG DIESER DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTELUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.



Additional product documents				1.	Tolerances: ISO 2768-mK		
				2.			
				Date		Name	
				Drawn	11/12/2019	wes0383	
				Checked	27/02/2020	wes0383	
				Criterion for print		Description:	
				1 : 1	A3		PV 216S0F0C15V0O3TXPX15PFWW
				Customer:		Drawing-No / Material-No:	
				Customer-No:		8000057082	
				Customer Description:		drw Index	Sheet
						0	1 / 2
Index	Brief Description			Date	Name		