





WEIDMÜLLER SOWIE VERWERTUNG DIESER DOKUMENTE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWIE NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUM WIEDERABGABEN VERPFLICHTET ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE RUHEN FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEWERBEMARKEN- ODER GESCHMACKSMARKENVERTRÄGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMÜLLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG



SECTION VIEW



SECTION A-A



Additional Product Documents				1. -		Tolerances: ISO 2768-mK		
-	-	-	-	-	2. -	 		
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	Drawn	Date	Name	
-	-	-	-	-	Checked	12.03.2020	wes0408	
-	-	-	-	-	Criterion for print		Description:	
-	-	-	-	-	1:8	A3	PV 224S0F3CXXV0O3TXPX15PFJP	
-	-	-	-	-	Customer:			
-	-	-	-	-	WEIDMÜLLER, S.A.		Drawing-No / Material-No:	
-	-	-	-	-	Customer-No:			
1		04.11.2020	Coll. Bartomeu		104000066		8000057077	
Index	Brief Description		Date	Name			drw Index	Sheet
							1	2 / 16
Customer Description: -								