

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG • Postfach. 3030 • 32720 Detmold/Germany • Tel.: +49 (0)5231/14-0 • Fax: +49 (0)5231/14-2083 • e-mail: info@weidmueller.com • www.weidmueller.com

7 Zangenschlüssel Plier-Wrench 1 3/8"	Presswerkzeug Press Tool PWZ RJ45 1118040000	8 Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend cut all wires protruding max. 0.02 mm	9 Montagehilfe entfernen remove assembly aid
10 max. 18 mm max. 0.7 inch	11 Einschieben des Adernmanagers insert the wire manager Bei Bedarf Adernmanager mit Schraubendreher in Endlage bringen If necessary push wire manager by means of screwdriver to end position	12 Kabelabgang in 4 x 90° Schritten drehbar 0° 90° 180° 270° cable outlet can be rotated in 4 x 90° steps	
13 Verriegelung betätigen press locking	14 Auflage für Geflechschirm Surface for braid shield	15 Auf Position des Geflechschirms achten pay attention to the position of the braid shield	16
17 Kabelverschraubung mit Gabelschlüssel SW13 bis zum Anschlag (ca. 1 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen Optional tighten cable gland with spanner 13AF (approx. 1 Nm) until stop	0° 90° 180° 270°		

Demontage / Disassembly

