

## Push-in 端子台 P Series の生産中止に関するお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、DIN レールマウント Push-in 端子台 P series の生産を終了させて頂く事となりました。  
現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしく  
お願い致します。

敬具

### ■ 変更内容

Push-in 端子台 P Series(Push ボタン無しシリーズ)について生産を中止させて頂く事となりました。  
生産中止は、実質の後継機種である Push ボタンが付いた A series の販売を2016年に開始し、現在  
では製品ラインアップも充実し、ほぼすべての P series の代替え製品が供給可能な状況です。  
そのため P series の販売量が減少しており、シリーズとして販売中止とさせて頂く事となりました。

生産中止品 P Series (例 PDU 2.5/4)      代替製品 A series (例 A2C 2.5)



### 代替品の注意点

1. P series の代替え推奨品は添付リストの参照をお願いします。  
または、ご使用中の製品をお調べ頂いた頂いた上でお問い合わせ頂ければ推奨製品を回答  
させていただきます。
2. 生産中止品と代替製品では外観及び電気的な定格が異なります。  
そのため代替品の詳細は 各製品のデータシートで確認をお願いします。

■ 対象製品

以下の全ての DIN レール端子台 P series

No.	生産中止 P series 製品		代替製品 A series (Option 1)		代替製品 A series (Option 2)	
	品番	品名	品番	品名	品番	品名
1	1896110000	PDU 2.5/4	1521850000	A2C 2.5	2051180000	A2C 4
2	1896230000	PDU 2.5/4 BL	1521880000	A2C 2.5 BL	2051210000	A2C 4 BL
3	1934010000	PDU 2.5/4 OR	1521930000	A2C 2.5 OR	2051230000	A2C 4 OR
4	1011510000	PDU 2.5/4 RT	1521900000	A2C 2.5 RD	2051220000	A2C 4 RD
5	1011520000	PDU 2.5/4 WS	1521970000	A2C 2.5 WT	2051290000	A2C 4 WT
6	1014710000	PDU 2.5/4 BR	2508030000	A2C 2.5 BR	2534370000	A2C 4 BR
7	1026960000	PDU 2.5/4 GN	1521950000	A2C 2.5 GN	2051260000	A2C 4 GN
8	1950590000	PDU 2.5/4 SW	1521980000	A2C 2.5 BK	2051310000	A2C 4 BK
9	1014690000	PDU 2.5/4 DBL	2508000000	A2C 2.5 DBL	2534380000	A2C 4 DBL
10	1019890000	PDU 2.5/4 VI	-	-	-	-
11	-	-	1521940000	A2C 2.5 YL	2051250000	A2C 4 YL
12	-	-	2003110000	A2C 2.5 LTGY	2051330000	A2C 4 LTGY
13	1896170000	PPE 2.5/4	1521680000	A2C 2.5 PE	2051360000	A2C 4 PE
14	1896300000	PAP 2.5/4	1514400000	AEP 2C 2.5	2051680000	AEP 2C 4
15	1049210000	PAP 2.5/4 BL	1514420000	AEP 2C 2.5 BL	2051690000	AEP 2C 4 BL
16	-	-	2052290000	AEP 2C 2.5 OR	2051710000	AEP 2C 4 OR
17	1896120000	PDU 2.5/4/3AN	1521740000	A3C 2.5	2051240000	A3C 4
18	1896240000	PDU 2.5/4/3AN BL	1521780000	A3C 2.5 BL	2051280000	A3C 4 BL
19	1934030000	PDU 2.5/4/3AN OR	1521830000	A3C 2.5 OR	2051320000	A3C 4 OR
20	-	-	1521800000	A3C 2.5 RD	2051300000	A3C 4 RD
21	-	-	1521890000	A3C 2.5 WT	2051370000	A3C 4 WT
22	-	-	2534750000	A3C 2.5 BR	2534290000	A3C 4 BR
23	1026980000	PDU 2.5/4/3AN GN	1521870000	A3C 2.5 GN	2051350000	A3C 4 GN
24	-	-	1521920000	A3C 2.5 BK	2051400000	A3C 4 BK
25	-	-	2534690000	A3C 2.5 DBL	2534360000	A3C 4 DBL
26	-	-	1521840000	A3C 2.5 YL	2051340000	A3C 4 YL
27	-	-	2003120000	A3C 2.5 LTGY	2051460000	A3C 4 LTGY
28	1896200000	PPE 2.5/4/3AN	1521670000	A3C 2.5 PE	2051410000	A3C 4 PE
29	1896480000	PAP 2.5/4/3AN	1521510000	AEP 3C 2.5	2051720000	AEP 3C 4
30	1052300000	PAP 2.5/4/3AN BL	1521520000	AEP 3C 2.5 BL	2051880000	AEP 3C 4 BL
31	-	-	2052300000	AEP 3C 2.5 OR	2051890000	AEP 3C 4 OR
32	-	-	-	-	2486640000	AEP 3C 4 BK
33	1896130000	PDU 2.5/4/4AN	1521690000	A4C 2.5	2051500000	A4C 4
34	1896250000	PDU 2.5/4/4AN BL	1521700000	A4C 2.5 BL	2051520000	A4C 4 BL
35	1934020000	PDU 2.5/4/4AN OR	1521720000	A4C 2.5 OR	2051540000	A4C 4 OR
36	1529890000	PDU 2.5/4/4AN RT	1521710000	A4C 2.5 RD	2051530000	A4C 4 RD
37	-	-	1521790000	A4C 2.5 WT	2051610000	A4C 4 WT
38	-	-	2534730000	A4C 2.5 BR	2534390000	A4C 4 BR
39	1529430000	PDU 2.5/4/4AN GN	1521770000	A4C 2.5 GN	2051580000	A4C 4 GN
40	1529440000	PDU 2.5/4/4AN SW	1521820000	A4C 2.5 BK	2051660000	A4C 4 BK
41	-	-	2534740000	A4C 2.5 DBL	2534400000	A4C 4 DBL
42	1529900000	PDU 2.5/4/4AN GE	1521730000	A4C 2.5 YL	2051550000	A4C 4 YL
43	-	-	2003130000	A4C 2.5 LTGY	2051670000	A4C 4 LTGY
44	1896160000	PPE 2.5/4/4AN	1521540000	A4C 2.5 PE	2051560000	A4C 4 PE
45	1896320000	PAP 2.5/4/4AN	1521530000	AEP 4C 2.5	2051900000	AEP 4C 4
46	1052290000	PAP 2.5/4/4AN BL	1521640000	AEP 4C 2.5 BL	2051910000	AEP 4C 4 BL
47	-	-	2052310000	AEP 4C 2.5 OR	2051920000	AEP 4C 4 OR
48	-	-	2486660000	AEP 4C 2.5 BK	-	-
49	1896140000	PDU 6/10	1992110000	A2C 6	2490360000	A2C 10
50	1896270000	PDU 6/10 BL	1991790000	A2C 6 BL	2490370000	A2C 10 BL
51	-	-	1991800000	A2C 6 OR	-	-
52	1896180000	PPE 6/10	1991810000	A2C 6 PE	2490440000	A2C 10 PE
53	1896330000	PAP PDU6/10	1991970000	AEP 2C 6	2490380000	AEP 2C 10/16
54	1049200000	PAP PDU6/10 BL	1991950000	AEP 2C 6 BL	2490390000	AEP 2C 10/16 BL
55	-	-	2052520000	AEP 2C 6 OR	-	-
56	1896150000	PDU 6/10/3AN	1991820000	A3C 6	2490520000	A3C 10
57	1896280000	PDU 6/10/3AN BL	1991830000	A3C 6 BL	2490510000	A3C 10 BL
58	-	-	1991840000	A3C 6 OR	-	-
59	1896190000	PPE 6/10/3AN	1991850000	A3C 6 PE	2490590000	A3C 10 PE
60	1896340000	PAP PDU6/10/3AN	1991940000	AEP 3C 6	2490530000	AEP 3C 10/16
61	-	-	1991910000	AEP 3C 6 BL	2490540000	AEP 3C 10/16 BL
62	-	-	2052530000	AEP 3C 6 OR	-	-

No.	生産中止 P series 製品		代替製品 A series (Option 1)		代替製品 A series (Option 2)	
	品番	品名	品番	品名	品番	品名
63	1083040000	PDU 6/10/4AN	-	-	-	-
64	1165130000	PDU 6/10/4AN BL	-	-	-	-
65	1165070000	PAP PDU 6/10 4AN	-	-	-	-
66	1165080000	PAP PDU 6/10 4AN BL	-	-	-	-
67	1896400000	PDU 16	2494000000	A2C 16	-	-
68	1896220000	PDU 16 BL	2494100000	A2C 16 BL	-	-
69	1896210000	PPE 16	2494010000	A2C 16 PE	-	-
70	1896290000	PAP 16	2490380000	AEP 2C 10/16	-	-
71	-	-	2490390000	AEP 2C 10/16 BL	-	-
72	1918780000	PEI 16	2502280000	ALO 16	-	-
73	1918790000	PEI 16 BL	2502320000	ALO 16 BL	-	-
74	1022220000	PDU 2.5/4/2X2AN	-	-	-	-
75	1043220000	PDU 2.5/4/2X2AN BL	-	-	-	-
76	1918770000	PDK 2.5/4	1547610000	A2T 2.5	2539970000	A2T 4
77	1918760000	PDK 2.5/4 BL	1547620000	A2T 2.5 BL	2540040000	A2T 4 BL
78	1417670000	PDK 2.5/4 OR	1547630000	A2T 2.5 OR	-	-
79	1918730000	PDK 2.5/4V	1547650000	A2T 2.5 VL	2540020000	A2T 4 VL
80	1918680000	PDK 2.5/4V BL	1547660000	A2T 2.5 VL BL	2540030000	A2T 4 VL BL
81	-	-	1547670000	A2T 2.5 VL OR	2552590000	A2T 4 VL OR
82	1918740000	PDK 2.5/4N-L	1547610000	A2T 2.5	2539970000	A2T 4
83	1918750000	PDK 2.5/4N-PE	1547640000	A2T 2.5 FT-PE	2539980000	A2T 4 FT-PE
84	1918720000	PDK 2.5/4L-PE	1547640000	A2T 2.5 FT-PE	2539980000	A2T 4 FT-PE
85	1918710000	PDK 2.5/4 PE	1547680000	A2T 2.5 PE	2539990000	A2T 4 PE
86	1919720000	PAP PDK 2.5/4	1547690000	AEP 2T 2.5	2540000000	AEP 2T 4
87	-	-	1547700000	-	2540010000	AEP 2T 4 BL
88	1221340000	PMAK 4	2434340000	AMC 2.5	-	-
89	1221350000	PMAK 4 800V	2434370000	AMC 2.5 800V	-	-
90	1221360000	PAP PMAK 4	2433820000	AEP MC 2.5	-	-
91	1933950000	PTR 2.5/4	1989800000	ADT 2.5 2C	2429850000	ADT 4 2C
92	1933970000	PTR 2.5/4 BL	1989810000	ADT 2.5 2C BL	2429880000	ADT 4 2C BL
93	1417650000	PTR 2.5/4 OR	1989820000	ADT 2.5 2C OR	2429890000	ADT 4 2C OR
94	1933910000	PTR 2.5/4 O.TNHE	1989930000	ADT 2.5 2C W/O DTLV	-	-
95	-	-	2430040000	ADT 2.5 2C W/O DTLV BL	-	-
96	1934680000	PAP PTR2.5/4	1521530000	AEP 4C 2.5	2051720000	AEP 3C 4
97	-	-	1521640000	AEP 4C 2.5 BL	2051880000	AEP 3C 4 BL
98	-	-	2052310000	AEP 4C 2.5 OR	2051890000	AEP 3C 4 OR
99	-	-	2486660000	AEP 4C 2.5 BK	2486640000	AEP 3C 4 BK
100	1933980000	PTR 2.5/4/3AN	1989830000	ADT 2.5 3C	-	-
101	1933930000	PTR 2.5/4/3AN BL	1989840000	ADT 2.5 3C BL	-	-
102	1529600000	PTR 2.5/4/3AN SW	-	-	-	-
103	-	-	1989850000	ADT 2.5 3C OR	-	-
104	1933990000	PTR 2.5/4/3AN O.TNHE	1989940000	ADT 2.5 3C W/O DTLV	-	-
105	1934690000	PAP PTR2.5/4/3AN	1989970000	AEP DT 2.5 3C	-	-
106	1933940000	PTR 2.5/4/4AN	1989860000	ADT 2.5 4C	-	-
107	1934000000	PTR 2.5/4/4AN BL	1989870000	ADT 2.5 4C BL	-	-
108	-	-	1989880000	ADT 2.5 4C OR	-	-
109	1933890000	PTR 2.5/4/4AN O.TNHE	1989950000	ADT 2.5 4C W/O DTLV	-	-
110	1934700000	PAP PTR2.5/4/4AN	1989980000	AEP DT 2.5 4C	-	-
111	1083050000	PSI 6/10	-	-	-	-
112	1165140000	PSI 6/10 SW	2429860000	AFS 4 2C BK	-	-
113	1231870000	PSI 6/10/LD 10-36V SW	-	-	-	-
114	1231880000	PSI 6/10/LD 10-36V	2429870000	AFS 4 2C 10-36V BK	-	-
115	1165320000	PAP PTL/PSI 6/10	2051720000	AEP 3C 4	-	-
116	1165330000	PAP PTL/PSI 6/10 SW	2051880000	AEP 3C 4 BL	-	-
117	-	-	2051890000	AEP 3C 4 OR	-	-
118	-	-	2486640000	AEP 3C 4 BK	-	-

■ 生産中止時期

2021年 12月 31日

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。  
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 技術部  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333  
E-mail: [info@weidmuller.co.jp](mailto:info@weidmuller.co.jp)  
<https://www.weidmuller.co.jp/ja/>