

Klippon® EBx

A megfelelő doboz robbanásveszélyes területekre

Az új Klippon® EBx sorozatunk tökéletes kiegészítése a feldolgozóipari felhasználásra szánt rozsdamentes szekrény és kötődoboz portfóliónknak. Összehasonlítva a prémium Klippon® TB családdal, egy egyszerűbb tervezésű, a legszükségesebb elvárásokra fókuszáló terméket fejlesztettünk: a jól átgondolt fejlesztési és gyártási folyamatok kevesebb rugalmasságot, gyorsabb gyártást és jelentősen kevesebb variációt tesznek lehetővé.

Klippon® EBx dobozok tökéletes választást jelentenek projektekhez. Ezzel az új sorozattal képesek vagyunk nagy sorozatok hatékony legyártására, kifejezetten vonzó árszínvonalon. Az ajánlatunkat kompetens projekt menedzsment és mérnöki támogatás teszi teljessé.



Az Ön különleges előnyei:

- Robusztus dobozok robbanásveszélyes terekbe vonzó ár/érték aránnyal
- Széles méretválaszték kétféle zár rendszerrel
- Vízelveető csatornák akadályozzák meg a víz behatolását
- Nyomáskiegyenlítővel szerelve a tömítések tehermentesítése érdekében
- Tökéletes projektekhez

Méret tartomány

- 11 HS és 10 QL verzió
- min. méret 200x200x150 mm
- max. méret 800x600x300 mm

Anyag

- rozsdamentes acél
316L (Wl: 1.4404), 1,5 mm
- polírozott külső felület (K240),
belül natúr (2B)

Tömszelence lemez

- on bottom side
- surface: nature (2B)
- additional replacement GPs are
available in 3 mm and 6 mm (EtO)

Kiegészítő tartozékok

- függesztő fülek
- szerelőlapok
- DIN sínek



Nyomákszabályozás

- tömítés védelem
- robustus kivitel

Vízvezető

- irányított víz levezetés
- beázás megelőzés

Külső földelés

- suitable for M6 threaded screw
- optional versions: M10 bolt

Zsanér - csavar (HS) zár rendszer

Negyedfordulatos (QL) zár rendszer

Műszaki adatok

HS-változatok

Sorsz.	Leírás	Méret (H x W x D)	Tömítések (fedél és tömsz. lemez)	PE kapocs	Tömszelence lemez	Rendelési szám
1	KEBxHS202015S4B1 AK	200 x 200 x 150mm	szilikon	x	1	8000071017
2	KEBxHS303015S4B1 AK	300 x 300 x 150mm	szilikon	x	1	8000071018
3	KEBxHS303020S4B1 AK	300 x 300 x 200mm	szilikon	x	1	8000071019
4	KEBxHS403020S4B1 AK	400 x 300 x 200mm	szilikon	x	1	8000071020
5	KEBxHS404020S4B1 AK	400 x 400 x 200mm	szilikon	x	1	8000071021
6	KEBxHS406020S4B1 AK	400 x 600 x 200mm	szilikon	x	1	8000071022
7	KEBxHS504020S4B1 AK	500 x 400 x 200mm	szilikon	x	1	8000071023
8	KEBxHS505020S4B1 AK	500 x 500 x 200mm	szilikon	x	1	8000071024
9	KEBxHS506020S4B1 AK	500 x 600 x 200mm	szilikon	x	1	8000071026
10	KEBxHS604020S4B1 AK	600 x 400 x 200mm	szilikon	x	1	8000071029
11	KEBxHS806020S4B1 AK	800 x 600 x 200mm	szilikon	x	1	8000071030

QL-változatok

Sorsz.	Leírás	Méret (H x W x D)	Tömítések (fedél és tömsz. lemez)	PE kapocs	Tömszelence lemez	Rendelési szám
1	KEBxQL202020S4B1 AK	200 x 200 x 200mm	szilikon	x	1	8000071033
2	KEBxQL303020S4B1 AK	300 x 300 x 200mm	szilikon	x	1	8000071034
3	KEBxQL403030S4B1 AK	400 x 300 x 300mm	szilikon	x	1	8000071035
4	KEBxQL404030S4B1 AK	400 x 400 x 300mm	szilikon	x	1	8000071036
5	KEBxQL406030S4B1 AK	400 x 600 x 300mm	szilikon	x	1	8000071037
6	KEBxQL504030S4B1 AK	500 x 400 x 300mm	szilikon	x	1	8000071038
7	KEBxQL505030S4B1 AK	500 x 500 x 300mm	szilikon	x	1	8000071039
8	KEBxQL506030S4B1 AK	500 x 600 x 300mm	szilikon	x	1	8000071040
9	KEBxQL604030S4B1 AK	600 x 400 x 300mm	szilikon	x	1	8000071042
10	KEBxQL806030S4B1 AK	800 x 600 x 300mm	szilikon	x	1	8000071043