


WEIERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERFÜHREN ZU SCHADEN. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER-, ODER GESCHMACKSMUSTERENTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMÜLLER SYSTEM RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG



NOTAS:
Todos los cables menores de 240m deben cortarse a 240mm

Additional product documents				1.				Tolerances: ISO 2768-mK			
				2.							
					Date		Name		Weidmüller		
					Drawn		29/09/2021				
					Checked		10/06/2022		wes0212		
				Criterion for print				Description:			
				1 : 1		A3		PV 208S0F3CXXV0O0TXPX15LWW			
				Customer:							
				WEIDMÜLLER, S.A.				Drawing-No / Material-No:			
1	Production Modification		10/06/2022	wes0212	Customer-No:				drw Index		Sheet
0			29/09/2021	wes0212					8000081271		1
Index	Brief Description		Date	Name	104000066				Customer Description:		