

1 **S/FTP U/FTP SF/UTP**

Abisolierlänge / Stripping length

S/FTP min. 50 mm
U/FTP min. 100 mm
SF/UTP min. 50 mm

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

Beilaufdraht gewickelt
Drain wire wrapped

Geflechtschirm nach hinten legen / fold braided shield backwards

2 **T568A** Adernpaare vorsortieren
Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

Paarabschirmung bis auf max. 5 mm entfernen

Kabelseite 2 / cable end 2

T568B presort pairs
Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

remove pair screen to max. 5 mm

Kabelseite 2 / cable end 2

3 **S/FTP, U/FTP und / and SF/UTP**

Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø1,0 - 1,6 mm

Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen / untwist and insert pairs into the wire manager

4

Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"

5 Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend
cut all wires protruding max. 0,5 mm

6 Montagehilfe entfernen
remove assembly aid

7

ca. 18 mm

8 Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden / wire manager can be brought to end position by means of screen cover

T568A

T568B

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

9

Gehäuseteile verrasten
press housing parts until snap-in

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

Connection				Application	
Farbcode Colour code	PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	
T568					
A	B				
W - G	W - O	YE	1	•	
G	O	O	2	•	
W - O	W - G	W	3	•	
BL	BL	-	4	•	
W - BL	W - BL	-	5	•	
O	G	BL	6	•	
W - BR	W - BR	-	7	•	
BR	BR	-	8	•	