




WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.



4	SEALING	NBR
3	LINE	NYLON
2	LOCKING BOLTS	STAINLESS STEEL
1	COVER	ALUMINIUM WITH POWDER COATING
ROHSTOFF-NR. R.PART NO.	TYP PART NAME	WERKSTOFF MATERIAL

				CAT.NO.: 1665250000	
MAX. NRN./NOS. ?		MODIFICATION		Weidmüller 	
		DATE	NAME	DRAWING NO. 	
SCALE: 1/1		DRAWN	04.11.2005	YANG_A	
SUPERSEDES:		RESPONSIBLE			
SUPERSEDED BY:		CHECKED	30.11.2005	ZHANG_T	
		APPROVED			
PRODUCT FILE:				HDC 10B DMDQ 4B0 DECKEL MIT COVER WITH	