

アルミニウム製エンクロージャ Klippon® K シリーズ

エンクロージャは、安全機能を担う重要な部材です。特に防爆用エンクロージャは、極めて厳しい環境下でも設置可能であることが求められます。

Klippon® K シリーズはアルミニウム製の極めて堅牢で衝撃抵抗の強いエンクロージャです。19種類のサイズと2種類の表面加工（粉体塗装と無処理）より選択いただくことで、様々な用途に対応いたします。



1つの工具で作業可能

ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完了します。



高い保護等級

最適なガスケット構造により高い保護等級を持ちます。IP 66/67/68 対応品もあります。



マウンティングプレート取付け可能

DIN レールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取付け可能

■ 特徴

- 標準化されたステンレス製トルクネジを採用。1つの工具で作業可能
- 最適化されたガスケットにより高い保護等級を持ちます
- DIN レールや組端子を取り付けるマウンティングプレートも取付け可能（オプション）
- 加工済の取付け穴を使って直接設置が可能
- 防爆エリアアプリケーションで標準のステンレス製 M4 アースボルトを採用



■ 製品仕様

	一般用	防爆用
材質	アルミニウム合金 (Al-Si12)	アルミニウム合金 (Al-Si12)
表面	粉体塗装 (RAL 7001相当)/無処理	粉体塗装 (RAL 7001相当)/無処理
IP等級	IP 66/67/68	IP 66/67
衝撃抵抗	10J	7J
ガスケット材質	クロロプレン/シリコン	シリコン
温度	-40°C ~ +80°C (クロロプレン) -60°C ~ +135°C (シリコン)	-60°C ~ +135°C

■ 注文データ

型式	寸法 (H x W x D) [mm]	粉体塗装 (RAL 7001相当)			無処理		
		一般用		防爆用	一般用		防爆用
		クロロプレン	シリコン	シリコン	クロロプレン	シリコン	シリコン
Klippon® K0	45 x 50 x 30	9529090000	1937920000		0573200000	1939760000	
Klippon® K01	64 x 58 x 34	9529100000	1937850000		1565240000	1939540000	
Klippon® K02	64 x 98 x 34	9529110000	1937840000		1565250000	1939550000	
Klippon® K1	70 x 70 x 45	9529120000	1937630000	1329630000	0342000000	1939560000	9526840000
Klippon® K11	80 x 75 x 57	9529130000	1937910000	1329640000	0573300000	1939570000	9526850000
Klippon® K2	70 x 100 x 45	9519140000	1937930000	1329650000	0342100000	1939580000	9526860000
Klippon® K21	80 x 125 x 57	9529150000	1937830000	1328120000	0573400000	1939590000	9526870000
Klippon® K3	70 x 165 x 45	9529160000	1937900000	1329670000	0342200000	1939600000	9526880000
Klippon® K31	80 x 175 x 57	9529170000	1937820000	1329680000	0573500000	1939610000	9526890000
Klippon® K32	80 x 250 x 55	9529180000	1937810000	1329690000	1565260000	1939620000	9526900000
Klippon® K4	82 x 130 x 72	9529190000	1937890000	1329700000	0342300000	1939630000	9526910000
Klippon® K41	120 x 122 x 81	9529200000	1937800000	1329710000	1565270000	1939640000	9526920000
Klippon® K5	130 x 170 x 90	9529210000	1937860000	1329720000	0342400000	1939650000	9526930000
Klippon® K51	120 x 220 x 81	9529220000	1937750000	1328130000	1565280000	1939660000	9526940000
Klippon® K52	160 x 160 x 91	9529230000	1937740000	1329730000	1565290000	1939670000	9526950000
Klippon® K6	160 x 200 x 100	9529240000	1937870000	1329740000	0342500000	1939690000	9526960000
Klippon® K61	160 x 260 x 91	9529250000	1937730000	1328140000	0573600000	1939700000	9526970000
Klippon® K7	160 x 350 x 100	9529260000	1937880000	1329750000	0342600000	1939710000	9526980000
Klippon® K71	230 x 280 x 111	9529270000	1937720000	1329770000	0573700000	1939730000	9526990000

本データシートに記載されている製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。予めご了承くださいませようお願いします。

日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - Let's connect
Weidmüller - Partner of Industrial Connectivity

www.weidmuller.co.jp

お問い合わせ先

本社営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8 階
<http://www.weidmuller.co.jp> Mail: info@weidmuller.co.jp
TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333