

Klippon® Relay D-SERIES PUSH IN Hochzuverlässige Industrielerais

Schnelle Verdrahtung von Relais in Industrieumgebungen

Relaiskoppler werden in verschiedenen Industriebereichen und Applikationen zur Isolation und Schaltverstärkung eingesetzt. Mit bis zu 28 Anschlusspunkten pro Sockel haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Verdrahtungszeit bei der Installation.

Um den Zeitbedarf bei der Installation zu optimieren, ist die Wahl der Anschlusstechnik des Sockels entscheidend. Die PUSH IN-Sockel der D-SERIES können die Verdrahtungszeit maßgeblich verkürzen. Dank ihrer integrierten Querverbindungsmöglichkeit lassen sich die Sockel außerdem über Jumper miteinander verbinden. Ferner verfügt jeder Anschluss über einen zusätzlichen Prüfabgriff, was auch die Wartung deutlich vereinfacht.

**KITs
verfügbar**



Ihre besonderen Vorteile:

- PUSH IN-Anschluss mit integriertem Pusher
- Reduzierung der Verdrahtungszeit bis zu 75%
- Zwei PUSH IN-Anschlüsse je Potenzial
- Integrierte Querverbindungsmöglichkeit über Jumper
- Haltebügel und Sockel mit Aufnahme für Markierer
- Vormontierte und 100% funktionsgeprüfte KITs

PUSH IN   



Technische Daten

Typ	Kontaktausführung	Nennschaltspannung	Dauerstrom	Ausführung	Best.-Nr.	VPE
Relaissockel für die DRI Relais						
SDI 1CO P	1 Wechsler	250 V AC	12 A		7760056364	10
SDI 2CO P	2 Wechsler	250 V AC	8 A		7760056365	10
Relaissockel für die DRM Relais						
SCM 2CO P	2 Wechsler	250 V AC	12 A		7760056362	10
SCM 4CO P	4 Wechsler	250 V AC	6 A		7760056363	10
Querverbindung für die Relaissockel mit PUSH IN-Anschluss SDI und SCM						
SCM/SDI P CC				für D-SERIES Sockel mit PUSH IN-Anschluss	7760056366	10
Kunststoffhaltebügel für die Relaissockel SDI						
SDI CLIP P				mit Markiereraufnahme	7760056389	10
Metallhaltebügel für die Relaissockel SDI						
SDI CLIP HM				für DRI Relais mit Prüftaste	7760056390	10
SDI CLIP LM				für DRI Relais ohne Prüftaste	7760056368	10
Kunststoffhaltebügel für die Relaissockel SCM						
SCM CLIP P				mit Markiereraufnahme	7760056367	5

Technische Daten – PUSH IN-KITS

Typ	Nennsteuerspannung	Statusanzeige	Schutzschaltung	Kontaktausführung	Dauerstrom	Best.-Nr.	VPE
Komplettmodul bestehend aus DRI Relais, Sockel und Haltebügel							
DRIKITP 24VDC 1CO LD	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	1 Wechsler (AgNi)	10 A	2576220000	10
DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	10 A	2576210000	10
DRIKITP 24VAC 1CO LD	24 V AC	LED rot		1 Wechsler (AgNi)	10 A	2576260000	10
DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB	24 V AC	LED rot		1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	10 A	2576250000	10
DRIKITP 115VAC 1CO LD	115 V AC	LED rot		1 Wechsler (AgNi)	10 A	2575980000	10
DRIKITP 115VAC 1CO LD/PB	115 V AC	LED rot		1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	10 A	2576180000	10
DRIKITP 230VAC 1CO LD	230 V AC	LED rot		1 Wechsler (AgNi)	10 A	2576280000	10
DRIKITP 230VAC 1CO LD/PB	230 V AC	LED rot		1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	10 A	2576160000	10
DRIKITP 24VDC 2CO LD	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	2 Wechsler (AgNi)	5 A	2576200000	10
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	5 A	2576190000	10
DRIKITP 24VAC 2CO LD	24 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi)	5 A	2576240000	10
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	5 A	2576230000	10
DRIKITP 115VAC 2CO LD	115 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi)	5 A	2576290000	10
DRIKITP 115VAC 2CO LD/PB	115 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	5 A	2576170000	10
DRIKITP 230VAC 2CO LD	230 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi)	5 A	2576270000	10
DRIKITP 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)	5 A	2576150000	10
Komplettmodul bestehend aus DRM Relais, Sockel und Haltebügel							
DRMKITP 24VDC 2CO LD	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576110000	10
DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576120000	10
DRMKITP 24VAC 2CO LD	24 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576070000	10
DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576080000	10
DRMKITP 115VAC 2CO LD	115 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2575990000	10
DRMKITP 115VAC 2CO LD/PB	115 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576000000	10
DRMKITP 230VAC 2CO LD	230 V AC	LED rot		2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576030000	10
DRMKITP 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	LED rot		2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	10 A	2576040000	10
DRMKITP 24VDC 4CO LD	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	4 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576130000	10
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	24 V DC	LED grün	Freilaufdiode	4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576140000	10
DRMKITP 24VAC 4CO LD	24 V AC	LED rot		4 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576090000	10
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	24 V AC	LED rot		4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576100000	10
DRMKITP 115VAC 4CO LD	115 V AC	LED rot		4 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576010000	10
DRMKITP 115VAC 4CO LD/PB	115 V AC	LED rot		4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576020000	10
DRMKITP 230VAC 4CO LD	230 V AC	LED rot		4 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576050000	10
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB	230 V AC	LED rot		4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au)	5 A	2576060000	10



Besuchen Sie für weitere Informationen
unsere Website
www.weidmueller.de/dseries-pushin



Besuchen Sie unseren Online-
katalog für weitere Informationen