

Abraçadeiras - Linha Conexel

Let's connect.

MADE IN
BRASIL



Abraçadeiras Standard

Abraçadeiras PA 6.6 standard para uso geral fabricadas em processos de alta qualidade com classe UL94 V2. Temperatura de trabalho de -40°C a 85°C, podendo ser usadas em diversas aplicações industriais.

Abraçadeira Plástica Standard

Material: PA 6.6. Flamabilidade: UL94 V2. Temperatura de trabalho: -40°C a 85°C

| Descrição | Diâmetro máx. de amarração (mm) | Tensão mín. de ruptura (N) | Cor | U.E. | Código |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|------|--------------|
| ABRACADEIRA CONEXEL - 82x2,3 | 16 | 80 | Natural | 100 | C906652.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 108x2,5 | 22 | 80 | Natural | 100 | C906653.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 140x2,5 | 33 | 80 | Natural | 100 | C906654.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 209x2,5 | 55 | 80 | Natural | 100 | C906655.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 151x3,7 | 37 | 80 | Natural | 100 | C906656.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 202x3,7 | 51 | 80 | Natural | 100 | C906657.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 300x3,7 | 80 | 135 | Natural | 100 | C906658.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 370x3,6 | 102 | 135 | Natural | 100 | C906659.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 160x4,8 | 39 | 135 | Natural | 100 | C906660.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 180x4,8 | 45 | 135 | Natural | 100 | C906661.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 200x4,8 | 51 | 135 | Natural | 100 | C906662.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 238x4,8 | 60 | 225 | Natural | 100 | C906663.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 283x4,8 | 76 | 225 | Natural | 100 | C906664.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 340x4,8 | 95 | 225 | Natural | 100 | C906665.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 400x4,8 | 114 | 225 | Natural | 100 | C906666.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 530x4,8 | 140 | 225 | Natural | 100 | C906667.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 300x7,6 | 80 | 225 | Natural | 100 | C906668.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 387x7,6 | 110 | 535 | Natural | 100 | C906669.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 760x7,6 | 225 | 535 | Natural | 50 | C906670.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 535x8,8 | 150 | 535 | Natural | 50 | C906671.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 765x8,8 | 225 | 670 | Natural | 50 | C906672.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 1095x8,8 | 330 | 670 | Natural | 25 | C906673.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL - 536x13,7 | 147 | 1115 | Natural | 50 | C906674.0000 |



Abraçadeiras com proteção a raios ultravioleta (UV)

As abraçadeiras na cor preta são aditivadas com componentes especiais que proporcionam maior resistência ao intemperismo e aos raios ultravioleta (UV), sendo indicadas para aplicações com exposição à luz solar e possuem boa performance de até 3 anos.

Abraçadeira Plástica PA 6.6 Resistente ao intemperismo (UV)

Material: PA 6.6 com aditivos anti UV. Flamabilidade: UL94 V2. Temperatura de trabalho: -40°C a 85°C



| Descrição | Diâmetro máx. de amarração (mm) | Tensão mín. de ruptura (N) | Cor | U.E. | Código |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------|------|--------------|
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 82x2,3 | 16 | 80 | Preta | 100 | C906696.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 108x2,5 | 22 | 80 | Preta | 100 | C906697.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 209x2,5 | 55 | 80 | Preta | 100 | C906698.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 151x3,7 | 37 | 80 | Preta | 100 | C906699.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 202x3,7 | 51 | 135 | Preta | 100 | C906700.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 300x3,7 | 80 | 135 | Preta | 100 | C906701.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 160x4,8 | 39 | 135 | Preta | 100 | C906702.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 180x4,8 | 45 | 135 | Preta | 100 | C906703.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 200x4,8 | 51 | 135 | Preta | 100 | C906704.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 238x4,8 | 60 | 225 | Preta | 100 | C906705.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 283x4,8 | 76 | 225 | Preta | 100 | C906706.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 340x4,8 | 95 | 225 | Preta | 100 | C906707.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 400x4,8 | 114 | 225 | Preta | 100 | C906708.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 300x7,6 | 80 | 225 | Preta | 100 | C906709.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 387x7,6 | 110 | 535 | Preta | 100 | C906710.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 760x7,6 | 225 | 535 | Preta | 50 | C906711.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 535x8,8 | 150 | 535 | Preta | 50 | C906712.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 765x8,8 | 225 | 670 | Preta | 50 | C906713.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 1095x8,8 | 330 | 670 | Preta | 25 | C906714.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL C/ PROTECAO UV - 536x13,7 | 147 | 1115 | Preta | 50 | C906715.0000 |

Abraçadeira de Aço Inox Sem Revestimento

Material: Aço Inoxidável AISI 316L. Temperatura de trabalho: -80°C a 538°C

| Descrição | Diâmetro máx. de amarração (mm) | Tensão mín. de ruptura (N) | U.E. | Código |
|---|---------------------------------|----------------------------|------|--------------|
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 127x4,6 | 25 | 1078 | 100 | C906719.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 201x4,6 | 50 | 1078 | 100 | C906720.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 259x4,6 | 69 | 1078 | 100 | C906721.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 362x4,6 | 102 | 1078 | 100 | C906722.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 521x4,6 | 152 | 1078 | 100 | C906723.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 681x4,6 | 203 | 1078 | 100 | C906724.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 838x4,6 | 254 | 1078 | 100 | C906725.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 998x4,6 | 304 | 1078 | 25 | C906726.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1156x4,6 | 355 | 1078 | 25 | C906727.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1205x4,6 | 370 | 1078 | 25 | C906728.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 201x7,9 | 50 | 1078 | 50 | C906729.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 259x7,9 | 69 | 1078 | 50 | C906730.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 362x7,9 | 102 | 1078 | 50 | C906731.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 521x7,9 | 152 | 1078 | 50 | C906732.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 681x7,9 | 203 | 2254 | 50 | C906733.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 838x7,9 | 254 | 2254 | 50 | C906734.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 998x7,9 | 304 | 2254 | 25 | C906735.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1156x7,9 | 355 | 2254 | 25 | C906736.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1205x7,9 | 370 | 2254 | 25 | C906737.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 434x12,7 | 122 | 2254 | 50 | C906738.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 594x12,7 | 173 | 2254 | 50 | C906739.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 754x12,7 | 224 | 2254 | 50 | C906740.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 912x12,7 | 275 | 3185 | 25 | C906741.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1072x12,7 | 325 | 3185 | 25 | C906742.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 S/ REVEST - 1205x12,7 | 370 | 3185 | 25 | C906743.0000 |



Abraçadeira de Aço Inox Revestida com Poliéster

Material: Aço Inoxidável AISI 316L, com revestimento em poliéster. Temperatura de trabalho: -40°C a 150°C

| Descrição | Diâmetro máx. de amarração (mm) | Tensão mín. de ruptura (N) | U.E. | Código |
|---|---------------------------------|----------------------------|------|--------------|
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 127x4,6 | 25 | 1078 | 100 | C906744.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 201x4,6 | 50 | 1078 | 100 | C906745.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 259x4,6 | 69 | 1078 | 100 | C906746.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 362x4,6 | 102 | 1078 | 100 | C906747.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 521x4,6 | 152 | 1078 | 100 | C906748.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 681x4,6 | 203 | 1078 | 100 | C906749.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 838x4,6 | 254 | 1078 | 100 | C906750.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 998x4,6 | 304 | 1078 | 25 | C906751.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1156x4,6 | 355 | 1078 | 25 | C906752.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1205x4,6 | 370 | 1078 | 25 | C906753.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 201x7,9 | 50 | 1078 | 50 | C906754.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 259x7,9 | 69 | 1078 | 50 | C906755.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 362x7,9 | 102 | 1078 | 50 | C906756.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 521x7,9 | 152 | 1078 | 50 | C906757.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 681x7,9 | 203 | 2254 | 50 | C906758.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 838x7,9 | 254 | 2254 | 50 | C906759.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 998x7,9 | 304 | 2254 | 25 | C906760.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1156x7,9 | 355 | 2254 | 25 | C906761.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1205x7,9 | 370 | 2254 | 25 | C906762.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 434x12,7 | 122 | 2254 | 50 | C906763.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 594x12,7 | 173 | 2254 | 50 | C906764.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 754x12,7 | 224 | 2254 | 50 | C906765.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 912x12,7 | 275 | 3185 | 25 | C906766.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1072x12,7 | 325 | 3185 | 25 | C906767.0000 |
| ABRACADEIRA CONEXEL DE AÇO INOX 316 C/ REVEST - 1205x12,7 | 370 | 3185 | 25 | C906768.0000 |



Nota: Para outros modelos de abraçadeiras, aplicações e faixas de temperatura de trabalho, consulte-nos.

Weidmüller – Partner in Industrial Connectivity

Como especialistas contando com ampla experiência, apoiamos nossos clientes e parceiros no mundo inteiro oferecendo produtos, soluções e serviços nas áreas de energia, sinais e dados. Estamos totalmente familiarizados com seus setores e mercados, além de conhecermos os desafios tecnológicos do futuro. É por isso que estamos sempre desenvolvendo soluções inovadoras, sustentáveis e de valor agregado para suas exigências específicas. Juntos definimos os padrões da Industrial Connectivity.

Acesse nosso catálogo online e saiba mais sobre nosso portfólio completo.



Let's connect.

Weidmüller Conexel do Brasil
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha
09950-370 - Diadema
São Paulo - Brasil
Tel.: +55 11 4366-9610
vendas@weidmueller.com
www.weidmueller.com.br

Contato para Suporte Técnico:
E-mail: suporte.tecnico@weidmueller.com

Proibida a reprodução total ou parcial. Impresso no Brasil
Nos reservamos o direito de alterar as características sem prévio aviso.