

Újdonság!

# Weidmüller Solar Védelmi elosztók

Weidmüller 

## DC elosztók:

- 1000 V névleges feszültség
- 1 és 2 MPPT kivitelben.
- T2 és T1+T2 túlfeszültség védelemmel
- IP65 védettségű tokozat
- WM4 C fotovoltaikus csatlakozóval



## AC elosztók:

- 3 fázisú kialakítás, maximum 10kW háztartási méretű rendszerekhez
- 6kA zárlati szilárdság, 16A C karakterisztikájú kismegszakító
- 4P szakaszoló-kapcsoló a hálózati leválasztásra
- T2 és T1+T2 túlfeszültség védelemmel
- IP65 védettségű tokozat



### Vonatkozó szabványok, irányelvek:

MSZ 2364/ HD 60364-7-712:2066

MSZ EN 61439-1

MSZ EN 61439-2

OTSZ 5.0

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
<b>AC ELOSZTÓK</b>		
8000135234	PVC AC 3P+N MCB16 SW SPD2 CG 04	AC 3 fázisú elosztó (4P Kapcsoló, 3P kismegszakító, 4P T2 túlfeszültség levezető)
8000135282	PVC AC 3P+N MCB16 SW SPD1 CG 04	AC 3 fázisú elosztó (4P Kapcsoló, 3P kismegszakító, 4P T1+T2 túlfeszültség levezető)
<b>DC ELOSZTÓK</b>		
8000135287	PVC DC 1IF 10 1MPP SPD2 WM4 10	DC elosztó 1MPPT, 1sztring (T2 SPD, 2P Biztosító aljzat+betét, MC4 csatlakozók)
8000135288	PVC DC 1IF 10 2MPP SPD2 WM4 10	DC elosztó 2MPPT, 2sztring (T2 SPD, 2x-2P Biztosító aljzat, MC4 csatlakozók)
8000135290	PVC DC 1IF 10 1MPP SPD1 WM4 10	DC elosztó 1MPPT, 1sztring (T1+T2 SPD, 2P Biztosító aljzat+betét, MC4 csatlakozók)
8000135291	PVC DC 1IF 10 2MPP SPD1 WM4 10	DC elosztó 2MPPT, 2sztring (T1+T2 SPD, 2x-2P Biztosító aljzat, MC4 csatlakozók)

Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
T +36 1 382 7700  
F +36 1 382 7701  
www.weidmueller.hu