

## PRObas

### Kapcsolóüzemű tápegységek kompakt kivitelben

- 5V, 12V, 24V és 48VDC kimeneti feszültségű és
- 30W, 60W, 90W, 120W, 240W névleges teljesítményű változatok
- AC és DC bemeneti feszültségről is működtethető (85 – 264 VAC / 110 – 370 VDC)
- működési hőmérséklet tartomány: -25°C ... +70°C-ig (indítás -40°C)
- MTBF 1.200.000 és 540.000 óra között, típusonként eltérő
- hatásfok 86% és 95% között, típusonként eltérő
- a kimeneti feszültség potenciométerrel állítható
- kalapsínre vagy szerelőlemezre közvetlenül is szerelhető
- kompatibilis a meglévő elektronikus terhelésvédelmi (Maxguard, Topguard) és szünetmentes UPS eszközeinkkel, valamint dióda és redundancia moduljainkkal
- SELV és PELV megfelelés az IEC 61010-1 és IEC 61010-2-201 szabványok szerint
- nemzetközi minősítés (CE, cULus, NEC Class2 90W-ig)



Cikkszám	Megnevezés	Feszültség és áram	Kimenet		Méret
			Állítható kimenet	Sz x M x M (mm)	
2838500000	PRO BAS 30W 24V 1.3A	24V / 1.3A	22 – 28 V		23 x 90 x 85
2838410000	PRO BAS 60W 24V 2.5A	24V / 2.5A	22 – 28 V		36 x 90 x 85
2838430000	PRO BAS 90W 24V 3.8A	24V / 3.8A	22 – 25 V		47 x 90 x 85
2838440000	PRO BAS 120W 24V 5A	24V / 5A	22 – 28 V		40 x 130 x 100
2838460000	PRO BAS 240W 24V 10A	24V / 10A	22 – 28 V		52 x 130 x 100
2838480000	PRO BAS 480W 24V 20A	24V / 20A	22 – 28 V		59 x 130 x 125
2838400000	PRO BAS 30W 5V 6A	5V / 6A	3 – 8 V		36 x 90 x 85
2838510000	PRO BAS 30W 12V 2.6A	12V / 2.6A	9 – 16 V		23 x 90 x 85
2838420000	PRO BAS 60W 12V 5A	12V / 5A	9 – 16 V		36 x 90 x 85
2838450000	PRO BAS 120W 12V 10A	12V / 10A	9 – 12 V		40 x 130 x 100
2838470000	PRO BAS 240W 48V 5A	48V / 5A	36 – 56 V		52 x 130 x 100
2838490000	PRO BAS 480W 48V 10A	48V / 10A	36 – 56 V		59 x 130 x 125



30W



60W



90W



120W



240W



480W



További információért látogasson el weboldalunkra  
[www.weidmueller.hu](http://www.weidmueller.hu)