

# Abrazaderas - Línea Conexel

Let's connect.

MADE IN  
BRASIL



## Abrazaderas Standard

Abrazaderas PA 6.6 standard para uso general fabricadas en procesos de alta calidad con clase UL94 V2. Temperatura de trabajo de -40 °C a 85 °C y se puede utilizar en varias aplicaciones industriales.

### Abrazadera Plástica Standard

Material: PA 6.6. Grado de inflamabilidad según UL94: V2. Temperatura de trabajo: 40°C a 85°C

Descripción	Diámetro máx. del cable (mm)	Resistencia a la tracción (N)	Color	U.E.	Código
ABRAZADERA CONEXEL - 82x2,3	16	80	Natural	100	C906652.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 108x2,5	22	80	Natural	100	C906653.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 140x2,5	33	80	Natural	100	C906654.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 209x2,5	55	80	Natural	100	C906655.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 151x3,7	37	80	Natural	100	C906656.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 202x3,7	51	80	Natural	100	C906657.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 300x3,7	80	135	Natural	100	C906658.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 370x3,6	102	135	Natural	100	C906659.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 160x4,8	39	135	Natural	100	C906660.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 180x4,8	45	135	Natural	100	C906661.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 200x4,8	51	135	Natural	100	C906662.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 238x4,8	60	225	Natural	100	C906663.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 283x4,8	76	225	Natural	100	C906664.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 340x4,8	95	225	Natural	100	C906665.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 400x4,8	114	225	Natural	100	C906666.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 530x4,8	140	225	Natural	100	C906667.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 300x7,6	80	225	Natural	100	C906668.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 387x7,6	110	535	Natural	100	C906669.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 760x7,6	225	535	Natural	50	C906670.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 535x8,8	150	535	Natural	50	C906671.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 765x8,8	225	670	Natural	50	C906672.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 1095x8,8	330	670	Natural	25	C906673.0000
ABRAZADERA CONEXEL - 536x13,7	147	1115	Natural	50	C906674.0000



## Abrazaderas con protección a rayos ultravioleta (UV)

A las abrazaderas color negro se agregan componentes especiales que brindan una mayor resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta (UV), siendo indicadas para aplicaciones con amplitud térmica y exposición a la luz solar debido a su mayor durabilidad (3 años en condiciones extremas).

### Abrazadera Plástica PA 6.6 Resistente a la intemperie (UV)

Material: PA 6.6 con aditivos anti UV. Grado de inflamabilidad según UL94: V2. Temperatura de trabajo: -40°C a 85°C



Descripción	Diámetro máx. del cable (mm)	Resistencia a la tracción (N)	Color	U.E.	Código
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 82x2,3	16	80	Negro	100	C906696.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 108x2,5	22	80	Negro	100	C906697.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 209x2,5	55	80	Negro	100	C906698.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 151x3,7	37	80	Negro	100	C906699.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 202x3,7	51	135	Negro	100	C906700.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 300x3,7	80	135	Negro	100	C906701.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 160x4,8	39	135	Negro	100	C906702.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 180x4,8	45	135	Negro	100	C906703.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 200x4,8	51	135	Negro	100	C906704.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 238x4,8	60	225	Negro	100	C906705.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 283x4,8	76	225	Negro	100	C906706.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 340x4,8	95	225	Negro	100	C906707.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 400x4,8	114	225	Negro	100	C906708.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 300x7,6	80	225	Negro	100	C906709.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 387x7,6	110	535	Negro	100	C906710.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 760x7,6	225	535	Negro	50	C906711.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 535x8,8	150	535	Negro	50	C906712.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 765x8,8	225	670	Negro	50	C906713.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 1095x8,8	330	670	Negro	25	C906714.0000
ABRAZADERA CONEXEL C/ PROTECCIÓN UV - 536x13,7	147	1115	Negro	50	C906715.0000

## Abrazadera de Acero Inoxidable Sin Revestimiento

Material: Acero Inoxidable AISI 316L. Temperatura de trabajo: -80°C a 538°C

Descripción	Diámetro máx. del cable (mm)	Tensión mín. de ruptura (N)	U.E.	Código
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 127x4,6	25	1078	100	C906719.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 201x4,6	50	1078	100	C906720.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 259x4,6	69	1078	100	C906721.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 362x4,6	102	1078	100	C906722.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 521x4,6	152	1078	100	C906723.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 681x4,6	203	1078	100	C906724.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 838x4,6	254	1078	100	C906725.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 998x4,6	304	1078	25	C906726.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1156x4,6	355	1078	25	C906727.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1205x4,6	370	1078	25	C906728.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 201x7,9	50	1078	50	C906729.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 259x7,9	69	1078	50	C906730.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 362x7,9	102	1078	50	C906731.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 521x7,9	152	1078	50	C906732.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 681x7,9	203	2254	50	C906733.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 838x7,9	254	2254	50	C906734.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 998x7,9	304	2254	25	C906735.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1156x7,9	355	2254	25	C906736.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1205x7,9	370	2254	25	C906737.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 434x12,7	122	2254	50	C906738.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 594x12,7	173	2254	50	C906739.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 754x12,7	224	2254	50	C906740.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 912x12,7	275	3185	25	C906741.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1072x12,7	325	3185	25	C906742.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE S/ RESVEST - 1205x12,7	370	3185	25	C906743.0000



## Abrazadera de Acero Inoxidable Revestido de Poliéster

Material: Acero Inoxidable AISI 316L con revestimiento en poliéster. Temperatura de trabajo: -40°C a 150°C

Descripción	Diámetro máx. del cable (mm)	Tensión mín. de ruptura (N)	U.E.	Código
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 127x4,6	25	1078	100	C906744.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 201x4,6	50	1078	100	C906745.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 259x4,6	69	1078	100	C906746.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 362x4,6	102	1078	100	C906747.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 521x4,6	152	1078	100	C906748.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 681x4,6	203	1078	100	C906749.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 838x4,6	254	1078	100	C906750.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 998x4,6	304	1078	25	C906751.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1156x4,6	355	1078	25	C906752.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1205x4,6	370	1078	25	C906753.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 201x7,9	50	1078	50	C906754.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 259x7,9	69	1078	50	C906755.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 362x7,9	102	1078	50	C906756.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 521x7,9	152	1078	50	C906757.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 681x7,9	203	2254	50	C906758.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 838x7,9	254	2254	50	C906759.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 998x7,9	304	2254	25	C906760.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1156x7,9	355	2254	25	C906761.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1205x7,9	370	2254	25	C906762.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 434x12,7	122	2254	50	C906763.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 594x12,7	173	2254	50	C906764.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 754x12,7	224	2254	50	C906765.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 912x12,7	275	3185	25	C906766.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1072x12,7	325	3185	25	C906767.0000
ABRAZADERA CONEXEL DE ACERO INOXIDABLE C/ RESVEST - 1205x12,7	370	3185	25	C906768.0000



Nota: Para otros modelos de abrazaderas, aplicaciones y rangos de temperatura de trabajo, consúltenos.

# Weidmüller en la América Latina

Estaremos encantados de responder a sus preguntas, contáctenos:

## Argentina

### **Weidmüller Argentina**

Calle Ing. Enrique Butty 240 Piso 5  
C 1001 Buenos Aires  
Argentina  
Tel. +54 11 4590 2345  
Móv. + 54 9 11 5514 8663  
ventas.argentina@weidmueller.com  
www.weidmuller.es

## Brasil

### **Weidmüller Conexel do Brasil**

Av. Presidente Juscelino, 642  
Piraporinha, Diadema,  
São Paulo, 09950-370  
Tel. +55 11 4366 9600  
vendas@weidmueller.com  
www.weidmueller.com.br

## Chile

### **Weidmüller Chile**

General Del Canto 230, oficina 804  
Providencia, Santiago  
Chile  
Tel. +56 224954457  
Tel. +56 968455669  
Móv. +56 941511918  
ventas.chile@weidmueller.com  
www.weidmuller.es

## Colombia

### **Weidmüller Colombia**

Calle 127 #63 - 17ª  
110911 Bogotá D.C.  
Colombia  
Tel. Bogotá +57 311 5231818  
Tel. Medellín +57 311 5233080  
Móv. +57 (1) 422-3044  
ventas.colombia@weidmueller.com  
www.weidmuller.es

## Perú

### **Weidmüller Perú**

Mártir Olaya N° 129, of.1906  
Miraflores, Lima 18  
Perú  
Tel. + 51 1 5005346  
Móv. +51 914 732 137  
ventas.peru@weidmueller.com  
www.weidmuller.es

## Otros países LATAM

### **Weidmüller LATAM**

Tel. + 55 11 93464 0607  
ventas.latam@weidmueller.com  
www.weidmuller.es



#### ► **Contacto para Servicio Técnico:**

E-mail: [suporte.tecnico@weidmueller.com](mailto:suporte.tecnico@weidmueller.com)

Teléfono: +55 11 4366 9620

## **Weidmüller – Your Partner in Industrial Connectivity.**

Como reconocidos expertos, damos apoyo a nuestros clientes y Partners en todo el mundo con productos, soluciones y servicios en el entorno industrial de energía, señales y datos. Somos parte de sus industrias y mercados y conocemos los retos tecnológicos del futuro. De modo que continuamente desarrollamos soluciones innovadoras, sostenibles y útiles para sus necesidades individuales. Juntos, establecemos estándares en Conectividad Industrial.

Acceda a nuestro catálogo on-line y conozca más sobre nuestra cartera completa.



Let's connect.

**[www.weidmuller.es](http://www.weidmuller.es)**

Contacto para Servicio Técnico:  
E-mail: [suporte.tecnico@weidmueller.com](mailto:suporte.tecnico@weidmueller.com)

Prohibida la reproducción total o parcial.  
Weidmüller se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.