

DINレールマウント型電源INSTA Power販売終了のお知らせ

拝啓 貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、DIN レールマウント型電源 INSTA Powerを販売終了とさせて頂くことになりました。後継製は、PROinsta シリーズとなります。主な変更点につきましては後述の変更点一覧及び各品目のデータシートをご確認下さい。販売終了製品をご利用中のお客様には、大変 ご面倒をおかけいたしますが、何卒 ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■販売終了製品と代替製品

販売終了品番	販売終了型式	代替品番	代替型式
9918840024	CP SNT 12W 24V 0.5A	2580180000	PRO INSTA 16W 24V 0.7A
9928890024	CP SNT 24W 24V 1A	2580190000	PRO INSTA 30W 24V 1.3A
9928890012	CP SNT 24W 12V 1.5A	2580220000	PRO INSTA 30W 12V 2.6A
8754960000	CP SNT 25W 5V 5A	2580210000	PRO INSTA 30W 5V 6A
9928890005	CP SNT 24W 5V 2A	2580210000	PRO INSTA 30W 5V 6A
8739140000	CP SNT 48W 24V 2A	2580230000	PRO INSTA 60W 24V 2.5A
8754970000	CP SNT 48W 12V 4A	2580240000	PRO INSTA 60W 12V 5A
		2580250000	PRO INSTA 90W 24V 3.8A
		2580260000	PRO INSTA 96W 24V 4A
8879230000	CP SNT 48W 48V 1A	2580270000	PRO INSTA 96W 48V 2A

■販売終了日:

販売終了品番	販売終了型式	販売終了日
9918840024	CP SNT 12W 24V 0.5A	2019/9/30
9928890024	CP SNT 24W 24V 1A	2019/9/30
9928890012	CP SNT 24W 12V 1.5A	2019/9/30
8754960000	CP SNT 25W 5V 5A	2020/3/31
9928890005	CP SNT 24W 5V 2A	2019/9/30
8739140000	CP SNT 48W 24V 2A	2020/3/31
8754970000	CP SNT 48W 12V 4A	2020/3/31
8879230000	CP SNT 48W 48V 1A	2020/3/31

■主な変更点(代表機比較)

販売終了製品: CP SNT 48W 24V 2A



代替製品: PRO INSTA 60W 24V 2.5A



寸法(W x H x D): 70 x 90.5 x 62.5 mm
 重量: 260.25 g
 周囲温度: -10 ... 70 °C
 (デイレートイング 55°C)
 保管温度: -20 ... 85 °C
 接続方式: ネジ端子
 電線サイズ: 0.5 ... 4 mm²
 入力電圧: AC 85 ... 264 V
 DC 110 ... 370 V
 入力電流: 500 mA @ AC 230 V
 入力周波数: 45 ... 65 Hz
 入力過電流保護: 有
 出力電圧: DC 15 ... 28 V (設定可)
 出力電流: 2 A
 最大残留リップル: 120 mV_{P-P}
 効率: 78%
 認証: cCSAus; cURus; EAC;
 UL

寸法(W x H x D): 72 x 90 x 60 mm
 重量: 258 g
 周囲温度: -25 ... 70 °C
 (デイレートイング 55°C)
 保管温度: -40 ... 85 °C
 接続方式: プッシュイン端子
 電線サイズ: 0.25 ... 2.5 mm²
 入力電圧: AC 85 ... 264 V
 DC 95 ... 370 V
 入力電流: 700 mA @ AC 230 V
 入力周波数: 45 ... 65 Hz
 入力過電流保護: 有
 出力電圧: DC 22 ... 28 V (設定可)
 出力電流: 2.5 A
 最大残留リップル: 50 mV_{P-P}
 効率: 89%
 認証: CE, TÜV (IEC 62368-1),
 cCSAus, Cl.1 Div.2,
 NEC Cl.2

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
 ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 営業部
 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
 TEL: 03-6711-5302 FAX: 03-6711-5333
 E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>