





WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG

WIEDERGABE SOMIT VERPFLICHTUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG SEINER INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE RUHEN FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER-, ODER GESCHMACKSMUSTERENTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES.



Additional product documents				1.				Tolerances: ISO 2768-mK				
				2.								
					Date	Name	Weidmüller					
				Drawn	26/10/2020	wes0212						
				Checked	29/10/2020	wes0212						
				Criterion for print			Description:					
				1 : 1		A3		PV 224S0F4CXXV000TXPX15PWW				
				Customer:			Drawing-No / Material-No: 8000068263 drw Index 1Sheet 1 / 2					
				WEIDMÜLLER INTERFACE GMB								
1	Internal Modification	01/03/2021	wes0212	Customer-No: 104000849								
0		26/10/2020	wes0212									
Index	Brief Description	Date	Name				Customer Description:					