


WEIDMÜLLER reserves the right to file for patents, utility models or designs.
WEIDMÜLLER INTERFACCE GmbH & Co. KG
WIEDERHANDLUNGEN, VERFÄHRNEN ZU SCHADEN, VERWERTUNG UND MITTELUNG SEINES INHALTS SIND VERBODEN. SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN, VERFÄHRNEN ZU SCHADEN, VERWERTUNG UND MITTELUNG SEINES INHALTS SIND VERBODEN. SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILISATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES.



NOTAS:
Todos los cables menores de 240m deben cortarse a 240mm

Additional product documents				1.			Tolerances: ISO 2768-mK 		
				2.					
					Date	Name	Weidmüller 		
				Drawn	23/09/2021	wes0362			
				Checked	09/06/2022	wes0212	Description: PV 206S0F3CXXV000TXPX15LWW		
				Criterion for print					
				1 : 1		A3	Drawing-No / Material-No: 8000081269 drw Index 1 Sheet 1 / 2		
				Customer:					
				WEIDMÜLLER, S.A.			Customer Description:		
				Customer-No:					
1	Production Modification	09/06/2022	wes0212	104000066					
0		23/09/2021	wes0362						
Index	Brief Description	Date	Name						