

## Workplace solutions

# Kabel in rauen Umgebungen effizient kennzeichnen

## SmarmLaser CENTER zur Laserbeschriftung von Metallmarkierern



### Metallmarkierer auf Rolle für effiziente Laserbeschriftungen

Das SmarmLaser CENTER beschriftet Metallmarkierer auf Rolle mit einem softwaregesteuerten Laser. So können robuste Kabelkennzeichnungen in hohen Stückzahlen gefertigt werden. Die laserbeschrifteten Kabelmarkierer aus Edelstahl oder Aluminium erfüllen höchste Anforderungen an die Beschriftungsqualität. Dadurch sind sie besonders geeignet für raue Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel auf Offshoreplattformen, in der Lebensmittelindustrie, im Schienenbau oder in Photovoltaikanlagen.

#### Besondere Eigenschaften:

- Einfache und schnelle Beschriftung von Markiererstreifen auf Rolle
- Robuste Laserbeschriftung für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Markiererstreifen mit Projektinformationen zur Vorsortierung nach Projektbereichen
- Abgestimmtes System aus Software, Markierern und Beschriftungslaser



#### SmarmLaser CENTER

Effizientes und dauerhaftes kennzeichnen.  
Erleben Sie unseren neuen SmarmLaser CENTER zum Markieren von Metallmarkierern auf Rolle.

Typ  
SMARMLASER CENTER

Best.-Nr.  
2885190000

# MetalliCard on Roll

## Neutral



Die Metallmarkierer sind auf einem Trägermaterial aufgebracht, auf eine Rolle aufgespult und können direkt über das Drucksystem SmarkLaser CENTER beschriftet werden. Der Einsatz eines Inlays entfällt und wichtige Projektinformationen können direkt auf das Trägermaterial aufgebracht werden.

Typ	Breite	Höhe	Material	Farbe	VPE	Best.-Nr.
SFX-M 11/60 LRP ST	11 mm	60 mm	Edelstahl	Silber	500	2863440000
SFX-M 11/60 LRP AL	11 mm	60 mm	Aluminium	Silber	500	2863450000
SFX-M 11/60 LRP AL SW	11 mm	60 mm	Aluminium	Schwarz	500	2863460000
SFX-M 11/60 LRP AL RT	11 mm	60 mm	Aluminium	Rot	500	2863470000
SFX-M 11/60 LRP AL GE	11 mm	60 mm	Aluminium	Gelb	500	2863480000
SFX-M 11/60-5 LRP ST	11 mm	60 mm	Edelstahl	Silber	500	2863630000
SFX-M 11/60-5 LRP AL	11 mm	60 mm	Aluminium	Silber	500	2863640000
SFX-M 11/60-5 LRP AL SW	11 mm	60 mm	Aluminium	Schwarz	500	2863650000
SFX-M 11/60-5 LRP AL RT	11 mm	60 mm	Aluminium	Rot	500	2863660000
SFX-M 11/60-5 LRP AL GE	11 mm	60 mm	Aluminium	Gelb	500	2863670000
SFX-M 12/40-5 LRP ST	12 mm	40 mm	Edelstahl	Silber	500	2863680000
SFX-M 12/40-5 LRP AL	12 mm	40 mm	Aluminium	Silber	500	2863690000
SFX-M 12/40-5 LRP AL SW	12 mm	40 mm	Aluminium	Schwarz	500	2863700000
SFX-M 12/40-5 LRP AL RT	12 mm	40 mm	Aluminium	Rot	500	2863760000
SFX-M 12/40-5 LRP AL GE	12 mm	40 mm	Aluminium	Gelb	500	2863770000
CC-M 15/45 2X3 LRP ST	15 mm	45 mm	Edelstahl	Silber	500	2863780000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL	15 mm	45 mm	Aluminium	Silber	500	2863790000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW	15 mm	45 mm	Aluminium	Schwarz	500	2863800000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT	15 mm	45 mm	Aluminium	Rot	500	2863810000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE	15 mm	45 mm	Aluminium	Gelb	500	2863820000

## Sonderdruck



In Zeiten voller Auftragsbücher müssen Wertschöpfungsprozesse effizient gestaltet werden. Unser Weidmüller Druckservice übernimmt wichtige Arbeitsschritte der Kennzeichnungserstellung für Sie und erstellt auf Wunsch laserbeschriftete Metallmarkierer nach Ihren Vorgaben.

Typ	Breite	Höhe	Material	Farbe	VPE	Best.-Nr.
SFX-M 11/60 LRP ST SDR	11 mm	60 mm	Edelstahl	Silber	1	2859520000
SFX-M 11/60 LRP AL SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Silber	1	2859530000
SFX-M 11/60 LRP AL SW SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Schwarz	1	2859540000
SFX-M 11/60 LRP AL RT SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Rot	1	2859550000
SFX-M 11/60 LRP AL GE SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Gelb	1	2859560000
SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR	11 mm	60 mm	Edelstahl	Silber	1	2859570000
SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Silber	1	2859580000
SFX-M 11/60-5 LRP AL SW SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Schwarz	1	2859590000
SFX-M 11/60-5 LRP AL RT SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Rot	1	2859600000
SFX-M 11/60-5 LRP AL GE SDR	11 mm	60 mm	Aluminium	Gelb	1	2859610000
SFX-M 12/40-5 LRP ST SDR	12 mm	40 mm	Edelstahl	Silber	1	2859620000
SFX-M 12/40-5 LRP AL SDR	12 mm	40 mm	Aluminium	Silber	1	2859630000
SFX-M 12/40-5 LRP AL SW SDR	12 mm	40 mm	Aluminium	Schwarz	1	2859640000
SFX-M 12/40-5 LRP AL RT SDR	12 mm	40 mm	Aluminium	Rot	1	2859650000
SFX-M 12/40-5 LRP AL GE SDR	12 mm	40 mm	Aluminium	Gelb	1	2859660000
CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR	15 mm	45 mm	Edelstahl	Silber	1	2859670000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL SDR	15 mm	45 mm	Aluminium	Silber	1	2859680000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR	15 mm	45 mm	Aluminium	Schwarz	1	2859690000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR	15 mm	45 mm	Aluminium	Rot	1	2859700000
CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR	15 mm	45 mm	Aluminium	Gelb	1	2859710000