

Ethernet Industrial

Weidmüller 
Conexel

Ampla variedade de modelos

Desde Fast Ethernet a Ethernet de 10 Gigabits, com até 28 portas para montagem em trilho DIN ou rack 19", disponível nas versões Layer 2 ou Layer 3.

Suporte a uma ampla variedade de protocolos de comunicação

Protocolos Ethernet industriais, como PROFINET, EtherNet/IP e Modbus/TCP.

Aumento da segurança da rede

Funções como Port Lock, MirrorPort, Access Control List e outras para aumentar a segurança da sua rede.



Funções abrangentes de gerenciamento

Para configurar diversos recursos de redundância, monitoramento, filtragem de tráfego e segurança.

Robusto

Modelos com certificação IEC 61850-3/IEEE 1613 para uso nas aplicações mais exigentes.

Módulo RedBox

Módulo de interface de mídia PRP/HSR RedBox para redes com perda zero de pacotes, mesmo em caso de falhas.

Switches

Series B Switches não gerenciável 10/100 Base T(X), IP40				EcoLine	BasicLine
IE-SW-ELB-05-5TX	5 x RJ45	-10 °C...60 °C		2828540000	2908030000
IE-SW-ELB-05-4TX-1FESFP	4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot	-10 °C...60 °C		2828590000	2908140000
IE-SW-ELB-08-8TX	8 x RJ45	-10 °C...60 °C		2828550000	2908040000
IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP	6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot	-10 °C...60 °C		2828600000	2908160000
IE-SW-ELB-16-16TX	16 x RJ45	-10 °C...60 °C		2828580000	2908050000
Series B Switches não gerenciável GIGABIT 10/100/1000BaseT(X), IP40					
IE-SW-ELB-05-5GT	5 x RJ45	-10 °C...60 °C		2828560000	2908070000
IE-SW-ELB-08-8GT	8 x RJ45	-10 °C...60 °C		2828570000	2908080000
Acessórios					
IE-SFP-1FE-MM-2	Multimode, LC-Duplex, 4 km	-40 °C...85 °C		-	2682450000
IE-SFP-1FE-SM-30	Singlemode, LC-Duplex, 30 km			-	2682460000
IE-SFP-1FE-SM-60	Singlemode, LC-Duplex, 60 km			-	2682470000
RM-KIT				-	1241440000
Para outros modelos e informações técnicas, consulte-nos.					



SubstationLine trilho DIN - Layer 2					
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV	7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)	88..373VCA 85..264VCC	-40 °C...85 °C		2778950000
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV	7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)	12..52VCC	-40 °C...85 °C		2778960000
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV	8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot	88..373VCA 85..264VCC	-40 °C...85 °C		2778970000
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV	8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot	VCC 12..52VCC	-40 °C...85 °C		2778980000
SubstationLine trilho Rack 19" - Layer 2					
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV	24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)	VCC 100..370VCA 100..240V	-40 °C...85 °C		2778990000
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV	24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)	VCC 20..72V	-40 °C...85 °C		2779000000
SubstationLine trilho Rack 19" Modular - Layer 2 e 3					
IE-SW-SL28M-HV	4x slot modular	VCC 100..370VCA 100..240V	-40 °C...85 °C		2779010000
IE-SW-SL28M-LV	4x slot modular	VCC 20..72V	-40 °C...85 °C		2779020000
IE-SW-L3-SL28M-HV	4x slot modular	VCC 100..370VCA 100..240V	-40 °C...85 °C		2875580000
IE-SW-L3-SL28M-LV	4x slot modular	VCC 20..72V	-40 °C...85 °C		2875590000
SubstationLine - Módulos					
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR	2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)		-40 °C...85 °C		2985050000
IE-SWM-SL02-2GESFP+	2x 10GBaseSFP+		-40 °C...60 °C		2779210000
IE-SWM-SL04-4GESFP	4x 1000BaseSFP		-40 °C...85 °C		2779200000
IE-SWM-SL04-4GESFP+	4x 10GBaseSFP+		-40 °C...60 °C		2779220000
IE-SWM-SL04-4SC	4x SC Multi-mode		-40 °C...85 °C		2779170000
IE-SWM-SL04-4SCS	4x SC Single-mode		-40 °C...85 °C		2779160000
IE-SWM-SL04-4ST	4x ST Multi-mode		-40 °C...85 °C		2779190000
IE-SWM-SL04-4STS	4x ST Single-mode		-40 °C...85 °C		2779180000
IE-SWM-SL08-8GT	8x RJ45		-40 °C...85 °C		2779140000
IE-SWM-SL08-8GESFP	8x 100/1000BaseSFP Slot		-40 °C...85 °C		2779150000
Acessórios					
IE-SFP-1FE-MM-2	Multimode, LC-Duplex, 4 km	-40 °C...85 °C			2682450000
IE-SFP-1FE-SM-30	Singlemode, LC-Duplex, 30 km				2682460000
IE-SFP-1FE-SM-60	Singlemode, LC-Duplex, 60 km				2682470000
RM-KIT					1241440000
Para outros modelos e informações técnicas, consulte-nos.					



Roteadores 4G

Descrição	NAT	Manutenção remota U-LINK	Open VPN	DynDNS	Wi-Fi	Modbus RTU	Multi-band (4G/3G/2G)	Velocidade de Rede	Código
IE-SR-2TX-WL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	10/100	2682590000
IE-SR-2TX-WL-4G-EU	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	10/100	2682560000
IE-SR-2TX-WL-4G-US-V	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	10/100	2682580000
IE-SR-4GT	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	10/100/1000	2873910000
IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	10/100/1000	2873920000
Para outros modelos e informações técnicas, consulte-nos.									



Patch cable

Descrição	CAT	Material	Secção do cabo	Comprimento	Cor	Código
IE-C5ES8VG0005M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	0,5 m	Verde (RAL 6018)	1166020005
IE-C5ES8VG0010M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	1 m	Verde (RAL 6018)	1166020010
IE-C5ES8VG0015M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	1,5 m	Verde (RAL 6018)	1166020015
IE-C5ES8VG0020M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	2 m	Verde (RAL 6018)	1166020020
IE-C5ES8VG0030M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	3 m	Verde (RAL 6018)	1166020030
IE-C5ES8VG0050M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	5 m	Verde (RAL 6018)	1166020050
IE-C5ES8VG0100M40M40-G	5	PVC	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²	10 m	Verde (RAL 6018)	1166020100
Para outros modelos, consulte-nos.						

