

1 Absisolierlänge / Stripping length

min. 15 mm min. 35 mm min. 15 mm

Äußenmantel entfernen
fold braid screen
backwards

2

Geflechtsschirm nach hinten legen
fold braid screen backwards

3

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Innenmantel anritzen und entfernen
score and remove the inner jacket

4

Füller abschneiden
cut off the filler

Kunststoffolie anritzen und entfernen
score and remove the plastic foil

5

Adernpaare in den Adernmanager einführen
insert pairs into the wire manager

6

Presswerkzeug
Press Tool

Zangenschlüssel
Plier wrench

PWZ RJ45, 1118040000

7

Alle 4 Adern mit Seitenschneider/bündigabschneiden,
max. 0,5 mm überstehend

cut all 4 wires using cutting pliers, wires protruding
max. 0,5 mm

8

Montagehilfe entfernen

remove assembly aid

9

ca. 18 mm

10

Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden
wire manager can be brought to end position
by means of screen cover

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

11

Gehäuseteile verrasten/press housing
parts until snap-in

Presswerkzeug
Press Tool

PWZ RJ45
1118040000

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

Connection		Application			
Farbcode Colour code T568		PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	100BT	10 Gigabit Ethernet
W - G	W - O	YE	1	•	•
G	O	O	2	•	•
W - O	W - G	W	3	•	•
BL	BL	-	4		•
W - BL	W - BL	-	5		•
O	G	BL	6	•	•
W - BR	W - BR	-	7		•
BR	BR	-	8		•