










<p>1</p> <p>ca. 15 mm ca. 0.59 in.</p> <p>Abisolierlänge stripping length</p> <p>5 mm 0.2 in.</p> <p>Für Kabel $\varnothing$ 3,6 – 5,7 mm For cable $\varnothing$ 0.14 – 0.22 in.</p> 	<p>2</p> <p>① WEISS WHITE</p> <p>② BLAU BLUE</p> 	<p>3</p> <p>Adernpaar in Adernvorsortierung einführen Insert pair into wire presorting</p> <p>Zugentlastung schließen Close strain relief</p> 	<p>4</p> <p>Zugentlastung mit Schraubendreher verriegeln Lock strain relief firmly using a screwdriver</p> 
<p>5</p> <p>Adern mit Seitenschneider bündig abschneiden Cut protruding wires flush using a side-cutter</p> 	<p>6</p> <p>Gehäuseteile von Hand zusammenpressen Press housing parts by hand until aligned</p> 	<p>7</p> <p>Zangenschlüssel 1 3/8" Plier-Wrench</p> <p>Gehäuseteile verrasten Press housing parts until snap-in</p> 	<p>8</p> 


Demontage
Disassembly

1



Schraubendreher platzieren und leicht drehen
Place screwdriver, turn it slightly

2



Haken mit zweitem Schraubendreher durch
leichtes Drehen öffnen
Use a second screwdriver, turn it slightly to
open the hook

3

Schritt 1+2 auf der anderen Seite wiederholen
Repeat step 1+2 on the other side

