


1



video



2




3

Tragschiene TH35 nach DIN 60715
Mounting rail TH35 according to DIN 60715



4

Anschluss / Connection			Anwendung / Application							
RJ45 PIN Nr./No.	Farbcode / Colour code T568		DIN 47100	Industrial	10BT/100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ATM	ISDN/So	Upo/TEL
	A	B								
1	WH-GN	WH-OG	WH	YE	•	•		•		
2	GN	OG	BN	OG	•	•		•		
3	WH-OG	WH-GN	GN	WH	•	•	•		2a	
4	BU	BU	YE	-		•	•		1a	•
5	WH-BU	WH-BU	GY	-		•	•		1b	•
6	OG	GN	PK	BU	•	•	•		2b	
7	WH-BN	WH-BN	BU	-		•	•			
8	BN	BN	RD	-		•	•			

5

min. 40 mm
min. 1,6 in.


Abisolierlänge
Stripping length




Geflechtschirm auf ca. 20 mm kürzen
cut off braided shield to approx. 0.8 in.




6




7



8




9



10


Modulteil zusammen drücken bis die Adernvorsortierung einrastet
press module housing parts together until snap-in



Zangenschlüssel
Plier Wrench 1 3/8"


11

Modul schräg in den Gehäusedeckel bis Anschlag einschieben
slip module angular until block




12

Modul einrasten / snap module into final position



13a


Gehäusedeckel / Cover part



Grundgehäuse / Base part









13b

Gehäuseteile miteinander verrasten / press housing parts together until snap-in



13c





Weitere Demontageschritte nach Montageanleitung
further demounting steps according to the mounting instructions