

**Průmyslový ethernet představuje
robustní a spolehlivý komunikační systém.**
U nás security řešení na míru dnešním požadavkům



Neřízené průmyslové switche

3 základní řady neřízených switchů

BLB - univerzální řada

ELB - základní cenově výhodná řada

BI - modulové pouzdro pro building

- možnost 24 AC/DC napájení
- 5 až 24 metalických a SFP portů
- široký rozsah pracovních teplot -40 ... +75 °C
- průmyslové kovové IP30 pouzdro
- 5 let záruka

BLB - univerzální řada			
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	SFP porty / poznámka
2908030000	IE-SW-BLB-05-5TX	5xRJ45	
2908040000	IE-SW-BLB-08-8TX	8xRJ45	
2908050000	IE-SW-BLB-16-16TX	16xRJ45	
2908060000	IE-SW-BLB-24-24TX	24xRJ45	
2908070000	IE-SW-BLB-05-5GT	5xRJ45 Gbit	
2908080000	IE-SW-BLB-08-8GT	8xRJ45 Gbit	
2908090000	IE-SW-BLB-16-16GT	16xRJ45 Gbit	
2908140000	IE-SW-BLB-05-4TX-1FESFP	4xRJ45	1xSFP
2908150000	IE-SW-BLB-08-7TX-1FESFP	7xRJ45	1xSFP
2908160000	IE-SW-BLB-08-6TX-2FESFP	6xRJ45	2xSFP
2908170000	IE-SW-BLB-18-16TX-2GESFP	16xRJ45	2xSFP Gbit
2908180000	IE-SW-BLB-05-4GT-1GESFP	4xRJ45 Gbit	2xSFP Gbit
2908190000	IE-SW-BLB-10-8GT-2GESFP	8xRJ45 Gbit	2xSFP Gbit
2908130000	IE-SW-BLB-16-14GT-2GESFP	14xRJ45 Gbit	2xSFP Gbit



BI - modulové pouzdro pro building			
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	SFP porty / poznámka
3195560000	IE-SW-BI-04-4TX-LV	4xRJ45	modulové pouzdro
3195570000	IE-SW-BI-04-4TX-HV	4xRJ45	modulové pouzdro. 230 VAC napájení



ELB - základní cenově výhodná řada		
Objednací číslo	Označení	Metalické porty
2828540000	IE-SW-ELB-05-5TX	5xRJ45
2828550000	IE-SW-ELB-08-8TX	8xRJ45
2828580000	IE-SW-ELB-16-16TX	16xRJ45





Řízené průmyslové switche

- mezinárodní certifikace
- široké možnosti konfigurace
- přehledný web server
- redundatní módy, monitorovací a bezpečnostní funkce
- automatizační protokoly PROFINET RT (třída A), Modbus TCP/IP
- možnost zálohování nastavení pomocí externího modulu
- 5 až 24 metalických a SFP portů
- široký rozsah pracovních teplot (-40 ... +75 °C)
- robustní IP 30 kovové pouzdro
- **automatizační protokoly PROFINET RT (třída A nebo třída B u full Gbit), Modbus TCP/IP**
- vybrané typy cyber security dle IEC 62443-4-2:2019

Objednací číslo	Označení	Metalické porty		PROFINET
2682250000	IE-SW-AL05LM-5TX	5xRJ45	2xSC multi mode	NE
2682260000	IE-SW-AL06LM-4TX-2SC	4xRJ45	2xSC single mode	NE
2682270000	IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS	4xRJ45		NE
2682280000	IE-SW-AL08M-8TX	8xRJ45		třída A
2682310000	IE-SW-AL16M-16TX	16xRJ45		třída A
2682320000	IE-SW-AL24M-24TX	24xRJ45		třída A
2682350000	IE-SW-AL08M-8GT	8xRJ45 Gbit		třída B, konfigurační GSDML soubor
2682290000	IE-SW-AL08M-8TX-2GT	8xRJ45 (2x Gbit)	2xcombo	třída A
2740420000	IE-SW-AL10M-8TX-2GC	8xRJ45	4xSFP Gbit	třída A
2682340000	IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP	8xRJ45 Gbit	2xSFP Gbit	třída B, konfigurační GSDML soubor
2682360000	IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP	12xRJ45 Gbit	2xcombo	třída B, konfigurační GSDML soubor
2682330000	IE-SW-AL18M-16TX-2GC	16xRJ45	8xSFP Gbit	třída A
2682370000	IE-SW-AL24M-16GT-8GESFP	16xRJ45 Gbit	8xSFP Gbit	třída B, konfigurační GSDML soubor

Další aktivní komponenty a SFP konektory

Switche s POE porty
 Media konvertory
 Konvertory ethernet-RS232/485
 Wi-Fi přístupový bod



Switche s POE				
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Další porty	Poznámka
2908200000	IE-SW-BLB-05-1TX-4POE	4xRJ45 POE, 1xRJ45		
2908210000	IE-SW-BLB-05-1GT-4GTPOE	4xRJ45 POE, 1xRJ45 Gbit		
2908220000	IE-SW-BLB-08-8POE	8xRJ45 POE		
2908230000	IE-SW-BLB-08-8GTPOE	8xRJ45 POE Gbit		
2682420000	IE-SW-AL08M-8GTPoE	8xRJ45 POE Gbit		řízený switch
2682430000	IE-SW-AL06M-4GTPoE-2GESFP	4xRJ45 POE Gbit	2xSFP Gbit	řízený switch
3109760000	IE-SW-AL12M-8GTPOE-4GESFP-120W	8xRJ45 POE Gbit	4xSFP Gbit	řízený switch
3109770000	IE-SW-AL12M-8GTPOE-4GESFP-240W	8xRJ45 POE Gbit	4xSFP Gbit	řízený switch
3109780000	IE-SW-AL26M-22GTPOE-2GCPoE-2GESFP	22xRJ45 POE Gbit	2xSFP Gbit	řízený switch
3174750000	IE-INJ-EL01-1GTPOE++	1xRJ45 POE++, 1xRJ45		POE++ injektor

Media konvertory				
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Optické porty	
3109790000	IE-MC-EL-1GT-1GESFP	1xRJ45 Gbit	1xSFP Gbit	

Konvertory ethernet-RS232/485				
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Poznámka	
1242080000	IE-CS-2TX-1RS232/485	2xRJ45, 1xRS232/485		
1242090000	IE-CS-2TX-2RS232/485	2xRJ45, 2xRS232/485		
2682600000	IE-CS-MBGW-2TX-1COM	2xRJ45, 1xRS232/485	MODBUS Gateway	

Wi-Fi přístupový bod				
Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Poznámka	
2536600000	IE-WL-BL-AP-CL-EU	2xRJ45	Wi-Fi	

SFP konektory		
Objednací číslo	Označení	Poznámka
2766120000	IE-SFP-1GE-RJ45	1Gbit RJ45 do SFP šachty
2682450000	IE-SFP-1FE-MM-2	100Mbit, Multimode, LC-Duplex, 2km, -40 ... +85 °C
2682460000	IE-SFP-1FE-SM-30	100Mbit, Singlemode, LC-Duplex, 30km, -40 ... +85 °C
2682470000	IE-SFP-1FE-SM-60	100Mbit, Singlemode, LC-Duplex, 60km, -40 ... +85 °C
2682480000	IE-SFP-1GE-MM-05	1Gbit, Multimode, LC-Duplex, 0,5km, -40 ... +85 °C
2682490000	IE-SFP-1GE-MM-2	1Gbit, Multimode, LC-Duplex, 2km, -40 ... +85 °C
2682500000	IE-SFP-1GE-SM-10	1Gbit, Singlemode, LC-Duplex, 10km, -40 ... +85 °C
2682510000	IE-SFP-1GE-SM-40	1Gbit, Singlemode, LC-Duplex, 40km, -40 ... +85 °C
2779110000	IE-SFP-10GE-MM-03	10Gbit, Multimode, LC-Duplex, 2km, -40 ... +85 °C
2779120000	IE-SFP-10GE-SM-20	10Gbit, Singlemode, LC-Simplex, 10km, -40 ... +85 °C
2779130000	IE-SFP-10GE-SM-40	10Gbit, Singlemode, LC-Simplex, 20km, -40 ... +85 °C



Bezpečnostní routery, IoT gateway a služba zabezpečeného vzdáleného přístupu u-link

Routery

- Jednoduchá integrace díky přehlednému webserveru
- Bezpečný přístup díky VPN
- Jednoduché připojení díky integraci 4G/LTE
- Možnost monitoringu přístupu



Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Poznámka
2682590000	IE-SR-2TX-WL	2xRJ45	Security/ NAT/ VPN/ u-link router, Wi-Fi
2682560000	IE-SR-2TX-WL-4G-EU	2xRJ45	Security/ NAT/ VPN/ u-link router s integrovaným 4G/3G/LTE modemem, Wi-Fi
2751270000	IE-SR-4TX	4xRJ45	ECO security/ NAT/ VPN/ u-link router
2751280000	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	4xRJ45	ECO security/ NAT/ VPN/ u-link router s integrovaným 4G/3G/2G/LTE modemem
2873910000	IE-SR-4GT	4xRJ45 Gbit	Security/ NAT/ VPN/ u-link router
2873920000	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	4xRJ45 Gbit	Security/ NAT/ VPN/ u-link router s integrovaným 4G/3G/LTE modemem

IoT gateway

- Pro sběr procesních dat pomocí různých protokolů: Ethernet, CAN, RS485, RS232
- Možnost získat data přímo z různých PLC systémů: Siemens, Schneider, Rockwell, průmyslový standard OPC-UA
- Integrace otevřeného IoT Node-RED standardu umožňuje snadnou integraci nejtrůznějších protokolů a předzpracování dat
- Stejně tak uložení dat do různých SCADA systémů nebo cloud řešení
- Možnost použít zabezpečený vzdálený přístup U-link

Objednací číslo	Označení	Metalické porty	Poznámka
2682620000	IOT-GW30	2xRJ45	1xRS232/485, 2xDI, 1xDO
2682630000	IOT-GW30-4G-EU	2xRJ45	1xRS232/485, 2xDI, 1xDO, integrovaným 4G modem




Služba zabezpečeného vzdáleného přístupu u-link

- Bezpečný přístup k zařízením i datům (součástí je i u-cloud řešení)
- Bezpečnostní certifikace, šifrování a integrovaný firewall
- Systém licencí pro 50/150/300/500 zařízení
- Až 3 součastné VPN přístupy / funkční pro Čínu / individuální nastavení přístupových práv
- Možnosti individuálních nastavení / rozšíření - množství dat, přenosová rychlost, počet VPN,....
- Základní testovací přístup zdarma


Objednací číslo	Označení	Poznámka
2870090000	U-LINK-50-DEVICES-1Y	licence pro až 50 zařízení
2870100000	U-LINK-100-DEVICES-1Y	licence pro až 100 zařízení
2870110000	U-LINK-250-DEVICES-1Y	licence pro až 250 zařízení
2870120000	U-LINK-500-DEVICES-1Y	licence pro až 500 zařízení
2870130000	U-LINK-1-CONNECTION-1Y	licence pro další současný uživatelský přístup



Výroba – lokace 1



Výroba – lokace 2



Vzdálený přístup do výroby z kanceláře



u-link zabezpečený vzdálený přístup



Mobilní / servisní vzdálený přístup



Výroba – lokace 3

Řízené průmyslové switche pro rozvodny

- v souladu s IEC 61850-3 / IEEE 1613
- redundandní napájení / verze 12-48V DC a 110-220 V AC/DC
- verze pro montáž na DIN lištu nebo RACK provedení
- přehledný web server / široké možnosti konfigurace
- redundatní módy, monitorovací a bezpečnostní funkce
- možnost zálohování nastavení pomocí externího modulu
- 10 až 28 metalických a SFP portů
- široký rozsah pracovních teplot (-40 ... +85 °C)
- robustní IP 30 kovové pouzdro



Objednací číslo	Označení	Napájení	Metalické porty	Další porty	Poznámka
2778950000	IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV	110-220 VAC/DC	7xRJ45	3xcombo	3x Gbit SFP nebo RJ45
2778960000	IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV	12-48 VDC	7xRJ45	3xcombo	3x Gbit SFP nebo RJ45
2778970000	IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV	110-220 VAC/DC	8xRJ45 Gbit	12xSFP Gbit	
2778980000	IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV	12-48 VDC	8xRJ45 Gbit	12xSFP Gbit	
2778990000	IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV	110-220 VAC/DC	24xRJ45	2xcombo	2x Gbit SFP nebo RJ45 /RACK
2779000000	IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV	12-48 VDC	24xRJ45	2xcombo	2x Gbit SFP nebo RJ45 / RACK

Modulární provedení do racku

- možnost si složit konfiguraci dle aplikace / 4 volitelné moduly
- volitelně 3 moduly 10/100/1000 Mbit a 1 modul 1/10 Gbit



Objednací číslo	Označení	Napájení	Metalické porty	Další porty	Poznámka
2779010000	IE-SW-SL28M-HV	110-220 VAC/DC			základní jednotka
2779020000	IE-SW-SL28M-LV	12-48 VDC			základní jednotka
2779170000	IE-SWM-SL04-4SC			4xSC multi mode	modul
2779160000	IE-SWM-SL04-4SCS			4xSC single mode	modul
2779190000	IE-SWM-SL04-4ST			4xST multi mode	modul
2779180000	IE-SWM-SL04-4STS			4xST single mode	modul
2779140000	IE-SWM-SL08-8GT		8xRJ45 Gbit		modul
2779150000	IE-SWM-SL08-8GESFP			8xSFP Gbit	modul
2779200000	IE-SWM-SL04-4GESFP			4xSFP Gbit	1/10 Gbit modul
2779210000	IE-SWM-SL02-2GESFP+			2xSFP 10Gbit+	1/10 Gbit modul
2779220000	IE-SWM-SL04-4GESFP+			2xSFP 10Gbit+	1/10 Gbit modul



Ethernet a PROFINET beznástrojové konektory

- Tool free konektory pro snadnou polní montáž
- RJ45 svorky do rozvaděčů



Průmyslový ethernet			
Objednáací číslo	Označení	Průměr vodiče s izolací	Popis
1963600000	IE-PS-RJ45-FH-BK	0,85 - 1,6 mm	Univerzální RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A/B/Profinet), přímý, klip
2703390000	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), přímý, vývodka
2703410000	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6-CG	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), přímý, vývodka
2703440000	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), přímý, vývodka
2703460000	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), přímý, vývodka
1992820000	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), přímý, klip
1992830000	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), přímý, klip
1992850000	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), přímý, klip
1992860000	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), přímý, klip
1992870000	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), úhlový, vývodka
1992890000	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6	1,1 - 1,6 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), úhlový, vývodka
1518080000	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-B), úhlový, vývodka
1518090000	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1	0,85 - 1,1 mm	RJ45 tool free konektor (EIA / TIA 568-A), úhlový, vývodka

Jednopárový ethernet (SPE)			
Objednáací číslo	Označení	Průměr vodiče s izolací	Popis
2726040000	IE-PS-SPO-S-FH-180		Jednopárový ethernet, přímý, klip


PROFINET			
Objednáací číslo	Označení	Průměr vodiče s izolací	Popis
2703420000	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG	1,1 - 1,6 mm	PROFINET RJ45 tool free konektor, přímý, vývodka
1992840000	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6	1,1 - 1,6 mm	PROFINET RJ45 tool free konektor, přímý, klip
1132060000	IE-PS-RJ45-FH-BK-P	0,85 - 1,6 mm	PROFINET RJ45 tool free konektor, přímý, klip
1518100000	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	1,1 - 1,6 mm	PROFINET RJ45 tool free konektor, úhlový, vývodka

Spojky na DIN lištu			
Objednáací číslo	Označení	Průměr vodiče s izolací	Popis
2812440000	IE-TO-RJ45-C-LP		Spojka RJ45 na DIN lištu, spojka pro konektor z obou stran, nízká
8946920000	IE-TO-RJ45-C		Spojka RJ45 na DIN lištu, spojka pro konektor z obou stran
8611320000	RS RJ45	0,85 - 1,6 mm	Svorka RJ45 na DIN lištu, z jedné strany vstup kabel, univerzální
8946930000	IE-TO-RJ45-FJ-A	0,85 - 1,6 mm	Svorka RJ45 na DIN lištu, z jedné vstup pro kabel, EIA / TIA 568-A
8946940000	IE-TO-RJ45-FJ-B	0,85 - 1,6 mm	Svorka RJ45 na DIN lištu, z jedné strany vstup pro kabel, EIA / TIA 568-B
8946950000	IE-TO-RJ45-FJ-P	0,85 - 1,6 mm	Svorka RJ45 na DIN lištu, z jedné strany vstup pro kabel PROFINET
8952950000	IE-XR-RJ45/RJ45-2		RJ45 spojka (bez nosného modulu na lištu)
8946960000	IE-TO-USB		Svorka USB na DIN lištu, spojka pro USB konektor z obou stran



Kompletní kabely s RJ45 a M12 konektory

- Nabízíme Vám komplexní řešení Vašich ethernet kabeláží a konektorů v průmyslovém provedení
- Ethernet kabely v množství barevných variant a PROFINET kabely
- Níže je základní nabídka, kompletní portfolio včetně IP67 řešení najdete v katalogu
- Výroba jakékoliv délky kabelu - použijte náš konfigurátor




Průmyslové patch kabely / PROFINET kabely PROFINET - PUR - PVC

- V nabídce i odolné kabely pro speciální aplikace
- Různé verze PROFINET kabelů - RJ45, PushPull, D kódování, X kódování

délka	PROFINET PVC	PROFINET PUR	PROFINET tool free	PROFINET RJ45/M12	Ethernet PUR cat 6	Ethernet cat5 PVC
0,5m	1522100005	2047310005	1173030005	1044470005	8941350005	1166020005
1m	1522210010	2047310010	1173030010	1044470010	8941350010	1166020010
1,5m	1522210015	2047310015	1173030015	1044470015	8941350015	1166020015
2m	1522210020	2047310020	1173030020	1044470020	8941350020	1166020020
5m	1522210050	2047310050	1173030050	1044470050	8941350050	1166020050
10m	1522210100	2047310100	1173030100	1044470100	8941350100	1166020100
100 m bez konektorů	8898990000	8899010000	8899010000	8899010000	8813180000	8813190000

délka	zelená cat6	oranžová cat6	šedá cat6	černá cat6	modrá cat6	červená cat6
0,2m	1251590002	2563810002	1165940002	1251610002	1165900002	21166030002
0,5m	1251590005	2563810005	1165940005	1251610005	1165900005	1166030005
1m	1251590010	2563810010	1165940010	1251610010	1165900010	1166030010
1,5m	1251590015	2563810015	1165940015	1251610015	1165900015	1166030015
2m	1251590020	2563810020	1165940020	1251610020	1165900020	1166030020
5m	1251590050	2563810050	1165940050	1251610050	1165900050	1166030050
10m	1251590100	2563810100	1165940100	1251610100	1165900100	1166030100
305 m bez konektorů	1344680000	2661080000	1273090000	1344690000	1326540000	1287910000



Ethernet servisní zásuvky, přechodky a provedení s krytím až IP67

- Pro servisní účely i trvalé připojení s krytím
- Přechodky RJ45 na M12
- M12 ethernet / PROFINET konektory




Servisní zásuvky do otvoru 22 mm		
Objednací číslo	Označení	Popis
1018790000	IE-FCM-RJ45-C	Servisní zásuvka RJ45, spojka pro RJ45 konektor z obou stran
1018840000	IE-FCM-USB-A	Servisní zásuvka USB, spojka pro USB konektor z obou stran
1222550000	IE-FCM-USB-AB	Servisní zásuvka USB, spojka pro USB konektor z obou stran. AB



RJ45 zásuvka pro trvalé připojení s krytím - panel / kabel		
Objednací číslo	Označení	Popis
1012370000	IE-BS-V01P-RJ45-C	Zásuvka na panel, spojka pro RJ45 konektor z obou stran, bajonet
1012490000	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Konektor na kabel, univerzální (EIA / TIA 568-A/B/Profinet), bajonet
1963490000	IE-BS-V04P-RJ45-C	Zásuvka na panel, spojka pro RJ45 konektor z obou stran, PushPull
1963160000	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Konektor na kabel, univerzální (EIA / TIA 568-A/B/Profinet), PushPull
1963510000	IE-BS-V05M-RJ45-C	Zásuvka na panel, spojka pro RJ45 konektor z obou stran, AL provedení
1963200000	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Konektor na kabel, univerzální (EIA / TIA 568-A/B/Profinet), AL provedení



Spojky RJ45 a USB bez krytí		
Objednací číslo	Označení	Popis
1962840000	IE-BI-RJ45-C	Spojka RJ45 / RJ 45
1487920000	IE-BI-USB-3.0-A	Spojka USB / USB
1131380000	IE-BI-USB-AB	Spojka USB / USB, AB



Přechodka RJ45 / M12 D kódování na panel		
Objednací číslo	Označení	Popis
8901620000	IE-M12-ADAP S	RJ45 / M12 samice, přímý
8901630000	IE-M12-ADAP A	RJ45 / M12 samice, úhlový
8901640000	IE-M12-COUP	M12 samice / M12 samice přímý, 4 pin



M12 konektory D kódování / PROFINET		
Objednací číslo	Označení	Popis
2681680000	SAISGP-M-4D-4/8-M12	4 pólový, samec, přímý, šroubové připojení
2681700000	SAIBGP-M-4D-4/8-M12	4 pólový, samice, přímý, šroubové připojení
2681690000	SAISWP-M-4D-4/8-M12	4 pólový, samec, úhlový, šroubové připojení
2681710000	SAIBWP-M-4D-4/8-M12	4 pólový, samice, úhlový, šroubové připojení



FrontCom Vario IP65 servisní rozhraní

- Kovové nebo plastové provedení krytu
- Single nebo double velikost
- Pokrývá většinu základních typů konektorů
- 14 typů interních panelů pro instalaci zásuvek
- Zde najdete jen základní provedení
- jednoduchý konfigurátor



Instalační rám s krytem		
Objednací číslo	Označení	Popis
1450510000	IE-FC-SFP-KNOB	zavírání otočným elementem, plastový kryt
1450520000	IE-FC-SFP-KEY2	zavírání klíčem, plastový kryt
2003140000	IE-FC-SFP-CAB	zavírání klíčem na rozvaděči, plastový kryt
2663190000	IE-FC-SFP-CAB-DB	zavírání klíčem DAIMLER, plastový kryt
1450530000	IE-FC-SFM-KNOB	zavírání otočným elementem, kovový kryt
1450540000	IE-FC-SFM-KEY2	zavírání klíčem, kovový kryt
2003160000	IE-FC-SFM-CAB	zavírání klíčem na rozvaděči, kovový kryt
2663200000	IE-FC-SFM-CAB-DB	zavírání klíčem DAIMLER, kovový kryt



Interní panel pro instalaci zásuvek - zde najdete jen 1 nejvíce používaný panel - existuje dalších 13 typů		
Objednací číslo	Označení	Popis
1450630000	IE-FC-IP-PWB/2ST	1x zásuvka, 2x datová zásuvka
1450550000	IE-FC-SP-PWB/2ST	1x zásuvka, 2x datová zásuvka, stínění



Napájecí zásuvky		
Objednací číslo	Označení	Popis
2426700000	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	CZ - bílá
2007230000	IE-FCI-PWB-FR-OR	CZ - oranžová
1450730000	IE-FCI-PWB-DE	německá - bílá
1554000000	IE-FCI-PWB-DE-OR	německá - oranžová
1450780000	IE-FCI-PWB-CH	švýcarská
1450770000	IE-FCI-PWB-GB	britská
1450830000	IE-FCI-PWB-AU	australská
1450790000	IE-FCI-PWB-CN	čínská
1450800000	IE-FCI-PWS-US	USA
2500710000	IE-FCI-PWB-IND	indická
2531060000	IE-FCI-PWB-ISR	izraelská



Datové zásuvky		
Objednací číslo	Označení	Popis
1962840000	IE-BI-RJ45-C	RJ45 spojka, pro RJ45 konektor z obou stran
1962850000	IE-BI-RJ45-FJ-A	RJ45, uvnitř zářezový konektor, TIA-A
1963840000	IE-BI-RJ45-FJ-B	RJ45, uvnitř zářezový konektor, TIA-B
1963830000	IE-BI-RJ45-FJ-P	RJ45, uvnitř zářezový konektor, PROFINET
1019570000	IE-BI-USB-A	USB spojka, USB konektor z obou stran



Weidmüller – Your partner in Industrial Connectivity

Jako zkušení specialisté jsme celosvětovým partnerem našich zákazníků, kterým vedle standardních produktů přinášíme služby a komplexní řešení pro náročné průmyslové aplikace od silových a signálových obvodů až k datovým sítím. Power - signal - data. Rozumíme dnešní problematice jednotlivých odvětví a chápeme ztřeštější technologické výzvy, pro něž neustále vyvíjíme inovativní řešení dle individuálních potřeb našich partnerů. Společně tak definujeme standardy oboru „Industrial Connectivity“.

Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na Weidmüller Czech Republic



Weidmüller produktový konfigurátor

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru na www.weidmueller.cz

