

제 2016-B0-0246 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

Weidmuller Interface GmbH & Co KG

Klingenbergstrasse 16, 32758 Detmold Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Junction Box

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
POK *

인증번호
16-AV4BO-0246X

용량·등급

Ex e IIC T6, T5
MAX. 690Vac, MAX. 453A, 도체단면적 Max. 300SQ

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2016년 07월 04일

한국산업안전보건공단 이사장





인 증 조 건

1. 제조공장: 'Klingenbergstrasse 16, 32758 Detmold, Germany'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

안전증방폭구조의 Junction Box로 폭발분위기가 존재하는 1종 및 2종 장소에서 사용할 수 있다.

3. 인증범위(본 기기의 동일형식 범위는 아래 표와 같음)

모델명: POK *

* (Type)	Size (H x W x D) mm
080806 Ex	75 x 80 x 55
081106 Ex	75 x 110 x 56
081606 Ex	75 x 160 x 56
081906 Ex	75 x 190 x 56
082306 Ex	75 x 230 x 56
121209 Ex	120 x 122 x 90
122209 Ex	120 x 220 x 90
161609 Ex	160 x 160 x 90
162609 Ex	160 x 260 x 90
163609 Ex	160 x 360 x 90
165609 Ex	160 x 560 x 90
252512 Ex	250 x 255 x 120
254012 Ex	250 x 400 x 120
256012 Ex	250 x 600 x 120
404012 Ex	405 x 100 x 120
252516 Ex	250 x 255 x 160.5
254016 Ex	250 x 400 x 160.5

4. 안전한 사용을 위한 조건

○ MAX. 690Vac, MAX. 453A, 도체단면적 Max. 300SQ

○ T6: -55℃~+40℃, T5: -55℃~+55℃

○ 제조자가 제공하는 사용자설명서에 적합한 조건으로 제품을 설치하고 사용할 것.

5. 인증(변경)사항

· 해당없음

6. 그 밖의 사항

· 제조자는 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받는 자의 의무를 준수할 것.