

CableLine[®] vezeték és kábeljelölők

Let's connect.




CLI C – zárt vezetékjelölők

A CLI C vezetékjelölőket nyitott végű vezetésekre lehet felhelyezni. A 0,5 mm²-től maximálisan 70 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszeteket négy különböző mérettel lehet megjelölni.

A jelölők használatra kész felirattal rendelkeznek. Egyéni feliratokat az egyedi jelölők egyszerű kombinálásával lehet létrehozni.

Előnyök:

- Zárt jelölők, a még nem csatlakoztatott vezetékek esetén biztonságosak és igazíthatók
- Széles felhasználási tartomány a speciális rugózó profilnak köszönhetően
- Kevés művelettel történő, gyors, egyszerű szerelés
- A megfelelő tartozékok megkönnyítik a jelölési tevékenységet
- Kiváló minőségű, tartós jelölés
- Nagyon jó kontraszt az optimális olvashatóság érdekében



Leesni nem tudó CLI C típusú zárt jelölő. A szerelés a vezeték végére történő felcsúsztatással történik.


CLI C

Kivétel	Zárt jelölő lágy PVC-ből. A rugalmas profil kialakítás gyors és egyszerű szerelést tesz lehetővé. Szokásos és különleges nyomtatással vagy nemzetközi szinkódolással kapható.
Anyag	Kadmium- és szilikonmentes, lágy PVC
Hőmérséklet-tartomány	-40 °C ... +80 °C
Éghetőségi osztály	Megfelel a VD-nak az UL 94 szerint
Ellenállóság	Nagyfokú ellenálló képesség olajok, benzin valamint gamma- és UV-sugárzás ellen
Nyomtatás	Melegfóliás dombornyomás

Vezeték keresztmetszet

CLI C02	0,5 mm ² - 1,5 mm ²
CLI C 1	1,5 mm ² - 4 mm ²
CLI C 2	2,5 mm ² - 16 mm ²
CLI C 3	16 mm ² - 70 mm ²

CLI O – nyitott vezetékjelölők



A CLI O típusú nyitott jelölők a már bekötött vezetésekre is felhelyezhetők.

A CLI O típusú vezetékjelölők a már bekötött vezetésekre is felhelyezhetők, és ideálisan alkalmazhatók meglévő berendezések utólagos kiegészítésére. A 0,4 mm²-től maximálisan 4,0 mm²-ig terjedő vezetékkeresztmetszetek három különböző mérettel jelölhetők gond nélkül. Az alak és a kivitel garantálja az egyénileg kombinálható jelölők tartós és biztonságos helyzetét.

Előnyök:

- Nyitott jelölők a már bekötött vezetésekhöz
- Elfordulást megakadályozó kialakítású jelölő a jelölők biztonságos kombinálása érdekében
- Tökéletes mindenféle utólagos jelölési feladathoz
- Különlegesen kis helyigény
- Időmegtakarítás a gyors bepattintható szerelés segítségével
- Nagyon jó kontraszt az optimális olvashatóság érdekében

Vezeték keresztmetszet

CLI O 10	0,4 mm ² - 1,5 mm ²
CLI O 20	1,5 mm ² - 3 mm ²
CLI O 30	3 mm ² - 4 mm ²

CLI O

Kivitel	Kemény PVC-ből készült nyitott jelölő. A rugalmas, erős visszahajló falak garantálják a biztos tartást a vezetéken. Szokásos / különleges nyomtatással kapható.
Anyag	Kadmium- és szilikonmentes, kemény PVC
Hőmérséklet-tartomány	-40 °C ... +80 °C
Éghetőségi osztály	Megfelel a VO-nak az UL 94 szerint
Ellenállóság	Nagyfokú ellenálló képesség olajok, benzin valamint gamma- és UV-sugárzás ellen
Nyomtatás	Melegfóliás dombornyomás

Zárt jelölők - CLI C Multipack csomagolásban

Vezeték külső átmérő 1...3 mm					Vezeték külső átmérő 3...5 mm	
Szín	Felirat	Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés	
Fekete	●	0	0252111503	CLI C 02-3 SW/WS 0 MP	0252611503	CLI C 1-3 SW/WS 0 MP
Barna	●	1	0252111506	CLI C 02-3 BR/WS 1 MP	0252611506	CLI C 1-3 BR/WS 1 MP
Piros	●	2	0252111509	CLI C 02-3 RT/SW 2 MP	0252611509	CLI C 1-3 RT/SW 2 MP
Narancs	●	3	0252111512	CLI C 02-3 OR/SW 3 MP	0252611512	CLI C 1-3 OR/SW 3 MP
Sárga	●	4	0252111514	CLI C 02-3 GE/SW 4 MP	0252611514	CLI C 1-3 GE/SW 4 MP
Zöld	●	5	0252111518	CLI C 02-3 GN/SW 5 MP	0252611518	CLI C 1-3 GN/SW 5 MP
Kék	●	6	0252111521	CLI C 02-3 BL/SW 6 MP	0252611521	CLI C 1-3 BL/SW 6 MP
Lila	●	7	0252111524	CLI C 02-3 VI/SW 7 MP	0252611524	CLI C 1-3 VI/SW 7 MP
Szürke	●	8	0252111527	CLI C 02-3 GR/SW 8 MP	0252611527	CLI C 1-3 GR/SW 8 MP
Fehér	○	9	0252111530	CLI C 02-3 WS/SW 9 MP	0252611530	CLI C 1-3 WS/SW 9 MP
Sárga	●	0	0252111502	CLI C 02-3 GE/SW 0 MP	0252611502	CLI C 1-3 GE/SW 0 MP
Sárga	●	1	0252111505	CLI C 02-3 GE/SW 1 MP	0252611505	CLI C 1-3 GE/SW 1 MP
Sárga	●	2	0252111508	CLI C 02-3 GE/SW 2 MP	0252611508	CLI C 1-3 GE/SW 2 MP
Sárga	●	3	0252111511	CLI C 02-3 GE/SW 3 MP	0252611511	CLI C 1-3 GE/SW 3 MP
Sárga	●	4	0252111514	CLI C 02-3 GE/SW 4 MP	0252611514	CLI C 1-3 GE/SW 4 MP
Sárga	●	5	0252111517	CLI C 02-3 GE/SW 5 MP	0252611517	CLI C 1-3 GE/SW 5 MP
Sárga	●	6	0252111520	CLI C 02-3 GE/SW 6 MP	0252611520	CLI C 1-3 GE/SW 6 MP
Sárga	●	7	0252111523	CLI C 02-3 GE/SW 7 MP	0252611523	CLI C 1-3 GE/SW 7 MP
Sárga	●	8	0252111526	CLI C 02-3 GE/SW 8 MP	0252611526	CLI C 1-3 GE/SW 8 MP
Sárga	●	9	0252111529	CLI C 02-3 GE/SW 9 MP	0252611529	CLI C 1-3 GE/SW 9 MP
Sárga	●	A	0252111637	CLI C 02-3 GE/SW A MP	0252611637	CLI C 1-3 GE/SW A MP
Sárga	●	B	0252111639	CLI C 02-3 GE/SW B MP	0252611639	CLI C 1-3 GE/SW B MP
Sárga	●	C	0252111641	CLI C 02-3 GE/SW C MP	0252611641	CLI C 1-3 GE/SW C MP
Sárga	●	D	0252111643	CLI C 02-3 GE/SW D MP	0252611643	CLI C 1-3 GE/SW D MP
Sárga	●	E	0252111645	CLI C 02-3 GE/SW E MP	0252611645	CLI C 1-3 GE/SW E MP
Sárga	●	F	0252111647	CLI C 02-3 GE/SW F MP	0252611647	CLI C 1-3 GE/SW F MP
Sárga	●	G	0252111649	CLI C 02-3 GE/SW G MP	0252611649	CLI C 1-3 GE/SW G MP
Sárga	●	H	0252111651	CLI C 02-3 GE/SW H MP	0252611651	CLI C 1-3 GE/SW H MP
Sárga	●	I	0252111653	CLI C 02-3 GE/SW I MP	0252611653	CLI C 1-3 GE/SW I MP
Sárga	●	J	0252111655	CLI C 02-3 GE/SW J MP	0252611655	CLI C 1-3 GE/SW J MP
Sárga	●	K	0252111657	CLI C 02-3 GE/SW K MP	0252611657	CLI C 1-3 GE/SW K MP
Sárga	●	L	0252111659	CLI C 02-3 GE/SW L MP	0252611659	CLI C 1-3 GE/SW L MP
Sárga	●	M	0252111661	CLI C 02-3 GE/SW M MP	0252611661	CLI C 1-3 GE/SW M MP
Sárga	●	N	0252111663	CLI C 02-3 GE/SW N MP	0252611663	CLI C 1-3 GE/SW N MP
Sárga	●	O	0252111665	CLI C 02-3 GE/SW O MP	0252611665	CLI C 1-3 GE/SW O MP
Sárga	●	P	0252111667	CLI C 02-3 GE/SW P MP	0252611667	CLI C 1-3 GE/SW P MP
Sárga	●	Q	0252111669	CLI C 02-3 GE/SW Q MP	0252611669	CLI C 1-3 GE/SW Q MP
Sárga	●	R	0252111671	CLI C 02-3 GE/SW R MP	0252611671	CLI C 1-3 GE/SW R MP
Sárga	●	S	0252111673	CLI C 02-3 GE/SW S MP	0252611673	CLI C 1-3 GE/SW S MP
Sárga	●	T	0252111676	CLI C 02-3 GE/SW T MP	0252611676	CLI C 1-3 GE/SW T MP
Sárga	●	U	0252111679	CLI C 02-3 GE/SW U MP	0252611679	CLI C 1-3 GE/SW U MP
Sárga	●	V	0252111681	CLI C 02-3 GE/SW V MP	0252611681	CLI C 1-3 GE/SW V MP
Sárga	●	W	0252111683	CLI C 02-3 GE/SW W MP	0252611683	CLI C 1-3 GE/SW W MP
Sárga	●	X	0252111687	CLI C 02-3 GE/SW X MP	0252611687	CLI C 1-3 GE/SW X MP
Sárga	●	Y	0252111696	CLI C 02-3 GE/SW Y MP	0252611696	CLI C 1-3 GE/SW Y MP
Sárga	●	Z	0252111698	CLI C 02-3 GE/SW Z MP	0252611698	CLI C 1-3 GE/SW Z MP

További típusokért illetve csomagolásokért keresse ügyfélszolgálatunkat vagy online katalógusunkat!

Zárt jelölők - CLI C Multipack csomagolásban

Vezeték külső átmérő 4...10 mm					Vezeték külső átmérő 8...16 mm	
Szín	Felirat	Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés	
Fekete	●	0	0251311503	CLI C 2-4 SW/WS 0 MP	0253411503	CLI C 3-6 SW/WS 0 MP
Barna	●	1	0251311506	CLI C 2-4 BR/WS 1 MP	0253411506	CLI C 3-6 BR/WS 1 MP
Piros	●	2	0251311509	CLI C 2-4 RT/SW 2 MP	0253411509	CLI C 3-6 RT/SW 2 MP
Narancs	●	3	0251311512	CLI C 2-4 OR/SW 3 MP	0253411512	CLI C 3-6 OR/SW 3 MP
Sárga	●	4	0251311514	CLI C 2-4 GE/SW 4 MP	0253411514	CLI C 3-6 GE/SW 4 MP
Zöld	●	5	0251311518	CLI C 2-4 GN/SW 5 MP	0253411518	CLI C 3-6 GN/SW 5 MP
Kék	●	6	0251311521	CLI C 2-4 BL/SW 6 MP	0253411521	CLI C 3-6 BL/SW 6 MP
Lila	●	7	0251311524	CLI C 2-4 VI/SW 7 MP	0253411524	CLI C 3-6 VI/SW 7 MP
Szürke	●	8	0251311527	CLI C 2-4 GR/SW 8 MP	0253411527	CLI C 3-6 GR/SW 8 MP
Fehér	○	9	0251310009	CLI C 2-4 WS/SW 9 MP	0253411530	CLI C 3-6 WS/SW 9 MP
Sárga	●	0	0251311502	CLI C 2-4 GE/SW 0 MP	0253411502	CLI C 3-6 GE/SW 0 MP
Sárga	●	1	0251311505	CLI C 2-4 GE/SW 1 MP	0253411505	CLI C 3-6 GE/SW 1 MP
Sárga	●	2	0251311508	CLI C 2-4 GE/SW 2 MP	0253411508	CLI C 3-6 GE/SW 2 MP
Sárga	●	3	0251311511	CLI C 2-4 GE/SW 3 MP	0253411511	CLI C 3-6 GE/SW 3 MP
Sárga	●	4	0251311514	CLI C 2-4 GE/SW 4 MP	0253411514	CLI C 3-6 GE/SW 4 MP
Sárga	●	5	0251311517	CLI C 2-4 GE/SW 5 MP	0253411517	CLI C 3-6 GE/SW 5 MP
Sárga	●	6	0251311520	CLI C 2-4 GE/SW 6 MP	0253411520	CLI C 3-6 GE/SW 6 MP
Sárga	●	7	0251311523	CLI C 2-4 GE/SW 7 MP	0253411523	CLI C 3-6 GE/SW 7 MP
Sárga	●	8	0251311526	CLI C 2-4 GE/SW 8 MP	0253411526	CLI C 3-6 GE/SW 8 MP
Sárga	●	9	0251311529	CLI C 2-4 GE/SW 9 MP	0253411529	CLI C 3-6 GE/SW 9 MP
Sárga	●	A	0251311637	CLI C 2-4 GE/SW A MP	0253411637	CLI C 3-6 GE/SW A MP
Sárga	●	B	0251311639	CLI C 2-4 GE/SW B MP	0253411639	CLI C 3-6 GE/SW B MP
Sárga	●	C	0251311641	CLI C 2-4 GE/SW C MP	0253411641	CLI C 3-6 GE/SW C MP
Sárga	●	D	0251311643	CLI C 2-4 GE/SW D MP	0253411643	CLI C 3-6 GE/SW D MP
Sárga	●	E	0251311645	CLI C 2-4 GE/SW E MP	0253411645	CLI C 3-6 GE/SW E MP
Sárga	●	F	0251311647	CLI C 2-4 GE/SW F MP	0253411647	CLI C 3-6 GE/SW F MP
Sárga	●	G	0251311649	CLI C 2-4 GE/SW G MP	0253411649	CLI C 3-6 GE/SW G MP
Sárga	●	H	0251311651	CLI C 2-4 GE/SW H MP	0253411651	CLI C 3-6 GE/SW H MP
Sárga	●	I	0251311653	CLI C 2-4 GE/SW I MP	0253411653	CLI C 3-6 GE/SW I MP
Sárga	●	J	0251311655	CLI C 2-4 GE/SW J MP	0253411655	CLI C 3-6 GE/SW J MP
Sárga	●	K	0251311657	CLI C 2-4 GE/SW K MP	0253411657	CLI C 3-6 GE/SW K MP
Sárga	●	L	0251311659	CLI C 2-4 GE/SW L MP	0253411659	CLI C 3-6 GE/SW L MP
Sárga	●	M	0251311661	CLI C 2-4 GE/SW M MP	0253411661	CLI C 3-6 GE/SW M MP
Sárga	●	N	0251311663	CLI C 2-4 GE/SW N MP	0253411663	CLI C 3-6 GE/SW N MP
Sárga	●	O	0251311665	CLI C 2-4 GE/SW O MP	0253411665	CLI C 3-6 GE/SW O MP
Sárga	●	P	0251311667	CLI C 2-4 GE/SW P MP	0253411667	CLI C 3-6 GE/SW P MP
Sárga	●	Q	0251311669	CLI C 2-4 GE/SW Q MP	0253411669	CLI C 3-6 GE/SW Q MP
Sárga	●	R	0251311671	CLI C 2-4 GE/SW R MP	0253411671	CLI C 3-6 GE/SW R MP
Sárga	●	S	0251311673	CLI C 2-4 GE/SW S MP	0253411673	CLI C 3-6 GE/SW S MP
Sárga	●	T	0251311676	CLI C 2-4 GE/SW T MP	0253411676	CLI C 3-6 GE/SW T MP
Sárga	●	U	0251311679	CLI C 2-4 GE/SW U MP	0253411679	CLI C 3-6 GE/SW U MP
Sárga	●	V	0251311681	CLI C 2-4 GE/SW V MP	0253411681	CLI C 3-6 GE/SW V MP
Sárga	●	W	0251311683	CLI C 2-4 GE/SW W MP	0253411683	CLI C 3-6 GE/SW W MP
Sárga	●	X	0251311687	CLI C 2-4 GE/SW X MP	0253411687	CLI C 3-6 GE/SW X MP
Sárga	●	Y	0251311696	CLI C 2-4 GE/SW Y MP	0253411696	CLI C 3-6 GE/SW Y MP
Sárga	●	Z	0251311698	CLI C 2-4 GE/SW Z MP	0253411698	CLI C 3-6 GE/SW Z MP

További típusokért illetve csomagolásokért keresse ügyfélszolgálatunkat vagy online katalógusunkat!

Nyitott jelölők - CLI O Multipack csomagolásban						
Vezeték külső átmérő 2...3 mm					Vezeték külső átmérő 3...4 mm	
Szín	Felirat	Cikkszám	Megnevezés		Cikkszám	Megnevezés
Sárga	●	0	0648001502	CLI O 10-3 GE/SW 0 MP	0648101502	CLI O 20-3 GE/SW 0 MP
Sárga	●	1	0648001505	CLI O 10-3 GE/SW 1 MP	0648101505	CLI O 20-3 GE/SW 1 MP
Sárga	●	2	0648001508	CLI O 10-3 GE/SW 2 MP	0648101508	CLI O 20-3 GE/SW 2 MP
Sárga	●	3	0648001511	CLI O 10-3 GE/SW 3 MP	0648101511	CLI O 20-3 GE/SW 3 MP
Sárga	●	4	0648001514	CLI O 10-3 GE/SW 4 MP	0648101514	CLI O 20-3 GE/SW 4 MP
Sárga	●	5	0648001517	CLI O 10-3 GE/SW 5 MP	0648101517	CLI O 20-3 GE/SW 5 MP
Sárga	●	6	0648001520	CLI O 10-3 GE/SW 6 MP	0648101520	CLI O 20-3 GE/SW 6 MP
Sárga	●	7	0648001523	CLI O 10-3 GE/SW 7 MP	0648101523	CLI O 20-3 GE/SW 7 MP
Sárga	●	8	0648001526	CLI O 10-3 GE/SW 8 MP	0648101526	CLI O 20-3 GE/SW 8 MP
Sárga	●	9	0648001529	CLI O 10-3 GE/SW 9 MP	0648101529	CLI O 20-3 GE/SW 9 MP
Sárga	●	A	0648001637	CLI O 10-3 GE/SW A MP	0648101637	CLI O 20-3 GE/SW A MP
Sárga	●	B	0648001639	CLI O 10-3 GE/SW B MP	0648101639	CLI O 20-3 GE/SW B MP
Sárga	●	C	0648001641	CLI O 10-3 GE/SW C MP	0648101641	CLI O 20-3 GE/SW C MP
Sárga	●	D	0648001643	CLI O 10-3 GE/SW D MP	0648101643	CLI O 20-3 GE/SW D MP
Sárga	●	E	0648001645	CLI O 10-3 GE/SW E MP	0648101645	CLI O 20-3 GE/SW E MP
Sárga	●	F	0648001647	CLI O 10-3 GE/SW F MP	0648101647	CLI O 20-3 GE/SW F MP
Sárga	●	G	0648001649	CLI O 10-3 GE/SW G MP	0648101649	CLI O 20-3 GE/SW G MP
Sárga	●	H	0648001651	CLI O 10-3 GE/SW H MP	0648101651	CLI O 20-3 GE/SW H MP
Sárga	●	I	0648001653	CLI O 10-3 GE/SW I MP	0648101653	CLI O 20-3 GE/SW I MP
Sárga	●	J	0648001655	CLI O 10-3 GE/SW J MP	0648101655	CLI O 20-3 GE/SW J MP
Sárga	●	K	0648001657	CLI O 10-3 GE/SW K MP	0648101657	CLI O 20-3 GE/SW K MP
Sárga	●	L	0648001659	CLI O 10-3 GE/SW L MP	0648101659	CLI O 20-3 GE/SW L MP
Sárga	●	M	0648001661	CLI O 10-3 GE/SW M MP	0648101661	CLI O 20-3 GE/SW M MP
Sárga	●	N	0648001663	CLI O 10-3 GE/SW N MP	0648101663	CLI O 20-3 GE/SW N MP
Sárga	●	O	0648001665	CLI O 10-3 GE/SW O MP	0648101665	CLI O 20-3 GE/SW O MP
Sárga	●	P	0648001667	CLI O 10-3 GE/SW P MP	0648101667	CLI O 20-3 GE/SW P MP
Sárga	●	Q	0648001669	CLI O 10-3 GE/SW Q MP	0648101669	CLI O 20-3 GE/SW Q MP
Sárga	●	R	0648001671	CLI O 10-3 GE/SW R MP	0648101671	CLI O 20-3 GE/SW R MP
Sárga	●	S	0648001673	CLI O 10-3 GE/SW S MP	0648101673	CLI O 20-3 GE/SW S MP
Sárga	●	T	0648001676	CLI O 10-3 GE/SW T MP	0648101676	CLI O 20-3 GE/SW T MP
Sárga	●	U	0648001679	CLI O 10-3 GE/SW U MP	0648101679	CLI O 20-3 GE/SW U MP
Sárga	●	V	0648001681	CLI O 10-3 GE/SW V MP	0648101681	CLI O 20-3 GE/SW V MP
Sárga	●	W	0648001683	CLI O 10-3 GE/SW W MP	0648101683	CLI O 20-3 GE/SW W MP
Sárga	●	X	0648001687	CLI O 10-3 GE/SW X MP	0648101687	CLI O 20-3 GE/SW X MP
Sárga	●	Y	0648001696	CLI O 10-3 GE/SW Y MP	0648101696	CLI O 20-3 GE/SW Y MP
Sárga	●	Z	0648001698	CLI O 10-3 GE/SW Z MP	0648101698	CLI O 20-3 GE/SW Z MP

További típusokért illetve csomagolásokért keresse ügyfélszolgálatunkat vagy online katalógusunkat!

Nyitott jelölők - CLI O Multipack csomagolásban

Vezeték külső átmérő 4...5 mm

Szín	Felirat	Cikkszám	Megnevezés
Sárga	●	0	0648201502 CLI O 30-3 GE/SW 0 MP
Sárga	●	1	0648201505 CLI O 30-3 GE/SW 1 MP
Sárga	●	2	0648201508 CLI O 30-3 GE/SW 2 MP
Sárga	●	3	0648201511 CLI O 30-3 GE/SW 3 MP
Sárga	●	4	0648201514 CLI O 30-3 GE/SW 4 MP
Sárga	●	5	0648201517 CLI O 30-3 GE/SW 5 MP
Sárga	●	6	0648201520 CLI O 30-3 GE/SW 6 MP
Sárga	●	7	0648201523 CLI O 30-3 GE/SW 7 MP
Sárga	●	8	0648201526 CLI O 30-3 GE/SW 8 MP
Sárga	●	9	0648201529 CLI O 30-3 GE/SW 9 MP
Sárga	●	A	0648201637 CLI O 30-3 GE/SW A MP
Sárga	●	B	0648201639 CLI O 30-3 GE/SW B MP
Sárga	●	C	0648201641 CLI O 30-3 GE/SW C MP
Sárga	●	D	0648201643 CLI O 30-3 GE/SW D MP
Sárga	●	E	0648201645 CLI O 30-3 GE/SW E MP
Sárga	●	F	0648201647 CLI O 30-3 GE/SW F MP
Sárga	●	G	0648201649 CLI O 30-3 GE/SW G MP
Sárga	●	H	0648201651 CLI O 30-3 GE/SW H MP
Sárga	●	I	0648201653 CLI O 30-3 GE/SW I MP
Sárga	●	J	0648201655 CLI O 30-3 GE/SW J MP
Sárga	●	K	0648201657 CLI O 30-3 GE/SW K MP
Sárga	●	L	0648201659 CLI O 30-3 GE/SW L MP
Sárga	●	M	0648201661 CLI O 30-3 GE/SW M MP
Sárga	●	N	0648201663 CLI O 30-3 GE/SW N MP
Sárga	●	O	0648201665 CLI O 30-3 GE/SW O MP
Sárga	●	P	0648201667 CLI O 30-3 GE/SW P MP
Sárga	●	Q	0648201669 CLI O 30-3 GE/SW Q MP
Sárga	●	R	0648201671 CLI O 30-3 GE/SW R MP
Sárga	●	S	0648201673 CLI O 30-3 GE/SW S MP
Sárga	●	T	0648201676 CLI O 30-3 GE/SW T MP
Sárga	●	U	0648201679 CLI O 30-3 GE/SW U MP
Sárga	●	V	0648201681 CLI O 30-3 GE/SW V MP
Sárga	●	W	0648201683 CLI O 30-3 GE/SW W MP
Sárga	●	X	0648201687 CLI O 30-3 GE/SW X MP
Sárga	●	Y	0648201696 CLI O 30-3 GE/SW Y MP
Sárga	●	Z	0648201698 CLI O 30-3 GE/SW Z MP

**További típusokért illetve csomagolásokért keresse ügyfélszolgálatunkat vagy online katalógusunkat!**

Weidmüller – Társ az Industrial Connectivity területén

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, ismerjük a holnap kihívásait. Így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú és értékteremtő megoldásokat szállítani.

Együttessen fektetjük le az Industrial Connectivity mérföldköveit.