

Klippon® STB - acél dobozok

Védelem ipari alkalmazások számára és potenciálisan robbanásveszélyes helyekre

Ideális az energia-, a feldolgozó-, és a szállítmányozási ipar számára

A Klippon® márkanev hosszú ideje a kompetencia és a minőség szinonimája a kötődobozok és egyedi megoldások terén. Ez a filozófia folytatódik a Klippon® STB termékcsaládunk esetében is.

A Klippon® STB (Small Terminal Box) termékcsalád rozsdamentes acél és lemezacél dobozai nagyon sok alkalmazásban használhatók kis méretüknek köszönhetően. Ideális csatlakozási pontot biztosítanak akár az ipari alkalmazásokban, vagy kitett helyeken történő felhasználásban is.

A dobozok nyolc standard méretben érhetők el. Szintén adott a választás lehetősége a tükörpolírozott, az elektropolírozott rozsdamentes acél 1,4404 (316L) és a RAL 7032 színre porszórt lemez acél 1,0330 között. A dobozok a legfrissebb nemzetközi szabványoknak megfelelően tesztelve, akár egy E90-es tűzállóság is elérhető, konfigurációtól függően.



Az Ön különleges előnyei

- Kiváló korrózióállóság - a rozsdamentes acél változatok különösen alkalmasak sós levegőjű környezetben való alkalmazásra
- Magas ütésállóság (10 Joul-ig)
- Optimális rezgési karakterisztikák például az önbiztosító földelő szem és a hegesztett szerelő fülek miatt
- Magas hőállóságú tömítés (-60 tól 120 °C-ig)
- Tanúsított a legfrissebb szabványok szerint különösen az Energia-, Olaj&Gáz-, Vegyipar illetve a Szállítmányozás iparágak számára
- Egyedi tervezésű megoldások és projekt menedzsment kérésre elérhető

Rugalmas belső szerelési lehetőségek


Sorkapocs sínek felszerelhetők a standard ipari szerelő sínre a tartozékként biztosított rögzítő készlettel

Klippon® Cable Glands

Sárgaréz és műanyag Ex e és Ex d tanúsított

Továbbfejlesztett tömítési képesség

Ellenálló marad -60 to +120 °C tartományban



Legfrissebb nemzetközi tanúsítványok

Külső / belső földelő csavar

Előre hegesztett külső/belső földelő csap alapértelmezésként

Magas rezgés- és ütésállóság

Előre felhegesztett rögzítő fülek, hogy a legintenzívebb igénybevétel esetén is biztosan tartsanak



Termék áttekintés

Leírás	magasság x szélesség x mélység (mm)	tűkörpolfrozott	elektropolfrozott	porszórít (RAL 7032)
Klippon® STB 1	120 x 120 x 80	1002690000	1058810000	1024970000
Klippon® STB 1.1	150 x 120 x 80	1002750000	1058820000	1024980000
Klippon® STB 2	150 x 150 x 90	1002740000	1058830000	1024990000
Klippon® STB 2.1	190 x 150 x 90	1002730000	1058840000	1025010000
Klippon® STB 3	190 x 190 x 100	1002720000	1058850000	1025020000
Klippon® STB 4	250 x 250 x 120	1002710000	1058860000	1025030000
Klippon® STB 5	160 x 380 x 120	1002700000	1058880000	1025040000
Klippon® STB 6	250 x 400 x 130	1002760000	1058870000	1025050000

Megjegyzés



A termékek részletesebb áttekintéséhez tekintse meg az online katalógusunkat erre a linkre kattintva: catalogue.weidmueller.com vagy a QR kód beolvasásával.



Ez a termékkör megtalálható a Weidmüller Configurator-ban: www.weidmueller.com/wmc