


Igazi hozzáadott érték az épületinstallációhoz

Új AITB sorkapcsok a Weidmüller A sorozatában

Az építőiparban számos szabvány és szabályozás van érvényben, ezért az épületinstallációknak szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelniük.

Ezek a szabványok vonatkoznak a komplex vezérlőszekrényekbe beépítésre kerülő komponensekre is. Ezekben a berendezésekben a rendelkezésre álló hely korlátos.

Az új AITB sorkapocs rendszer kifejezetten arra lettek tervezve, hogy teljesítsék az épületinstallációkra vonatkozó elvárásokat és biztonsági előírásokat. A sorozat speciális előnyei valódi hozzáadott értéket kínálnak a tervezésben, telepítésben és az üzemeltetésben is.



- digitális összeállítás WMC-ben
- sokféle funkció
- rugalmas keresztösszekötési lehetőségek

- szabványosított biztonság
- robotizálható
- kényelmes PUSH-IN technológia




- különböző csatlakozások kombinálása
- tisztán elkülöníthető területek és funkciók
- gyors összeszerelés és bontás

- egyszerű, automatizált rendszerteszt
- nullavezető biztonságos leválasztása
- FI/LS-körök

AITB moduláris sorkapcsok

Klippon® Connect


- Átláthatóan strukturált funkcionális területek és kényelmes PUSH IN kötéstechnika biztosítja a jelentős időmegtakarítást
- A bontó csúszka lehetővé teszi a nullavezető biztonságos nyitását és leválasztását a 10x3-as gyűjtősínről
- Az integrált teszt adapter biztosítja a rendszer átfogó mérhetőségét standard mérőcsúcsokkal
- A dupla keresztösszekötő árok intelligens potenciáltöbbszörözésre ad lehetőséget háromfázisú rendszerekben.
- A sorkapcsok alakja és a jelölők pozíciója optimálisan adoptált a robot-támogatott gyártási folyamatokhoz.
- Teljes sorkapocs lécek tervezhetők meg digitálisan a WMC segítségével, és közvetlenül meg is rendelhetők - tartozékokkal együtt.
- A sorkapocs lécek digitális tervezésre a WMC-vel konzisztens gyártási dokumentáció létrehozására nyújt lehetőséget.
- A "gyors szállítási szolgáltatás"-al a készre szerelt sorkapocs összeállítások közvetlenül a felhasználási helyre kerülnek leszállításra.





AITB 2.5 BB 2C

2,5 mm²



AITB 6 BB 2C

6 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 63,8 x 43,6	
24 / 4	
0,14...4	

8,1 x 76,6 x 52,9	
41 / 10	
0,34...10	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800			
24			
2,5			
	8 kV / 3		
	A3 / V-0		
Névleges csatlakozás			
0,5...4 / 0,5...4			
0,5...4 / 0,5...2,5			
10 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

IEC 60947-7-1			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800			
41			
6			
	8 kV / 3		
	A5 / V-0		
Névleges csatlakozás			
0,5...10 / 0,5...10			
0,5...10 / 0,5...6			
12 / 1,0 x 5,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió	
	sötétbézs
	kék
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB 2C	50	2668660000
AITB 2.5 BB 2C BL	50	2668670000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 6 BB 2C	50	2668700000
AITB 6 BB 2C BL	50	2668710000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötők	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
	kék
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)	
	kék
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)	
	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB 2C		20	2668780000
AEP ITB 2.5 BB 2C BL		20	2668790000
APP ITB 2.5 BB 2C/NDT BL		20	2668870000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PWS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5MM WS	800		2007110000
Megjegyzés			

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 6N/2	41 A	60	1985740000
ZQV 6N/3	41 A	60	1985760000
ZQV 6N/4	41 A	60	1985780000
AEP ITB 6 BB 2C		20	2668810000
AEP ITB 6 BB 2C BL		20	2668820000
APP ITB 6 BB 2C/NDT BL		20	2668880000
AEB 35 SC/1	50		1991920000
AEB 35 SCL/1 V0	20		2661280000
ATPG 1.5-10 L	50		1991890000
ATPG 6 MI-R	50		1991930000
PS 2.0 MC	20		0310000000
SDIL 1,0X5,5X125	1		9042130000
SSCH 10X3X1000 CU/SN	1		0348900000
DEK-A 5/8MM WS	500		2448860000
WS-A 8/8MM WS	500		2448930000
Megjegyzés			

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

AITB 16 BB 2C

16 mm²

Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

x x	
76 / 16	
0,5...16	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lőköfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tűske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezeték (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800			
76			
16			
		8 kV / 3	
		A6 / V-0	
Névleges csatlakozás			
0,5...16 / 0,5...16			
0,5...16 / 0,5...16			
18 / 1,0 x 5,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió	
	sötétbézs
	kék
Megjegyzés	


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 16 BB 2C	20	2668740000
AITB 16 BB 2C BL	20	2668750000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugasolható keresztösszekötők	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
	2 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
	kék
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)	
	kék
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)	
	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 10N/2	57 A	25	2497250000
ZQV 16N/2	76 A	25	2497290000
AEP ITB 16 BB 2C		20	2668840000
AEP ITB 16 BB 2C BL		20	2668850000
APP ITB 16 BB 2C/NDT BL		20	2668890000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 1,0X5,5X125		1	9042130000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
WS-A 8/16 MM WS		200	2619910000
WS 8/6 PLUS MC NE WS		600	1951880000
WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR		360	1208970000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

AITB 2.5 BB 2C PE
2,5 mm²
AITB 6 BB 2C PE
6 mm²


Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 63,8 x 43,6	
/ 4	
0,14...4	

8,1 x 76,6 x 52,9	
/ 10	
0,34...10	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	-
max. áram	-
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	-
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	-
Tanúsítványok	-
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-2			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
2,5		8 kV / 3	
		A3 / V-0	
Névleges csatlakozás			
0,5...4 / 0,5...4			
0,5...4 / 0,5...2,5			
10 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

IEC 60947-7-2			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
6		8 kV / 3	
		A5 / V-0	
Névleges csatlakozás			
0,5...10 / 0,5...10			
0,5...10 / 0,5...6			
12 / 1,0 x 5,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió	zöld/sárga
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB 2C PE	50	2668680000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 6 BB 2C PE	50	2668720000
Megjegyzés		

Tartozékok

Véglap	sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)	kék
Végbak	sötétbézs, csavarozható sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	1 pólusú egymás mellé sorolható
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
AEP ITB 2.5 BB 2C		20	2668780000
APP ITB 2.5 BB 2C/NDT BL		20	2668870000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PWS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5MM WS	800		2007110000
Megjegyzés			

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
AEP ITB 6 BB 2C		20	2668810000
APP ITB 6 BB 2C/NDT BL		20	2668880000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 6 MI-R		50	1991930000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 1,0X5,5X125		1	9042130000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK-A 5/8MM WS	500		2448860000
WS-A 8/8MM WS	500		2448930000
Megjegyzés			

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	-
max. áram	-
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lőkőfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tűske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezeték (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

Rendelési adatok

Verzió	zöld/sárga
Megjegyzés	

Tartozékok

Véglap	sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)	kék
Végbak	sötétbézs, csavarozható sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	1 pólusú egymás mellé sorolható
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

x x	/ 16
0,5...16	

IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
16		8 kV / 3	A6 / V-0

Névleges csatlakozás	
0,5...16 / 0,5...16	
0,5...16 / 0,5...16	
18 / 1,0 x 5,5 mm	
Megjegyzés	


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 16 BB 2C PE	20	2668760000
Megjegyzés		

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
AEP ITB 16 BB 2C		20	2668840000
APP ITB 16 BB 2C/NDT BL		20	2668890000
AEB 35 SC/1	50		1991920000
AEB 35 SCL/1 VO	20		2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 1,0X5,5X125		1	9042130000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
WS-A 8/16 MM WS	200		2619910000
WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR	360		1208970000




AITB 2.5 BB NDT BL

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 63,8 x 50
23 / 4
0,14...4



Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

Rendelési adatok

Verzió	Mennyiség	Rendelési szám
kék	50	2668690000
Megjegyzés		


Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
2 pólusú / kék	60	60	1527740000
3 pólusú / kék	60	60	1527770000
4 pólusú / kék	60	60	1527780000
10 pólusú / kék	20	20	1527880000
Véglap			
kék	20	20	2668800000
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)			
kék	20	20	2668870000
Végbak			
sötétbézs, csavarozható	50	50	1991920000
sötétbézs, közvetlen szerelés	20	20	2661280000
Tesztadapter			
1 pólusú	50	50	1991890000
egymás mellé sorolható	50	50	1991960000
3 pólusú	25	25	2041190000
5 pólusú	25	25	2041180000
Vizsgálódugó			
PS 2.0 MC	20	20	0310000000
Csavarhúzó			
standard	1	1	9042110000
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)			
Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm	1	1	0348900000
Jelölők			
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000	1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS	800	800	2007110000


További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

AITB 6 BB NDT BL

6 mm²



8,1 x 76,6 x 52,9
41 / 10
0,34...10




In accordance with IEC 60947-7-1			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800			
41			
6			
		4 kV / 3	
		A3 / V-0	
Névleges csatlakozás			
0,5...10 / 0,5...10			
0,5...10 / 0,5...6			
12 / 1,0 x 5,5 mm			
Megjegyzés			

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 6 BB NDT BL	50	2668730000
Megjegyzés		

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 6N/2 BL	41 A	60	1985830000
ZQV 6N/3 BL	41 A	60	1985840000
ZQV 6N/4 BL	41 A	60	1985850000
Véglap			
AEP ITB 6 BB NDT BL	20	20	2668830000
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)			
APP ITB 6 BB 2C/NDT BL	20	20	2668880000
Végbak			
AEB 35 SC/1	50	50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO	20	20	2661280000
Tesztadapter			
ATPG 1.5-10 L	50	50	1991890000
ATPG 6 MI-R	50	50	1991930000
Vizsgálódugó			
PS 2.0 MC	20	20	0310000000
Csavarhúzó			
SDIL 1,0X5,5X125	1	1	9042130000
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)			
SSCH 10X3X1000 CU/SN	1	1	0348900000
Jelölők			
DEK-A 5/8 MM WS	500	500	2448860000
WS-A 8/8 MM WS	500	500	2448930000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.



End of 2021

Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

x x	
72 / 16	
0,5...16	



Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lőkfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tűske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezeték (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

In accordance with IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
72			
16			
	4 kV / 3		
	A6 / V-0		
Névleges csatlakozás			
0,5...16 / 0,5...16			
0,5...16 / 0,5...16			
18 / 1,0 x 5,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió	kék
Megjegyzés	


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 16 BB NDT BL	20	2668770000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	2 pólusú / kék 3 pólusú / kék 4 pólusú / kék 10 pólusú / kék 2 pólusú
Véglap	kék
Tartólap 10 x 3-as gyűjtő sínhez (20 cm-enként szükséges)	kék
Végbak	sötétbézs, csavarozható sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	1 pólusú egymás mellé sorolható 3 pólusú 5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	standard
Gyűjtő sín 10 x 3 (140 A)	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 10N/2	57 A	25	2497250000
ZQV 16N/2	76 A	25	2497290000
AEP ITB 16 BB NDT BL		20	2668860000
APP ITB 16 BB 2C/NDT BL		20	2668890000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 1,0X5,5X125		1	9042130000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
WS-A 8/16 MM WS		200	2619910000
WS 8/6 PLUS MC NE WS		600	1951880000
WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR		360	1208970000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.


AITB 2.5 BB L
2,5 mm²
AITB 2.5 BB N-L-PE
2,5 mm²


Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
23 / 4
0,14...4



5,1 x 103 x 50,1
23 / 4
0,14...4


Műszaki adatok

Rated data	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvely	-
Csúszási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
23				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

IEC 60947-7-1 (-7-2)				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
23				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

Rendelési adatok

Verzió	sötétbézs
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB L	50	2668920000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB N-L-PE	50	2668940000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtő sínhez (20 cm-enként szükséges)	
	kék
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Gyűjtő sín 10 x 3 (140 A)	
	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1	50		1991920000
AEB 35 SCL/1 VO	20		2661280000
ATPG 1.5-10 L	50		1991890000
ATPG 2.5 MI-R	50		1991960000
ATPG 2.5/3	25		2041190000
ATPG 2.5/5	25		2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5 MM WS	800		2007110000


Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1	50		1991920000
AEB 35 SCL/1 VO	20		2661280000
ATPG 1.5-10 L	50		1991890000
ATPG 2.5 MI-R	50		1991960000
ATPG 2.5/3	25		2041190000
ATPG 2.5/5	25		2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5 MM WS	800		2007110000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.




AITB 2.5 BB N-L

2,5 mm²



AITB 2.5 BB L-L-PE

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1	
23 / 4	
0,14...4	

5,1 x 103 x 50,1	
23 / 4	
0,14...4	

Műszaki adatok

Rated data	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvely	-
Csapaszalási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
23				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

IEC 60947-7-1 (-7-2)				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
23				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

Rendelési adatok

Verzió	
	sötétbézs
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB N-L	50	2668910000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB L-L-PE	50	2668930000
Megjegyzés		



Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)	
	kék
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)	
	Ok, Gyűjtősín up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

AITB 2.5 BB NDT-L-PE
2,5 mm²
AITB 2.5 BB L-L
2,5 mm²


Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1	
23 / 4	
0,14...4	

5,1 x 103 x 50,1	
23 / 4	
0,14...4	

Műszaki adatok

Rated data	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvely	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

In accordance with IEC 60947-7-1,
In accordance with IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
23			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
23			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozások	
0,5...4 / 0,5...4	
0,5...4 / 0,5...2,5	
10 / 0,6 x 3,5 mm	
Megjegyzés	

Névleges csatlakozások	
0,5...4 / 0,5...4	
0,5...4 / 0,5...2,5	
10 / 0,6 x 3,5 mm	
Megjegyzés	

Rendelési adatok

Verzió	
	sötétbézs
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB NDT-L-PE	50	2668950000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 BB L-L	50	2668900000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtő sínhez (20 cm-enként szükséges)	
	kék
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Gyűjtő sín 10 x 3 (140 A)	
	Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5 BB		20	2668960000
APP ITB 2.5 BB BL		20	2668970000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

**AITB 4 BB L-L-PE****4 mm²**

End of 2021

AITB 4 BB L-L**4 mm²**

End of 2021

Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

6,1 x 110,25 x 53,2	
30 / 6	
0,14...6	

6,1 x 110,25 x 53,2	
30 / 6	
0,14...6	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökőfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1 (-7-2)			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
30			
4			
	4 kV / 3		
	A4 / V-0		
Névleges csatlakozások			
0,5...6 / 0,5...6			
0,5...6 / 0,5...4			
12 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

IEC 60947-7-1			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
30			
4			
	4 kV / 3		
	A4 / V-0		
Névleges csatlakozások			
0,5...6 / 0,5...6			
0,5...6 / 0,5...4			
12 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió
Megjegyzés

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 4 BB L-L-PE	50	2669080000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 4 BB L-L	50	2669070000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő
2 pólusú
3 pólusú
4 pólusú
10 pólusú
Véglap
sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)
kék
Végbak
sötétbézs, csavarozható
sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter
1 pólusú
egymás mellé sorolható
Vizsgálódugó
Csavarhúzó
standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)
Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 4N/2	32 A	60	1527930000
ZQV 4N/3	32 A	60	1527940000
ZQV 4N/4	32 A	60	1527970000
ZQV 4N/10	32 A	20	1528090000
AEP ITB 4 BB		20	2669110000
APP ITB 4 BB BL		20	2669120000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 4 M-R		50	1991860000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5 MM WS	800		2007110000
WS 8/6 PLUS MC NE WS	600		1951880000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 4N/2	32 A	60	1527930000
ZQV 4N/3	32 A	60	1527940000
ZQV 4N/4	32 A	60	1527970000
ZQV 4N/10	32 A	20	1528090000
AEP ITB 4 BB		20	2669110000
APP ITB 4 BB BL		20	2669120000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 4 M-R		50	1991860000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000		1854490000
DEK 5/5 MM WS	800		2007110000
WS 8/6 PLUS MC NE WS	600		1951880000

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.

**AITB 4 BB NDT-L-PE****4 mm²**

End of 2021

AITB 4 BB N-L-PE**4 mm²**

End of 2021

Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

6,1 x 110,25 x 53,2	
30 / 6	
0,14...6	

6,1 x 110,25 x 53,2	
30 / 6	
0,14...6	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökőfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-2			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
30			
4			
	4 kV / 3		
	A4 / V-0		
Névleges csatlakozás			
0,5...6 / 0,5...6			
0,5...6 / 0,5...4			
12 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

IEC 60947-7-1 (-7-2)			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
30			
4			
	4 kV / 3		
	A4 / V-0		
Névleges csatlakozás			
0,5...6 / 0,5...6			
0,5...6 / 0,5...4			
12 / 0,6 x 3,5 mm			
Megjegyzés			

Rendelési adatok

Verzió
Megjegyzés

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 4 BB NDT-L-PE	50	2669100000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 4 BB N-L-PE	50	2669090000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő
2 pólusú
3 pólusú
4 pólusú
10 pólusú
Véglap
sötétbézs
Tartólap 10 x 3-as gyűjtősínhez (20 cm-enként szükséges)
kék
Végbak
sötétbézs, csavarozható
sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter
1 pólusú
egymás mellé sorolható
Vizsgálódugó
Csavarhúzó
standard
Gyűjtősín 10 x 3 (140 A)
Ok, busbar up to Ok, TS 35 = 25.5 mm
Jelölők

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 4N/2	32 A	60	1527930000
ZQV 4N/3	32 A	60	1527940000
ZQV 4N/4	32 A	60	1527970000
ZQV 4N/10	32 A	20	1528090000
AEP ITB 4 BB		20	2669110000
APP ITB 4 BB BL		20	2669120000
AEB 35 SC/1	50	1991920000	
AEB 35 SCL/1 VO	20	2661280000	
ATPG 1.5-10 L	50	1991890000	
ATPG 4 MI-R	50	1991860000	
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000	1854490000	
DEK 5/5 MM WS	800	2007110000	
WS 8/6 PLUS MC NE WS	600	1951880000	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 4N/2	32 A	60	1527930000
ZQV 4N/3	32 A	60	1527940000
ZQV 4N/4	32 A	60	1527970000
ZQV 4N/10	32 A	20	1528090000
AEP ITB 4 BB		20	2669110000
APP ITB 4 BB BL		20	2669120000
AEB 35 SC/1	50	1991920000	
AEB 35 SCL/1 VO	20	2661280000	
ATPG 1.5-10 L	50	1991890000	
ATPG 4 MI-R	50	1991860000	
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SSCH 10X3X1000 CU/SN		1	0348900000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS	1000	1854490000	
DEK 5/5 MM WS	800	2007110000	
WS 8/6 PLUS MC NE WS	600	1951880000	

További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.




AITB 2.5 LDT-L

2,5 mm²



AITB 2.5 LDT-L-PE

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1	
18 / 4	
0,14...4	

5,1 x 103 x 50,1	
18 / 4	
0,14...4	

Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lőköfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tűske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csapaszalási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
18				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

IEC 60947-7-1 (-7-2)				
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
400				
250				
250				
18				
2,5				
		4 kV / 3		
		A3 / V-0		
Névleges csatlakozás				
0,5...4 / 0,5...4				
0,5...4 / 0,5...2,5				
10 / 0,6 x 3,5 mm				
Megjegyzés				

Rendelési adatok

Verzió	
	sötétbézs
	bontókar nélkül, sötétbézs
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 LDT-L	50	2668980000
Megjegyzés		

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 LDT-L-PE	50	2669040000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
	standard
Dugaszolható 5 x 20 mm biztosíték tartó	
	400 V AC/DC, LED nélkül
	10 - 36 V AC/DC, piros LED
	140 - 250 V AC/DC, piros LED
Dugaszolható komponenstartó (max, 250 V)	
	tartozékok nélkül
	áthidalással
	1N4007 diódával
Bontódugó	
	narancssárga
Jelölők	
További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.	


Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5		20	2669060000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
TNST OR		50	2463540000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000
Megjegyzés			

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5		20	2669060000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
TNST OR		50	2463540000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000
Megjegyzés			




AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
18 / 4
0,14...4



Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lőköfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvellyel	-
Csúszási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-

Megjegyzés

Rendelési adatok


Verzió	sötétbézs bontókar nélkül, sötétbézs
Megjegyzés	

Tartozékok


Dugaszolható keresztösszekötő	
	2 pólusú
	3 pólusú
	4 pólusú
	10 pólusú
Véglap	
	sötétbézs
Végbak	
	sötétbézs, csavarozható
	sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	
	1 pólusú
	egymás mellé sorolható
	3 pólusú
	5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	
	standard
Dugaszolható 5 x 20 mm biztosíték tartó	
	400 V AC/DC, LED nélkül
	10 - 36 V AC/DC, piros LED
	140 - 250 V AC/DC, piros LED
Dugaszolható komponenstartó (max, 250 V)	
	tartozékok nélkül
	áthidalással
	1N4007 diódával
Bontódugó	
	narancssárga
Jelölők	
További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.	

AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

2,5 mm²



5,1 x 103 x 50,1
18 / 4
0,14...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
18			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozás

0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5

10 / 0,6 x 3,5 mm

IEC 60947-7-1 (-7-2)

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
18			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozás

0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5

10 / 0,6 x 3,5 mm

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV	50	2668990000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5		20	2669060000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
TNST OR		50	2463540000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5MM WS		800	2007110000


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV	50	2669050000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5		20	2669060000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 V0		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
TNST OR		50	2463540000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5MM WS		800	2007110000




AITB 2.5 L-L-PE

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
23 / 4
0,14...4



Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvely	-
Csúszási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-

IEC 60947-7-1 (-7-2)

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
23			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozás

0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5

10 / 0,6 x 3,5 mm

Megjegyzés

Rendelési adatok

Verzió	sötétbézs
Megjegyzés	


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 L-L-PE	50	2669010000

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
2 pólusú	ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
3 pólusú	ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
4 pólusú	ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
10 pólusú	ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
Véglap	AEP ITB 2.5		20	2669060000
Végbak	AEB 35 SC/1		50	1991920000
sötétbézs, csavarozható	AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
sötétbézs, közvetlen szerelés	ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
Tesztadapter	ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
1 pólusú	ATPG 2.5/3		25	2041190000
egymás mellé sorolható	ATPG 2.5/5		25	2041180000
3 pólusú	PS 2.0 MC		20	0310000000
5 pólusú	SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
Vizsgálódugó	SIHA 3/G20		25	7921560000
Csavarhúzó	SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
standard	SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
Dugaszolható 5 x 20 mm biztosíték tartó	BEST		50	1833100000
400 V AC/DC, LED nélkül	BEST/DRBR		50	1878570000
10 - 36 V AC/DC, piros LED	BEST/D		50	1878560000
140 - 250 V AC/DC, piros LED	TNST OR		50	2463540000
Dugaszolható komponstartó (max, 250 V)	DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
tartozékok nélkül	DEK 5/5 MM WS		800	2007110000
áthidalással				
1N4007 dióddal				
Bontódugó				
narancssárga				
Jelölők				
További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.				


AITB 2.5 N-L-PE

2,5 mm²



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
23 / 4
0,14...4



IEC 60947-7-1 (-7-2)

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
23			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozás

0,5...4 / 0,5...4
0,5...4 / 0,5...2,5

10 / 0,6 x 3,5 mm


Megjegyzés

Rendelési adatok

Verzió	sötétbézs
Megjegyzés	


Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 N-L-PE	50	2669020000

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
AEP ITB 2.5		20	2669060000
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
PS 2.0 MC		20	0310000000
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
TNST OR		50	2463540000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000



Szélesség/Magasság/Mélység	mm
max. áram / max. vezeték keresztmetszet	A/mm ²
max. csatlakozási tartomány	mm ²

5,1 x 103 x 50,1
23 / 4
0,14...4



Műszaki adatok

Névleges adatok	
Névleges feszültség (L / L)	V
Névleges feszültség (L / N)	V
Névleges feszültség (L / PE)	V
max. áram	A
Vezeték keresztmetszet	mm ²
Névleges lökfeszültség / szennyezettségi fok	
Vizsgáló tüske IEC 60-947-1 / éghetőségi osztály UL94	
Tanúsítványok	
Csatlakoztatható vezetékek (H05V/H07V)	
Tömör / Sodrott	mm ²
Hajlékony / Hajlékony érvéghüvellyel	mm ²
Ikerérvéghüvely	-
Csupaszolási hossz / Csavarhúzó méret	mm/-
Megjegyzés	

IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
400			
250			
250			
23			
2,5			
	4 kV / 3		
	A3 / V-0		

Névleges csatlakozás

0,5...4 / 0,5...4	
0,5...4 / 0,5...2,5	
10 / 0,6 x 3,5 mm	
Megjegyzés	

Rendelési adatok

Veztő	sötétbézs
Megjegyzés	

Típus	Mennyiség	Rendelési szám
AITB 2.5 L-L	50	2669000000
Megjegyzés		

Tartozékok

Dugaszolható keresztösszekötő	2 pólusú 3 pólusú 4 pólusú 10 pólusú
Véglap	sötétbézs
Végbak	sötétbézs, csavarozható sötétbézs, közvetlen szerelés
Tesztadapter	1 pólusú egymás mellé sorolható 3 pólusú 5 pólusú
Vizsgálódugó	
Csavarhúzó	standard
Dugaszolható 5 x 20 mm biztosíték tartó	400 V AC/DC, LED nélkül 10 - 36 V AC/DC, piros LED 140 - 250 V AC/DC, piros LED
Dugaszolható komponstartó (max, 250 V)	tartozékok nélkül áthidalással 1N4007 dióddal
Bontódugó	narancssárga
Jelölők	
További információkról az egyéb tartozékokról és alkalmazásokról az online katalógusban tájékozódhat.	

Típus	Áram	Mennyiség	Rendelési szám
ZQV 2.5N/2 INSTA		60	1527540000
ZQV 2.5N/3 INSTA		60	1527570000
ZQV 2.5N/4 INSTA		60	1527590000
ZQV 2.5N/10 INSTA		20	1527690000
Megjegyzés			
AEP ITB 2.5		20	2669060000
Megjegyzés			
AEB 35 SC/1		50	1991920000
AEB 35 SCL/1 VO		20	2661280000
Megjegyzés			
ATPG 1.5-10 L		50	1991890000
ATPG 2.5 MI-R		50	1991960000
ATPG 2.5/3		25	2041190000
ATPG 2.5/5		25	2041180000
Megjegyzés			
PS 2.0 MC		20	0310000000
Megjegyzés			
SDIL 0,6X3,5X100		1	9042110000
Megjegyzés			
SIHA 3/G20		25	7921560000
SIHA 3/G20/LD 10-36V		25	7921570000
SIHA 3/G20/LD 140-250V		25	7921600000
Megjegyzés			
BEST		50	1833100000
BEST/DRBR		50	1878570000
BEST/D		50	1878560000
Megjegyzés			
TNST OR		50	2463540000
Megjegyzés			
DEK 5/5 PLUS MC NE WS		1000	1854490000
DEK 5/5 MM WS		800	2007110000