

VARITECTOR PU AC integrált biztosítékkal

Megbízható választás a túlfeszültség-védelem tervezéséhez

Ipari létesítményekben, magán- és középületekben illetve megújuló energiatermelő rendszerekben, az energiaelosztási hálózatot megfelelő túlfeszültség-védelemmel kell ellátni. Ez megbízhatóan megelőzi a költséges hibákat, amelyeket villámlás vagy másból fakadó túlfeszültség okozhat.

A már sokszor bizonyított VPU sorozat túlfeszültség-levezetői most már integrált előtét-biztosítékkal is elérhetőek. Ezzel a megoldással nincs szükség különálló előtét-biztosíték beépítésére. A kombinált II+III típusú levezetők pólusonként egy előtét-biztosítékot tartalmaznak, és univerzálisan alkalmazhatók a teljesítmény elosztó rendszerekben. Az alkalmazás-specifikus termékkonfigurációk különböző hálózati kialakításokban is lehetővé teszik az alkalmazásukat.



Az Ön speciális előnyei:

- Optimális védelem az integrált biztosítéknak és a magas áramlevezető képességnek köszönhetően
- Kevesebb vezetékvezés a különálló előtét-biztosíték kihagyásával
- Rugalmas felhasználás bármely elosztó rendszerben
- Kényelmes szerelhetőség a dugaszolható modulok miatt
- Különösen kompakt, helytakarékos tervezés

Univerzális alkalmazás

A méretezés független a fő biztosíték értékétől, ezért 315 A fölött sem szükséges további biztosíték. Ez minimálisan csökkenti a vezetékvezési munkát az elosztókban.

Kompakt tervezés

A dugaszolható és így különösen karbantartásbarát levezetők pólusonként mindössze 18 mm szélesek.



Maximális védelem

A túlfeszültség-levezető eszközök integrált biztosítókkal optimális védelmet nyújtanak a 20 kA-es névleges, és 40 kA maximális áramlevezető képességüknek köszönhetően.

Leírás	Típus	Feszültség	Rendelési szám
VPU AC II F 1 300/40	II + III	230 V	2827580000
VPU AC II F 1+1 300/40	II + III	230 V	2827620000
VPU AC II F 2 300/40	II + III	230 V	2827590000
VPU AC II F 3 300/40	II + III	230 V	2827600000
VPU AC II F 3+1 300/40	II + III	230 V	2827630000
VPU AC II F 4 300/40	II + III	230 V	2827610000
VPU AC II F 1 R 300/40	II + III	230 V	2807390000
VPU AC II F 1+1 R 300/40	II + III	230 V	2807430000
VPU AC II F 2 R 300/40	II + III	230 V	2807400000
VPU AC II F 3 R 300/40	II + III	230 V	2807410000
VPU AC II F 3+1 R 300/40	II + III	230 V	2807440000
VPU AC II F 4 R 300/40	II + III	230 V	2807420000
VPU AC II F 0 300/40	II + III	230 V	2807520000
VPU AC II F 0 N-PE 305/65	II + III	230 V	2807540000



További információért látogasson el honlapunkra: www.weidmueller.hu



További információért látogassa meg online katalógusunkat!