



CRA  
ready

## Szünetmentes tápegységek

# DURAMax DC UPS

### megbízható és robusztus tápellátás

Az új, kompakt DURAMax DC termékcsalád a legszűkebb helyeken is elfér a különféle iparágakban használt vezérlőszekrényekben, ahonnan biztonságosan és megszakítás nélkül látja el 24 VDC feszültséggel a PLC-ket, érzékelőket és egyéb fogyasztókat. Ha a tápegység hálózati meghibásodást észlel, akkor a rendszer leállása nélkül átvált akkumulátoros üzemmódba. A felhasználók az ingyenes szoftver segítségével paraméterezhetik az új DURAMax DC UPS-t. Erre a célra az eszközökön egy USB-C csatlakozó áll rendelkezésre.


#### Előnyök összefoglalása:

- Magas költséghatékonyság és helytakarékos kivitel
- Robusztus fémház
- Intelligens és gyors állapotdiagnosztika a LED-es oszlopdiagram-kijelzőnek köszönhetően
- Akkumulátoros hidegindítás
- Időtakarékos PUSH IN csatlakozási technika
- Megfelel az EU kibebiztonságról szóló jogszabályának




# DURAmax DC UPS

## Az automatizálási rendszerek rendelkezésre állásának maximalizálásához



### Kompakt kivitel

A kompakt kialakítású, mindössze 30 mm szélességű 10 A-es változattal helyet takaríthat meg a vezérlőszekrényben anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne. A PUSH IN csatlakozási technikának és az egyértelmű sorkapocsjelölésnek köszönhetően a felhasználók gyorsan elvégezhetik a bekötést, és időt takaríthatnak meg.



### Egyszerűen konfigurálható

A DURAmax DC UPS Manager szoftvereszköz segítségével a vásárló USB-C csatlakozáson keresztül konfigurálhatja a DC UPS-t és az akkumulátormodulokat.



### Robusztus és megbízható

A 24 V DC szünetmentes tápegység (DC UPS) megbízhatóan és gyorsan érzékeli a feszültségkimaradásokat vagy a teljesítményigényeket, és biztosítja a fogyasztó számára a 24 V DC tápellátást, a mögötte levő akkumulátorkapacitás függvényében. Lehetőség van az akkumulátormodulok párhuzamos csatlakoztatására is, amivel meghosszabbítható a pufferidő.



### Védelem a gépek leállása és az adatvesztés ellen


A DURAmax az automatizálási rendszerek biztonságos és megbízható 24 V-os áramellátását biztosító DC UPS vezérlő. DURAcso akkumulátormoduljaink használatával akár többórás áthidalási idő is elérhető.

#### Puffermodulok:

Karbantartásmentes 20 A-es / 40 A-es puffertároló rövid idejű feszültség kiesésekhez.

#### Akkumulátormodulok:

Az 1,2 Ah-tól 17 Ah-ig terjedő kapacitások segítségével az Önök felhasználási területéhez ideális áthidalási időre méretezhető.

Típus	Bemenet		Kimenet			Hatásfok (%)	Csatlakozás	USB C + szoftver	Méretek  Ma x Sz x Mé (mm)	Rendelési szám
	Bemeneti feszültségartomány (V DC)	Bemeneti feszültség (V DC)	Kimeneti áramerősség (A)	Kimeneti feszültségartomány (V DV)	Kimeneti teljesítmény (W)					
DURA MAX DC UPS 24V 5A	18 - 30	24	5	18 - 30	120	98%	PushIn	Van	130 x 30 x 125	2934940000
DURA MAX DC UPS 24V 10A		24	10		240	98%	PushIn	Van	130 x 30 x 125	2934950000
DURA MAX DC UPS 24V 20A		24	20		480	98%	PushIn	Van	130 x 38 x 125	2934960000
DURA MAX DC UPS 24V 40A		24	40		960	98%	PushIn	Van	130 x 50 x 125	2934970000



Az UPS-rendszer teljes portfólióját megtalálja a Weidmüller eShopban