

Megbízható és hatékony tápellátás

Különösen kényelmesen Klippon® Connect-el

Egyre több ipari alkalmazásban nagy mennyiségű technológiának kell elférnie nagyon kis helyen. Mivel a réz vezetők helyét sokszor alumínium vezetők veszik át, a különböző csatlakozási típusoknak csereszabatosnak kell lenniük.




Klippon® Connect fővezetési WPD sorkapcsok lehetővé teszik alumínium és réz kábelek könnyű és biztonságos bekötését kis helyen. Egy betáplálási és egy monitoring csatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll opcionálisan.

A felhasználók alkalmazhatják a WPD sorkapcsokat a vezetők anyagától függetlenül. Felszerelhetők közvetlenül szerelőlapra vagy akár TS35-ös DIN sínre is.

Kompakt és robusztus kivitel

Klippon® Connect fővezetési WPD sorkapcsok kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, beleértve a kompakt és robusztus kivitel.



Biztonságos alkalmazás

A fővezetési sorkapcsaink nem csak az alumínium vezetőkkel kapcsolatos IEC 61238-1 szabványnak felelnek meg, de eredményesen teljesítették az IEC 60947-7-1 és VDE DIN 0603-2 által előírt tesztek is.

A biztonságos felhasználás garantált sokféle környezetben az önkioltó műanyagból készült tokozatnak köszönhetően, amely nem tartalmaz halogént, és megfelel az EN 50247 szabvány érintésvédelmi előírásainak is.



Gyors beépítés

Az új kialakításnak és felhasználóbarát kontúroknak köszönhetően az elosztó sorkapcsaink letisztultak és könnyen szerelhetők. Amennyiben egyszerre három sorkapcsot alkalmaz, akkor telepítheti vízszintesen, vagy függőlegesen is - a választás az Öné.



Színkódolás

Az elosztóblokkok elérhetők szürke, piros és fekete színben fáziselosztásra, vagy kék színben a nulla potenciál elosztására.



Biztonságos és hatékony energiaelosztás

Klippon® Connect: az elvárt rugalmasság biztosítva



Könnyen használható – csavarkiesést megakadályozó kialakítás

Gyors szerelés – csak helyezze a kapcsot a meglévő blokk mellé

Vízszintesen, vagy függőlegesen – Öné a választás



Biztonságos – 1 500 V DC (IEC 60947-7-1) / 600 V AC (UL-1059) -ig

Helytakarékos – akár 40% hely és komponens megtakarítás

Rugalmas – kör és lapos vezetők is csatlakoztathatók




Tiszta – nem szükséges zsírozva szállítani

Kifinomult – kiegészítő csatlakozási lehetőség




Kompakt – legokosabb megoldás 300 mm² -ig

Aelosztó blokk

101 A




200 A




Típus	Névl. keresztm. bemenet	Névl. keresztm. kimenet	Rendelési szám
WPD 100 2X25/6X10 GY	25 mm ²	● 10 mm ²	1561910000
WPD 100 2X25/6X10 BL	25 mm ²	● 10 mm ²	1561920000
WPD 100 2X25/6X10 BK	25 mm ²	● 10 mm ²	2814490000
WPD 100 2X25/6X10 BN	25 mm ²	● 10 mm ²	2814500000
WPD 100 2X25/6X10 GN	25 mm ²	● 10 mm ²	1561930000
WPD 110 1X70+1X35/6X16 GY	70 + 35 mm ²	● 16 mm ²	2603810000
WPD 110 1X70+1X35/6X16 BL	70 + 35 mm ²	● 16 mm ²	2603820000
WPD 110 1X70+1X35/6X16 BK	70 + 35 mm ²	● 16 mm ²	2814510000
WPD 110 1X70+1X35/6X16 BN	70 + 35 mm ²	● 16 mm ²	2814520000
WPD 110 1X70+1X35/6X16 GN	70 + 35 mm ²	● 16 mm ²	2603830000


Fővezetési sorkapcsok




152 A




202 A



300 A




152 A




202 A



152 A



202 A



152 A



152 A




Típus	Névl. keresztm. bemenet	Névl. keresztm. kimenet	Rendelési szám
WPD 101 2X25/2X16 GY	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1560730000
WPD 101 2X25/2X16 BL	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1560670000
WPD 101 2X25/2X16 BK	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1561100000
WPD 101 2X25/2X16 BN	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1561120000
WPD 101 2X25/2X16 GN	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1560650000
WPD 102 2X35/2X25 GY	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561680000
WPD 102 2X35/2X25 BL	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561640000
WPD 102 2X35/2X25 BK	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561630000
WPD 102 2X35/2X25 BN	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561650000
WPD 102 2X35/2X25 GN	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561670000
WPD 103 2X70/2X50 GY	70 + 50 mm ²	70 + 50 mm ²	1561770000
WPD 103 2X70/2X50 BL	70 + 50 mm ²	70 + 50 mm ²	1561780000
WPD 103 2X70/2X50 BK	70 + 50 mm ²	70 + 50 mm ²	1561830000
WPD 103 2X70/2X50 BN	70 + 50 mm ²	70 + 50 mm ²	1561820000
WPD 103 2X70/2X50 GN	70 + 50 mm ²	70 + 50 mm ²	1561790000
WPD 201 4X25/4X16 GY	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2731220000
WPD 201 4X25/4X16 BL	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2731230000
WPD 201 4X25/4X16 BK	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2731260000
WPD 201 4X25/4X16 BN	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2731250000
WPD 201 4X25/4X16 GN	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2731240000
WPD 202 4X35/4X25 GY	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561730000*
WPD 202 4X35/4X25 BL	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561700000*
WPD 202 4X35/4X25 BK	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561690000*
WPD 202 4X35/4X25 BN	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561720000*
WPD 202 4X35/4X25 GN	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561620000*
WPD 301 2X35/2xX5 3XGY	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1561130000
WPD 302 2X35/2X25 3XGY	35 + 25 mm ²	35 + 25 mm ²	1561740000*
WPD 401 2X25/2X16 4XGY	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1561800000
WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1xBL	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1562130000
WPD 501 2X25/2X16 5XGY	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1561750000*
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL	25 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1562140000*

* UL bizonylatok kérésre


Energia betáplálás




150 A




232 A




353 A




520 A




150 A




232 A




353 A



520 A



150 A




Típus	Névl. keresztm. bemenet	Névl. keresztm. kimenet	Rendelési szám
WPD 130 1X50/1X50 GY	50 mm ²	50 mm ²	2502530000
WPD 130 1X50/1X50 BL	50 mm ²	50 mm ²	2502540000
WPD 130 1X50/1X50 BK	50 mm ²	50 mm ²	2502570000
WPD 130 1X50/1X50 BN	50 mm ²	50 mm ²	2502560000
WPD 130 1X50/1X50 GN	50 mm ²	50 mm ²	2502550000
WPD 131 1X95/1X95 GY	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2503090000
WPD 131 1X95/1X95 BL	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502660000
WPD 131 1X95/1X95 BK	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502690000
WPD 131 1X95/1X95 BN	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502680000
WPD 131 1X95/1X95 GN	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502670000
WPD 132 1X185/1X185 GY	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502750000
WPD 132 1X185/1X185 BL	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502760000
WPD 132 1X185/1X185 BK	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502790000
WPD 132 1X185/1X185 BN	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502780000
WPD 132 1X185/1X185 GN	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502770000
WPD 133 1X300/1X300 GY	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502850000
WPD 133 1X300/1X300 BL	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502860000
WPD 133 1X300/1X300 BK	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502890000
WPD 133 1X300/1X300 BN	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502880000
WPD 133 1X300/1X300 GN	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502870000
WPD 230 2X50/2X50 GY	50 mm ²	50 mm ²	2502580000
WPD 230 2X50/2X50 BL	50 mm ²	50 mm ²	2502590000
WPD 230 2X50/2X50 BK	50 mm ²	50 mm ²	2502950000
WPD 230 2X50/2X50 BN	50 mm ²	50 mm ²	2502610000
WPD 230 2X50/2X50 GN	50 mm ²	50 mm ²	2502600000
WPD 231 2X95/2X95 GY	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502700000
WPD 231 2X95/2X95 BL	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502710000
WPD 231 2X95/2X95 BK	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502740000
WPD 231 2X95/2X95 BN	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502730000
WPD 231 2X95/2X95 GN	95 mm ²	95 + 10 mm ²	2502720000
WPD 232 2X185/2X185 GY	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502800000
WPD 232 2X185/2X185 BL	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502810000
WPD 232 2X185/2X185 BK	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502840000
WPD 232 2X185/2X185 BN	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502830000
WPD 232 2X185/2X185 GN	185 mm ²	185 + 10 mm ²	2502820000
WPD 233 2X300/2X300 GY	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502900000
WPD 233 2X300/2X300 BL	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502910000
WPD 233 2X300/2X300 BK	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502940000
WPD 233 2X300/2X300 BN	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502930000
WPD 233 2X300/2X300 GN	300 mm ²	300 + 10 mm ²	2502920000
WPD 330 3X50/3X50 3XGY	50 mm ²	50 mm ²	2502620000
WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY	50 mm ²	50 mm ²	2502650000
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN	50 mm ²	50 mm ²	2502640000
WPPC X30 GY			2503330000
WPPC X31 GY			2503370000
WPPC X32 GY			2503380000
WPPC X33 GY			2503390000


Fáziselosztó blokk




164 A




214 A




215 A




270 A




400 A




490 A



232 A



353 A



Típus	Névl. keresztm. bemenet	Névl. keresztm. kimenet	Rendelési szám
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY	● 25 + 16 mm ²	16 + 10 mm ²	1562000000
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL	● 25 + 16 mm ²	16 + 10 mm ²	2518250000
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD	● 25 + 16 mm ²	16 + 10 mm ²	2725260000
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK	● 25 + 16 mm ²	16 + 10 mm ²	2725360000
WQB WPD X04/2			1561980000
WQB WPD X04/2			1561990000

WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY	● 35 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	1562170000
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL	● 35 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2518540000
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD	● 35 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2725310000
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK	● 35 + 16 mm ²	25 + 16 mm ²	2725410000
WQB WPD X05/2			1561960000
WQB WPD X05/2			1561970000

WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY	● 70 + (15,5x5)	25 + 16 mm ²	1562210000
WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL	● 70 + (15,5x5)	25 + 16 mm ²	2518570000
WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD	● 70 + (15,5x5)	25 + 16 mm ²	2725340000
WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK	● 70 + (15,5x5)	25 + 16 mm ²	2725440000
WQB WPD X06/2			1561940000

WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY	● 95 + 35 mm ²	25 mm ²	1562220000
WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL	● 95 + 35 mm ²	25 mm ²	2521730000
WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD	● 95 + 35 mm ²	25 mm ²	2725350000
WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK	● 95 + 35 mm ²	25 mm ²	2725450000

WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY	● 120 + (24x10)	35 + 25 + 16	1562100000
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL	● 120 + (24x10)	35 + 25 + 16	2519480000
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 RD	● 120 + (24x10)	35 + 25 + 16	2725280000
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BK	● 120 + (24x10)	35 + 25 + 16	2725380000
WQB WPD X08-09/2			1561900000

WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY	● 185 + (24x10)	35 + 25 + 16	1562090000
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BL	● 185 + (24x10)	35 + 25 + 16	2519490000
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD	● 185 + (24x10)	35 + 25 + 16	2725270000
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BK	● 185 + (24x10)	35 + 25 + 16	2725370000
WQB WPD X08-09/2			1561900000

WPD 111 1X95/4X35 GY	● 95 mm ²	35 mm ²	2603790000
WPD 111 1X95/4X35 BL	● 95 mm ²	35 mm ²	2603800000
WPD 111 1X95/4X35 RD	● 95 mm ²	35 mm ²	2730310000
WPD 111 1X95/4X35 BK	● 95 mm ²	35 mm ²	2730320000

WPD 113 1X185+1X150/8X35 GY	● 185 + 150 mm ²	35 mm ²	2603740000
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL	● 185 + 150 mm ²	35 mm ²	2603750000
WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD	● 185 + 150 mm ²	35 mm ²	2730350000
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK	● 185 + 150 mm ²	35 mm ²	2730360000

Weidmüller – Társ az Industrial Connectivity területén

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, és ismerjük a holnap kihívásait. Így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú és értékteremtő megoldásokat szállítani. Együttesen fektetjük le az Industrial Connectivity mérföldköveit.

Nem tudjuk garantálni, hogy nincs hiba a publikációinkban vagy szoftvereinkben amelyeket azért bocsátunk a vevőink rendelkezésére, hogy rendeléseket gyűjtsünk. Legjobb tudásunk szerint gyorsan javítjuk az esetleges hibákat.

Minden rendelés az általános kereskedelmi feltételeinken alapul, ami megtalálható annak az irodának a honlapján, ahol a rendelését leadta. Igény esetén az általános kereskedelmi feltételeket külön eljuttatjuk Önhöz.