

Kis
darabszámú
címkenyomtatás
megfizethetően
és egyszerűen

Műhelymegoldások

Az új PrintJet MINI

A piac legkisebb és legkedvezőbb árú UV-tintas jelölőnyomtatója.



Vezérlőszekrény-gyártóként, rendszertervezőként vagy technikusként Ön pontosan tudja, milyen fontos a precíz és tartós jelölés a folyamatok optimalizálásához és az áttekinthetőség biztosításához.

A PrintJet MINI kompakt, intelligens megoldás, amely növeli a hatékonyságot és az Ön igényeihez igazodik.

A PrintJet MINI kicsi, könnyű, és igény esetén praktikus szállítotaskával is elérhető. Ideális helyszíni munkákhoz és változó munkakörnyezetekhez.

A formatervezés és a funkcionalitás találkozása

A PrintJet MINI mobil megoldásként egyesíti a dizájnt, a funkcionalitást és a hatékonyságot.

Pontos jelölést tesz lehetővé ott, ahol szükség van rá – rugalmasan, megbízhatóan és intuitív módon.

Előnyök

- **Kompakt és praktikus** – kicsi, könnyű és könnyen hordozható
- **Teljes rálátás a nyomtatási folyamatra** – átlátszó fedél a maximális ellenőrizhetőségért
- **Intuitív kezelés** – 5"-os színes érintőképernyő
- **Automatikus kihúzó rendszer** a MultiCard egyszerű behelyezéséhez
- **Teljes és fél MultiCardok**, valamint egyedi jelölők kezelése
- **Önálló nyomtatás** USB-ről vagy belső memóriából
- **Tartós és alacsony** karbantartási igény

Műszaki adatok

	Jellemző
Rendelési szám	3049980000
Rendeltetés	Weidmüller MultiCard jelölők nyomtatása
Technológia	Tintasugaras nyomtatás integrált UV-keményítéssel
Adagolás/Kivétel	Kézi, teljes kártya vagy egyedi szegmens
Használati környezet	Irodai körülmények
Környezeti hőmérséklet	18–30 °C
Méret	540 × 330 × 190 mm
Tömeg	13 kg csomagolással, 8,5 kg csomagolás nélkül
Tintarendszer	Fekete patron beépített nyomtatófejjel
Nyomtatási sebesség	Kb. 1,5 perc / MultiCard
Felbontás	Max. 600 DPI
Csatlakozás	USB, LAN
Tápfeszültség	230 V AC / 16 A; 115 V AC / 20 A
A tintapatront a csomagolás tartalmazza.	



Tovább a pdf brosúrához

Fedezze fel PrintJet MINI csomagajánlatainkat!

Akció: 2026. augusztus 24 – december 31.

Weidmüller 

PrintJet MINI nyomtató akció

Teljes szabadság a multicard jelölők feliratozásához

Megnevezés:

PrintJet MINI nyomtató

Rendelési szám:

3049980000

Ajánlott
fogyasztói ár:
499 000 Ft + Áfa



Tovább a pdf
brosúrához



THM + PrintJet MINI csomagajánlat

Megoldás mindenféle feliratozáshoz, mindenhol

A két termék egyidejű rendelése kedvezményes áron

Megnevezés:

TM MULTIMARK Hőnyomtató

PrintJet MINI nyomtató

Rendelési szám:

2599430000

3049980000

Ajánlott
fogyasztói ár:
650 000 Ft + Áfa



Tovább
a weboldalra



Tovább a pdf
brosúrához

PrintJet MINI + Snap IN kezdőkészletek csomagajánlat

A legmodernebb, csúcskategóriás megoldások egyben, további fantasztikus extra kedvezményekkel

1 db PrintJet Mini és 5 csomag Snap IN kezdőkészlet rendelése esetén kedvezményes csomag ár

Megnevezés:

PrintJet MINI nyomtató

Rendelési szám:

3049980000

Szett tartalma:

Megnevezés

Me.

Snap In kezdőkészlet tartalma

000008873

5 csomag

2674530000

S2C 2.5

300 db

2674560000

S2C 2.5 PE

50 db

2753940000

S2C 2.5 BL

100 db

2751080000

SEP 2C 2.5

20 db

2874820000



S2C 4

50 db

2874790000

SEP 2C 4

20 db



Ajánlott
fogyasztói ár:
760 000 Ft + Áfa



Tovább a SNAP IN
videóhoz

A kedvezményes árak kizárólag az info@weidmueller.hu e-mail címre leadott rendelések esetén érvényesek. Kérjük, rendeléskor hivatkozzon az akcióra! Az elektronikus úton leadott rendelések (Eshop, EDI) esetén az akciós árak nem érvényesek.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
T: +36 1 382 7700
F: +36 1 382 7701
www.weidmueller.hu