

Klippon® relé TERMSERIES – kompakt

Univerzální slim relé s vysokou odolností proti vibracím




Využijte skutečný univerzál ve slim provedení.

V mnoha aplikacích jsou mechanická relé nasazena v prostředí se silnými vibracemi. I v takovém prostředí jako jsou třeba drtící linky v kamenolomech musí být relé stále funkční. Často je navíc požadována instalace do nízkých skříněk. Nové TERMSERIES – kompakt splňují oba tyto požadavky.

Nové pouze 6,4 mm široké ultra-kompaktní moduly doplňují řadu vazebních TERMSERIES relé.

Relé je přímo integrováno na desku plošného spoje, to samo o sobě zaručuje vysokou odolnost proti vibracím.

Díky nízkému provedení a šířce jen 6,4 mm je možné kompakt řadu použít ve všech aplikacích. Díky příbuznému designu s ostatními TERMSERIES relé je možné použít i kompletní sortiment příslušenství – propojky, oddělovací přepážky i systém značení. Celá řada pak prochází před odesláním k zákazníkovi 100% funkčním testem.



Unikátní vlastnosti TERMSERIES kompakt

- 100% odolnost proti vibracím díky integraci relé přímo do plošného spoje
- slim provedení tzn šířka pouze 6,4 mm
- nízké provedení s výškou pouze 63 mm
- PUSH In připojení
- Integrovaní stavová LED dioda



Perfektní doplnění TERMSERIES řady

S kompaktním designem a výškou nad DIN lištou jen 63 mm jsou TERMSERIES kompaktní ideálním doplňkem TERMSERIES řady. Díky shodnému designovému základu je možné používat pro celou řadu shodné příslušenství jako jsou propojky nebo značení.

Univerzální použití

Díky široké řadě verzí a rozsahu vstupních napětí od 5 do 230 V má řada univerzální využití. Dostupné jsou modely s univerzálním vstupem 24-230 VUC 12-60 VUC.

Snadné připojení a odlišení verzí

PUSH In připojení urychluje montáž relé a barevné odlišení pro různé napěťové verze zabrání chybám a usnadňuje údržbu.

Komplexní digitální data

Kompletní digitální dvojice usnadňuje projekční činnost a objednávky. Data pro WMC, Eplan, CAD nebo ETIM jsou dostupná od zahájení výroby. Datový list je možný stáhnout pomocí QR kódu přímo z těla relé.

Technická data

Typ	Napětí cívky	Typ kontaktu	Strana zátěže	Upínací rozsah	Balení	Obj. číslo
TRPL 5VDC 1NO	5 V DC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2774040000
TRPL 5VDC 1CO	5 V DC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2774030000
TRPL 24VUC 1NO	24 V UC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773980000
TRPL 24VUC 1CO	24 V UC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773970000
TRPL 24VDC 1NO	24 V DC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773920000
TRPL 24VDC 1CO	24 V DC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773890000
TRPL 24-230VUC 1NO	24 - 230 V UC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773870000
TRPL 24-230VUC 1CO	24 - 230 V UC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773860000
TRPL 230VAC 1NO	230 V AC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773840000
TRPL 230VAC 1CO	230 V AC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773830000
TRPL 120VAC 1NO	120 V AC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773810000
TRPL 120VAC 1CO	120 V AC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773800000
TRPL 12-60VUC 1NO	12 - 60 V UC	1 NO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773780000
TRPL 12-60VUC 1CO	12 - 60 V UC	1 CO kontakt	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773770000

Typ s integrovaným nosičem 5x20 mm pojistky na straně zátěže

TRPL 24VDC 1NO F	24 V DC	1 NO kontakt s pojistkou	250 V AC/6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773930000
------------------	---------	--------------------------	--------------	----------------------------	----	------------



www.weidmueller.cz



LinkedIn

Objednejte si vzorek zdarma
přes online katalog - objednáací číslo
2899090000 TERMSERIES PROMO
a vyberte - Objednávka vzorku zdarma

