




FP PRO TOP3 xx/xx 2M Size 2



FP PRO TOP3 24/10 2M 2887580000




FP PRO TOP3 24/20 2M 2887600000
FP PRO TOP3 48/10 2M 2887620000



Derating

3~ 400/480 V
1 Power supply




FP PRO TOP3 xx/xx 3M Size 3



FP PRO TOP3 24/10 3M 2887590000




FP PRO TOP3 24/20 3M 2887610000
FP PRO TOP3 48/10 3M 2887630000




Derating

3~ 400/480 V
1 Power supply








FP PRO TOP3 xx/2Xxx 3M Size 3



FP PRO TOP3 24/2X20 3M 2887640000
FP PRO TOP3 48/2X10 3M 2887650000

Derating

3~ 400/480 V
2 Power supplies














Technische Daten / Technical data

de	en	FP PRO TOP3 24/10 2M FP PRO TOP3 24/10 3M FP PRO TOP3 24/20 3M FP PRO TOP3 48/10 3M	FP PRO TOP3 24/20 2M FP PRO TOP3 48/10 2M	FP PRO TOP3 24/2X20 3M FP PRO TOP3 48/2X10 3M
Schutzart	Protection class	IP65		
Maße (B / H / T)	Dimensions (W / H / D)	Size 2 (...2M): 196 / 196 / 220 mm Size 3 (...3M): 284 / 196 / 220 mm		
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions			
Betriebstemperatur	Operation temperature	-25 °C ... +50 °C (regard derating) Start up ≥ -40 °C		-25 °C ... +45 °C (regard derating) Start up ≥ -40 °C
Lagertemperatur	Storage temperature	-40 °C ... +60 °C		
Luftfeuchtigkeit	Humidity	35 ... 85 %, non condensing and non freezing		
Material	Material	Polycarbonate / Aluminium		
Dichtungsmaterial	Seal material	EPDM		



PROtop:
Dokumentation beachten!
Observe the documentation!

Ausrichtung / Orientation



de

Entsorgung

Beachten Sie die Hinweise zur sachgerechten Entsorgung des Produkts. Die Hinweise finden Sie auf www.weidmueller.com/disposal.



en

Disposal

Observe the notes for proper disposal of the product. You can find the notes here: www.weidmueller.com/disposal.



fr

Mise au rebut

Respectez les consignes pour une élimination correcte du produit. Vous pouvez trouver les consignes ici : www.weidmueller.com/disposal.



it

Smaltimento

Rispettare le indicazioni sullo smaltimento corretto del prodotto. Le indicazioni sono riportate qui: www.weidmueller.com/disposal.



es

Eliminación

Tenga en cuenta las notas del producto acerca de los procedimientos correctos de eliminación. Estas notas están disponibles aquí: www.weidmueller.com/disposal.



zh

废弃处置

标记这个符号的产品包含对环境有害的物质。因此，不得将这些产品放入未分类的城市垃圾中进行处置。当产品达到使用寿命时，您可将其送回魏德米勒，我们将对其进行妥善的处置。请包装好产品，并将它们送到您的分销商处。