

PV MULTI MPPT ÖSSZEKÖTŐ DOBOZOK


Újgenerációs megoldás sztring inverterekhez

Standard termékcsalád több MPPT sztring inverterhez

Sztringek és inverterek túlfeszültség-védelme

Hosszabb kábelek és a sztring inverter bemenetek (MPPT) védelme kritikus a napelemes létesítmények problémamentes üzemelésének biztosítására, legyen szó akár tetőre szerelt vagy ipari létesítményről. A Weidmüller kifejlesztett egy átfogó termékcsaládot, ami eltérő méretű és tartalmú összekötő dobozt tartalmaz a kábelek és a sztringek DC bemenetének túlfeszültségvédelmére.

Ezekkel a kész megoldásokkal a tervezők és a kivitelezők is saját előnyükre fordíthatják a Weidmüller PV területén szerzett tapasztalatát, valamint cégünk elkötelezettségét a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban.




Típus	MPPT száma	Max Isc	Túlfesz	Dobozkialakítás	Doboz mérete (mm)	Max külső üzemi hőmérséklet	Cikkszám
PV 112SFXCXXV001TXPX15PWW	6	18A	II	Függőleges	530x430x200	45°C	8000109858
PV 118SFXCXXV001TXPX15LWW	9	18A	II	Vízszintes	536x747x300	45°C	8000109859
PV 124SFXCXXV001TXPX15LWW	12	18A	II	Vízszintes	536x747x300	45°C	8000109860
PV 112SFXCXXV101TXPX15PWW	6	18A	I + II	Függőleges	747x536x300	45°C	8000126354
PV 118SFXCXXV101TXPX15LWW	9	18A	I + II	Vízszintes	536x747x300	45°C	8000126426
PV 124SFXCXXV101TXPX15LWW	12	18A	I + II	Vízszintes	536x747x300	45°C	8000117002

Doboz kiválasztás metódus


A fenti dobozok tetszőlegesen használhatók azonos MPPT számú bármilyen sztring inverterek esetén, ha a maximális áramérték (Isc) MPPT pontonként nincs túllépve

Általános szerződési feltételek WES-ből rendeléshez


- Szállítási idő 4-6 hét
- Incoterms FCA/DAP (kérjük egyeztessen vevőszolgálatunkkal)
- Minimum rendelési mennyiség 5 doboz – Ennél magasabb mennyiség esetén kérjük lehetőleg adjon előrejelzést




8000109858




8000109859




8000126426



8000126354



8000109860



8000117002