




Wanddurchführung M12x1 IP67 X-codiert auf RJ45 IP20 Feed-through connection M12x1 IP67 rated x-coded to RJ45 IP20 rated

Montagehinweis | Assembly instruction

899345-02



IE-AD-M12XRJ45-180, Wanddurchführung 180°
IE-AD-M12XRJ45-180, feed-through connection 180°
1400620000

Montage

- Wandausschnitt gemäß Zeichnung erstellen.
Dabei die Kanten des Wandausschnittes nur entgraten,
keine Phasen oder Radien anbringen.
- Adapter von innen mit dem M12-Anschluss
durch den Wandausschnitt schieben.
- Mutter M16x1,5 auf das Gewinde schrauben
(Anzugsdrehmoment max. 1,5 Nm)
Hinweis:
Ist der Schaltschrank mit einem isolierenden Material beschichtet
(z.B. Lacke oder Pulverbeschichtungen), muss diese entfernt oder
eine Kratzmutter ohne Isolierscheibe verwendet werden.



IE-AD-M12XRJ45-90, Wanddurchführung 90°
IE-AD-M12XRJ45-90, feed-through connection 90°
1400610000

Mounting

- Make a cut-out in accordance with drawing as shown.
Only debur the edges of the wall cut-out, do not add
chamfers or radii.
- Push the adapter with the M12 connector thread
from the inside through the cut-out.
- Screw the M16x1.5 nut onto the thread of the adapter
(Max. tightening torque of the nut 1.5 Nm)
Note:
If the surface around the cut-out has a insulating coating (e.g. paint
or powder), remove it or use a scratch nut without grommet.

WM-1452590000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030 | 32720 Detmold Germany
Phone +49 5231 14-0 | Fax +49 5231 14-2083 | info@weidmueller.de | www.weidmueller.de




IE-AD-M12XRJ45-180, Wanddurchführung 180°

IE-AD-M12XRJ45-180, feed-through connection 180°
1400620000


IE-AD-M12XRJ45-90, Wanddurchführung 90°

IE-AD-M12XRJ45-90, feed-through connection 90°
1400610000


Maßzeichnung | Dimensions




Maßzeichnung | Dimensions



Wandausschnitt | Cut out



Pinbelegung | Pin assignment



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Postfach 3030 | 32720 Detmold Germany

Phone +49 5231 14-0 | Fax +49 5231 14-2083 | info@weidmueller.de | www.weidmueller.de

