


WORKPLACE
SOLUTIONS

Weidmüller 



Workplace Solutions

Der neue PrintJet MINI


Der kompakte Industriedrucker für flexible
und professionelle Schaltschrankbeschriftung

Als Schaltschrankbauer, Anlagenplaner oder Techniker wissen Sie, wie wichtig eine präzise und langlebige Kennzeichnung ist, um Prozesse zu optimieren und die Übersichtlichkeit in der Schaltschrankinfrastruktur zu gewährleisten. Mit dem PrintJet MINI, dem kompakten Industriedrucker aus dem Hause Weidmüller, setzen Sie auf eine smarte Lösung, die Ihre Effizienz steigert und perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

Der PrintJet MINI ist klein, leicht und optional mit einem praktischen Transportkoffer ausgestattet. Diese Mobilität macht ihn zur perfekten Wahl für Serviceeinsätze vor Ort oder wechselnde Arbeitsbereiche. Dank seines durchdachten Designs lässt er sich bequem transportieren und flexibel einsetzen - überall dort, wo zuverlässige Schaltschrankbeschriftung gefragt ist.



Mehr Informationen auf unserer Website:
www.weidmueller.de/PJMINI



Orange Transparency – Technologie wird sichtbar

Der transparente, orangefarbene Deckel des PrintJet MINI ermöglicht volle Sicht auf den Druckvorgang – UV-härtende Tinte für wisch- und kratzfeste Markierungen.



Touch & Control – Alles im Blick, alles im Griff

Das integrierte 5" Farb-Touchdisplay liefert alle wichtigen Infos auf einen Blick – von Tintenfüllstand bis Gerätestatus. Klar, intuitiv, benutzerfreundlich.



Slide & Go – Einfach einlegen, smart starten

Das automatische Slide-out-System macht das Einlegen von MultiCard-Markierern so einfach wie nie. Benutzerfreundlich, ergonomisch, effizient – für einen flüssigen Workflow mit Stil.



Volume Match – Effizient bei jedem Druckbedarf

Ob ganze oder halbe MultiCards, einzelne Segmente oder Markierer: Der PrintJet MINI passt sich flexibel an – für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.



Design meets Function – Austausch im Handumdrehen

Die mitgelieferte Patrone lässt sich einfach reinigen und bei Bedarf inkl. Druckkopf komplett austauschen – für maximale Benutzerfreundlichkeit.



Move Mini – Design, das mitkommt


Klein, leicht, bereit für den Einsatz: Der PrintJet MINI wird mit passendem Transportkoffer (optional) zum mobilen Multitalent – überall dort, wo präzise Kennzeichnung gefragt ist.

Design meets function – Die Vorteile des PrintJet MINI auf einen Blick

Mit dem PrintJet MINI haben wir mehr als nur einen Industriedrucker entwickelt – wir haben eine mobile Lösung geschaffen, die Design, Funktionalität und Effizienz in einem kompakten Format vereint.

Durchdacht bis ins Detail, ermöglicht er präzise Kennzeichnung überall dort, wo sie gebraucht wird – flexibel, zuverlässig und intuitiv.

Der PrintJet MINI steht für modernes Industriedesign, das nicht nur Prozesse optimiert, sondern auch neue Maßstäbe in Mobilität und Benutzerfreundlichkeit setzt.

- 
- A man and a woman in black polo shirts are smiling and holding a compact, black and orange industrial printer (PrintJet MINI) in a factory setting. The printer has a transparent orange top cover and a small screen on the front. The background shows a large industrial space with overhead lights.
- ✓ **Kompakt & clever:** Klein, leicht und handlich – perfekt für den mobilen Einsatz
 - ✓ **Volle Sicht:** Transparenter Deckel für maximale Kontrolle – Technologie wird sichtbar und erlebbar
 - ✓ **Intuitive Bedienung:** 5" Farb-Touchdisplay für einfache, direkte Interaktion
 - ✓ **Smart Handling:** Automatisches Slide-out-System für müheloses Einlegen der MultiCards
 - ✓ **Maximale Flexibilität:** Verarbeitung ganzer und halber MultiCards, sowie einzelner Markierer
 - ✓ **Unabhängig drucken:** Projekte mobil ausführen dank USB-Stick und temporärem Speicher
 - ✓ **Langlebig & wartungsarm:** Robuste Technik für den täglichen Einsatz mit minimalem Aufwand

PrintJet MINI

Ihr kompakter Industriedrucker für professionelle Markierungslösungen



Der PrintJet MINI ist nicht nur klein und leicht, sondern auch mobil einsetzbar



Verarbeitung ganzer und halber MultiCard Karten bis hin zu einzelnen Markierersegmenten



Die Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung durch einfaches Wischen und wird bei Bedarf komplett samt Tinte ausgetauscht



Technische Daten

	Beschreibung
Verwendungszweck	Bedrucken von Weidmüller MultiCards
Technologie	Tintenstrahlverfahren mit integrierter UV-Licht Fixiereinheit
Zuführung & Entnahme	Manuell, Ganze Karte oder einzelnes Segment
Einsatzort	Bürobedingungen
Umgebungstemperatur	18 °C - 30 °C 64 °F - 86 °F
Abmessungen	Länge: 540 mm Breite: 330 mm Höhe: 190 mm
Gewicht	13 kg mit Verpackung 8,5 kg ohne Verpackung
Tintensystem	Patrone inkl. Druckkopf, Farbe Schwarz
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• PrintJet MINI• eine MultiCard DEK 5/5• Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75 A 90 W• Tintenpatrone inkl. Reinigungstuch• Kaltgeräte Anschlusskabel• Anleitung zum Download für Handbuch, Kurzanleitung, Beschriftungssoftware M-Print® PRO• USB-Kabel• LAN-Kabel Die Tintenpatrone ist nicht im Drucker installiert.
Druckgeschwindigkeit	Ca. 1,5 Minuten pro MultiCard
Druckauflösung, max.	600 DPI
Schnittstelle	USB, LAN
Versorgungsspannung	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A

Bestelldaten

Typ	VPE	Best.-Nr.
PrintJet MINI	1	3049980000

Zubehör

	Typ	VPE	Best.-Nr.
Tintenpatrone Schwarz	PJM INK K	1	3062650000
Tintenauffangwanne	PJM WASTE PAD	1	3062640000
Transportkoffer	PJM TRANSPORT CASE	1	3109810000