


Isolierte Aderendhülsen, Handwerkzeuge und Maschinen

Insulated Ferrules, Handtools and Machines



Weidmüller Crimpwerkzeuge und Automaten
Weidmüller crimping tools and automatic machines

+ Weidmüller Aderendhülsen
+ Weidmüller wire-end ferrules

= Zulassung
= Approval



Mehr Informationen auf unserer Website:
More information on our Website:
www.weidmueller.de/crimpen
www.weidmueller.com/crimping

Isolierte Aderendhülsen, Handwerkzeuge und Maschinen

Insulated Ferrules, Handtools and Machines

Weidmüller Aderendhülsen sind UL-zertifiziert. Dies gilt für die meisten isolierten Aderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,25 bis 50 mm² (AWG 24–1). Zertifiziert sind Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Zwillingsaderendhülsen, Aderendhülsen für kurz- und erdschluss sichere Leitungen und Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in Sondergrößen in folgenden Verpackungseinheiten:

- In loser Verpackung
 - Im Mehrfachbeutel
 - Verkettete Aderendhülsenstreifen
 - Verkettete Aderendhülsen auf Rolle

Bitte beachten Sie, dass die UL-Zertifizierung nur dann gilt, wenn diese mit Handwerkzeugen oder Maschinen von Weidmüller aus der nachfolgenden Tooling-List verarbeitet wurden.

Querschnitt Cross-section	
mm ²	
AWG	
PZ 2.5 S	2903690000
PZ 3	0567300000
PZ 4	9012500000
PZ 6 Roto ADJ /PZ 6 Roto / PZ 6 Roto L	2831380000 /9014350000 / 1444050000
PZ 6/5	9011460000
PZ 10 HEX	1445070000
PZ 10 SQR	1445080000
PZ 16 /PZ ZH 16	9012600000 /9013600000
PZ 50	9006450000
stripax® plus 2.5	9020000000
CRIMPFIX series	
CA 100 series	
Powercrimper Series	

Weidmüller wire-end ferrules are UL-certified. This applies to most stripped wire-end ferrules in the cross-section range from 0.25 – 50 mm² (AWG 24–1). Wire-end ferrules with plastic collar, twin wire-end ferrules, wire-end ferrules for short-circuit and earthed cables and wire-end ferrules with plastic collars in special sizes are certified in the following packaging units:

- in loose packaging
 - in multi-pack bag
 - strips of linked wire-end ferrules
 - reel of linked wire-end ferrules

Please note that the UL certification is only applicable if they are processed using Weidmüller manual tools or automatic units from the tooling list below.