


Klippon® K

Material / Material:	Al-Si12
Oberfläche / Surface	Natur, Pulverbeschichtet*
Surface	Natural / Powder Coated*
IP Schutzart / Rating:	IP66 / 68** acc. DIN EN 60529
Temp. Bereich /	-40°C - +85°C, CR-Dichtung / Gasket
Temp. Range:	-50°C - +135°C, Silicon Dichtung / Gasket
IK	10J, DIN EN 50102
Drehmoment / Force	2,5Nm
Deckelschrauben / Lid Screws:	Torx 20 / Schlitzschraubendreher / Slotted Screwdriver
Betätigungswerkzeug / Tool	
Deckelöffnung / Lid opening	<10 $\frac{1}{\text{min}}$




*RAL 7001 standard, ** (t=72h/1m)

Bearbeitungsflächen siehe Onlinekatalog / Drilling Areas see online catalogue => www.weidmueller.com


Montagemaße / Installation figures:

	A / B / C	D	E
Klippon® K0	50/45/40	35	30
Klippon® K01	58/64/46	52	34
Klippon® K02	98/64/86	36	34
Klippon® K1	70/70/58	42	45
Klippon® K11	75/80/63	52	57
Klippon® K2	100/70/88	42	45
Klippon® K21	125/80/113	52	57
Klippon® K3	165/70/153	42	45
Klippon® K31	175/80/163	52	57
Klippon® K32	250/80/238	52	55
Klippon® K4	130/81/116	68	72
Klippon® K41	122/120/106	82	81
Klippon® K5	170/130/150	110	90
Klippon® K51	220/120/204	82	81
Klippon® K52	160/160/140	110	91
Klippon® K6	200/160/180	140	100
Klippon® K61	260/160/240	110	91
Klippon® K7	350/160/330	140	100
Klippon® K71	280/230/260	180	111
Entformungsschragen beachten! Maße in mm			
Notice moulding tolerance! Dimension in mm			



Innenansicht, Beispiel
Internal View, Example

Gehäuse Enclosure	ø D1 mm	ø D2 mm
Klippon® K0	4,3	7,2
Klippon® K01	4,3	7,2
Klippon® K02	4,3	7,2
Klippon® K1	4,5	8
Klippon® K11	4,3	8
Klippon® K2	4,5	8
Klippon® K21	4,3	7,2
Klippon® K3	4,5	8
Klippon® K31	4,3	7,2
Klippon® K32	4,3	8
Klippon® K4	5,5	9
Klippon® K41	6,3	10,2
Klippon® K5	7	11,3
Klippon® K51	6,3	10,2
Klippon® K52	6,3	10,2
Klippon® K6	7	11,3
Klippon® K61	6,3	10,2
Klippon® K7	7	11,3
Klippon® K71	6,3	10,2



Gehäuse Enclosure	Schraubengröße innen Screwsize internal
Klippon® K0	-
Klippon® K01	-
Klippon® K02	-
Klippon® K1	M4x10
Klippon® K11	M4x9
Klippon® K2	M4x10
Klippon® K21	M4x9
Klippon® K3	M4x10
Klippon® K31	M4x9
Klippon® K32	M4x9
Klippon® K4	M5x10
Klippon® K41	M5x10
Klippon® K5	M5x10
Klippon® K51	M5x10
Klippon® K52	M5x10
Klippon® K6	M5x10
Klippon® K61	M5x10
Klippon® K7	M5x10
Klippon® K71	M5x10

Übersichtszeichnung inkl. Zubehör und Anbauteile
Overview incl. Accessories

Zubehör / Accessories => www.weidmueller.com

