

VARITECTOR – villám- és túlfeszültség-védelem

VPU AC I F – túlfeszültség-védelmi készülékek beépített biztosítóval

Egy készülék minden alkalmazásra

A nagy teljesítményű és megbízhatóságú villám- és túlfeszültség-védelmi készülékek megelőzik a meghibásodásokat és ma már sok területen kötelező is alkalmazni őket.

A már jól bevált I típusú (T2+T3 is!), 25 kA/pólus (10/350us) levezető képességű túlfeszültség-védelmi készülékek mostantól beépített biztosítóval is elérhetőek. Ezzel feleslegessé válik az SPD előtti F2 biztosítók alkalmazása. A kombinált I+II típusú túlfeszültség-védelmi készülékek minden pólusban egy biztosítót is tartalmaznak. Univerzálisan alkalmazhatók, szinte az összes elérhető követelmény rendszernek megfelelnek, például 100kA-es várható zárlati áram, mérőóra előtti áramszolgáltatói beépítés.



Különleges előnyök:

- Tökéletes védelem a beépített biztosítónak és a nagy levezető-képességnek köszönhetően
- Egyszerű helytakarékos szerelés a beépített biztosító miatt
- Rugalmas alkalmazás minden áramelosztó rendszerben
- Előre konfigurálva számos alkalmazáshoz
- Kényelmes szerelés és karbantartás a dugaszolható moduloknak köszönhetően
- Helytakarékos kialakítás
- Szívárgóáram-mentes védelmi technológia

Maximális védelem

Megfelel az LPLI szintnek is.

Kompakt

Keskeny kialakítás TN-S és TNC rendszerekhez, külső biztosító felszerelése nélkül.



Univerzálisan használható

A beépített biztosíték miatt felesleges számolni és figyelembe venni a fő (F1) biztosító névleges értékét, így egyszerűbb és gyorsabb tervezéssel és szereléssel, a lehető legkisebbre csökkenthető a fő vagy alelosztó mérete. A 3 és 4 pólusú kialakításnak köszönhetően pedig könnyebben rendelhető.

Műszaki adatok

Megnevezés	Típus	Hálózati feszültség	Verzió	Rend. sz.
VPU AC I F 3+0	I	230 V / 400 V	távjelző érintkező nélkül	3022890000
VPU AC I F 3+0 R	I	230 V / 400 V	távjelző érintkezővel	3022900000
VPU AC I F 3+1	I	230 V / 400 V	távjelző érintkező nélkül	3022910000
VPU AC I F 3+1 R	I	230 V / 400 V	távjelző érintkezővel	3022920000



További tájékoztatásért látogasson el honlapunkra
www.weidmueller.hu/vpu



További tájékoztatásért
tekintse meg online
katalógusunkat:
<https://catalog.weidmueller.com/catalog>