

## HDC DE 0005

### Thema: EUROMAP 67

#### Einführung:

EUROMAP bedeutet European Plastics and Rubber Machinery.

Ein Konsortium von Maschinenbauern hat mit dieser Festlegung Produkte bestimmt, die in den verschiedenen Applikationen eingesetzt werden können.

Es gibt verschiedene Ausführungen. Beispielhaft wird hier die Version 67 gezeigt. Weitere Informationen zu zugelassenen Komponenten können auf Anfrage zugeschickt werden.

#### Anwendung

Weidmüller bietet Steckverbinder an für den Bereich:


- Stecker für EUROMAP 67: Elektrische Schnittstelle zwischen Spritzgießmaschine und Handhabungsgerät / Roboter

Das Design für diese Steckverbinder ist anhand der Darstellung rechts erkennbar.

#### Europa 67 zugelassenes Design

##### Stecker am Handhabungsgerät

##### Stecker für die Gegenseite



Die für diese Anwendung zugelassenen Steckverbinder sind unten aufgeführt.

- Gehäuse hinsichtlich Bauhöhe und Kabelabgang nicht festgelegt.
- Kontakttyp hinsichtlich Material nicht festgelegt.

#### Steckergehäuse:

**Buchseneinsatz Z**  
HDC HD 25 FC Z (1023050000)

**Stifteinsatz**  
HDC HD 25 MC (1650810000)

#### Steckergehäuse, Kabeleingang seitlich

M25: HDC 32A TSBU 1M25G (1787960000)  
M32: HDC 32A TSBU 1M32G (1787950000)

#### Steckergehäuse, Kabeleingang oben

M32: HDC 32A TOBU 1M32G (1787990000)

#### Zubehör

Typ	VPE	Best.-Nr.
<b>Crimpkontakte Stift - Gold</b>		
HDC-HD-SMD 14.0.37AU	100	1651620000
HDC-HD-SMD 5AU	100	1651630000
HDC-HD-SMD 75.1.00AU	100	1651640000
HDC-HD-SM1 5AU	100	1651650000
HDC-HD-SM2 5AU	100	1651660000
<b>Crimpkontakte Stift - Silber</b>		
HDC-HD-SMD 14.0.37AG	100	1651520000
HDC-HD-SMD 5AG	100	1651530000
HDC-HD-SMD 75.1.00AG	100	1651750000
HDC-HD-SM1 5AG	100	1651550000
HDC-HD-SM2 5AG	100	1651560000
<b>Werkzeuge</b>		
CTX CM 1/6.2.5	1	9018490000
REMOVAL TOOL HD	1	1666730000

#### Socket- oder Anbaugehäuse:

**Buchseneinsatz**  
HDC HD 25 FC (1650820000)

**Stifteinsatz Z**  
HDC HD 25 MC Z (1023050000)

#### Anbaugehäuse

HDC 32A ABU (1665860000)  
mit Deckel: HDC 32A ADBO (1666440000)

#### Socketgehäuse

M25: HDC 32A SBU 1M25G (1788040000)  
mit Deckel: HDC 32A SDBO 2M25G (1788060000)  
Optional weitere Varianten  
mit nur einer Einführung, oder M32

#### Zubehör

**Crimpkontakte**  
und  
**Werkzeuge**

#### Kontakt:

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstr. 26

32758 Detmold

Tel: 05231 14 29 0

E-Mail zu technischen Fragen:

[support\\_hdc@weidmueller.com](mailto:support_hdc@weidmueller.com)