

Klippon® relé


TERMSERIES-compact

Univerzális relé maximális rezgésállósággal

A sokoldalú megoldás használata kis helyen is

A gép és a rendszer maximális rendelkezésre állásának eléréséhez számos relének kell megbízhatóan működni az erős rezgéssel járó környezetekben is. Emellett kis méretű vezérlőszekrényekhez készült kompakt modulokra is szükség van. A TERMSERIES-compact mindkét elvárásnak megfelel.

Az új, ultrakompakt komplett modulok teszik teljessé a TERMSERIES családot. A reléik beépítettek, ami különösen rezgésállóvá teszi őket. Keskeny, lapos és mindenekelőtt alacsony kialakításuknak köszönhetően bárhová felszerelhetők. És mivel a jól bevált TERMSERIES profillal rendelkeznek, a sorozat minden tartozékával együtt használhatók – pl. a keresztösszekötővel. Így a 100%-ban funkciótesztelt relémodulokkal átfogó, teljes megoldások valósíthatók meg.



Különleges előnyök az Ön számára:

- Rendkívül kompakt, szélessége csupán 6,4 mm, mélysége pedig 63 mm
- 100%-ban rezgésálló a zárt kialakításnak köszönhetően
- Egyszerűbb működésellenőrzés a beépített állapotjelző LED-nek köszönhetően
- Különösen "szabotázbiztos" a fix szerelésű reléknek köszönhetően



A TERMSERIES termékcsalád teljessé válása

Zárt kialakításával és mindössze 63 mm-es mélységével a TERMSERIES-kompakt teszi teljessé a bevált TERMSERIES sorozatot. A közösen használható tartozékokkal profizsonos, tükörszimmetrikus kialakítás és a folyamatos keresztátfutó csatornák rendkívül rugalmas megoldásokat tesznek lehetővé.



Univerzálisan alkalmazható

A különböző változatoknak és bemeneti feszültségeknek köszönhetően az alkalmazások széles körében használható. A TERMSERIES 24-230 V UC és 12-60 V UC többfeszültségű bemenete most először áll rendelkezésre rendkívül kompakt kivitelben.

Nagy hatékonyságú és felhasználóbarát

A PUSH IN csatlakozástechnika és a színes kioldógombok 75%-kal gyorsabbá és lényegesen biztonságosabbá teszik a huzalozást. A bemeneti feszültségek színes kiemelése, a könnyen olvasható cikkszámok és a beépített vizsgálpontok megkönnyítik a karbantartást.

Teljes körű digitális támogatás


A WMC, az Eplan, a CAD és pályázati szövegek összes adatának digitális biztosítása az E-Class és az ETIM szabványoknak megfelelően. Kényelmes adattámogatás a készülékhez oldalán található QR kóddal, ami az adatlapra mutató hivatkozás. Digitális iker modellek támogatása 3D modellekkel.

Műszaki adatok

| Típus | Vezérlő oldal | Érintkező típusa / Változat | Terhelés oldal | Rögzítési tartomány min./max. | Menny. | Rend. sz. |
|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| TRPL 5VDC 1NO | 5 V DC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2774040000 |
| TRPL 5VDC 1CO | 5 V DC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2774030000 |
| TRPL 24VUC 1NO | 24 V UC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773980000 |
| TRPL 24VUC 1CO | 24 V UC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773970000 |
| TRPL 24VDC 1NO | 24 V DC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773920000 |
| TRPL 24VDC 1CO | 24 V DC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773890000 |
| TRPL 24-230VUC 1NO | 24 - 230 V UC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773870000 |
| TRPL 24-230VUC 1CO | 24 - 230 V UC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773860000 |
| TRPL 230VAC 1NO | 230 V AC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773840000 |
| TRPL 230VAC 1CO | 230 V AC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773830000 |
| TRPL 120VAC 1NO | 120 V AC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773810000 |
| TRPL 120VAC 1CO | 120 V AC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773800000 |
| TRPL 12-60VUC 1NO | 12 - 60 V UC | 1 záróérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773780000 |
| TRPL 12-60VUC 1CO | 12 - 60 V UC | 1 váltóérintkező | 250 V AC / 6 A | 0,14 - 2,5 mm ² | 10 | 2773770000 |

Rendeljen ingyenes termékmintát

Online katalógusunk 72-órás szolgáltatásának keretében rendelje meg a termékmintát a TERMSERIES-kompakt PROMO keresőkifejezés vagy a 2899090000 rendelési szám beírásával és a „Termékminta megrendelése” lehetőség kiválasztásával.



További tájékoztatásért látogasson el honlapunkra:
www.weidmueller.hu



További tájékoztatásért tekintse meg online katalógusunkat: