


## Klippon® EBi szekrény és kötődoboz sorozat

### Magas biztonsági elvárások teljesítése gazdaságosan

#### Újratervezett kötődoboz család ipari alkalmazásokhoz

Ipari környezetben a kötődobozoknak hosszú időn keresztül védelmet kell biztosítaniuk a külső behatások ellen - akár kifejezetten zord körülmények között is. Ez az elvárás költséghatékonyan teljesíthető a Weidmüller optimalizált kötődoboz és szekrény koncepcióival.

Az új Klippon® EBi doboz család kifejezetten ipari környezetben történő felhasználásra lett tervezve. Magabiztosan teljesíti az elvárásokat nehéz körülmények között is illetve további vonzó tulajdonságok jellemzik. A költséghatékony rozsdamentes acél dobozok nagyon gazdaságos kalkulációt tesznek lehetővé, miközben maximális rugalmasságot garantálnak. A Klippon® EBi termékcsalád mellett a Klippon® TB prémium doboz család jelenti a tökéletes választást a legmagasabb elvárásokat támastó alkalmazások esetén.



#### Az Ön speciális előnyei

- Magas ütésállóság
- A robusztus és szilikonmentes CR tömítések védve vannak nyomásszabályozás által is
- Vízvezető rendszer a víz behatolás megelőzésére
- Magas szintű védelem (IP66)
- Robusztus doboz fedél zsanér csavaros (HS) vagy negyedfordulatos zárral (QL)
- A standard szekrények egyszerűen adaptálhatók a vevői projektekhez



\*Változtatás lehetséges: Anyag, felületkezelés, anyagvastagság, festés, méretek, tartozékok, kivágások, összeállítások

## Termékáttekintés

Leírás	Magasság x szélesség x mélység (mm)	Anyag	Felületkezelés	Rendelési szám	
				0 tömsz. lemez	1 tömsz. lemez
KEBI HS 202015S2N	200 x 200 x 150	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090342	8000090348
KEBI HS 303015S2N	300 x 300 x 150	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090343	8000090349
KEBI HS 303020S2N	300 x 300 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090344	8000090351
KEBI HS 403020S2N	400 x 300 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090345	8000090352
KEBI HS 404020S2N	400 x 400 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090346	8000090354
KEBI HS 504020S2N	500 x 400 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090347	8000090355
KEBI QL 202015S2N	200 x 200 x 150	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090356	8000090362
KEBI QL 303015S2N	300 x 300 x 150	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090357	8000090363
KEBI QL 303020S2N	300 x 300 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090358	8000090364
KEBI QL 403020S2N	400 x 300 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090359	8000090365
KEBI QL 404020S2N	400 x 400 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090360	8000090366
KEBI QL 504020S2N	500 x 400 x 200	rozsdamentes acél 1.4301 (304)	természetes	8000090361	8000090367

Megjegyzés



A termékek részletesebb áttekintéséhez tekintse meg az online katalógusunkat erre a linkre kattintva: [catalogue.weidmueller.com](http://catalogue.weidmueller.com) vagy a QR kód beolvasásával.