

高信頼性クリンプ接続システム

確実な接続方法と実績に裏づけられた高品質な DC1500V対応 WM4C コネクタ

素早い作業を提供する接続システム
使い易く、規格に準拠

WM4C は高品質と作業のしやすさを両立した、中継用/パネル取付用のいずれとしても使用可能な最新のコネクタです。安全かつ安定した配線を行えるよう、ワイドミュラーはWM4Cコネクタに適合したアクセサリや高品質な工具を提供いたします。



適切な接続を提供

WM4Cコネクタのねじれ防止機能により
締付の際のプラグの回転を防ぎ、正しい
コネクタの接続を助けます



高い定格電流
最大35Aの電流負荷に対応




ワン・ストップ・ショップ

ワイドミュラーはPV発電所での配線に必要な関連
製品を幅広く提供しています



幅広い電線接続可能範囲

コンタクトピンは4 mm² / 6 mm² の
ケーブルに対応



規格に裏づけられる高品質

WM4Cコネクタは
TUV認証済み、また最新の規格
DIN EN 50521に準拠

技術データおよび注文データ

技術データ

	WM4C 中継用コネクタ	BOX WM4C パネル取付用コネクタ
使用可能温度範囲	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
保護等級 (嵌合時/開放時)	IP 65 & IP 67 / IP 2x	IP 65 & IP 67 / IP 2x
定格電流	35 A	35 A
定格電圧	DC1500 V (IEC)	DC1500 V (IEC)
適合電線	4 mm ² / 6 mm ²	4 mm ² / 6 mm ²
適合電線仕上外径	5.5 ~ 7.0 mm	5.5 ~ 7.0 mm
ケーブル準拠規格	2PFG1169/08.07 & EN 50618:2014	2PFG1169/08.07 & EN 50618:2014
ネジサイズ	M16	M12
汚染クラス	II	II
認証	TÜV (DIN EN 50521)	TÜV (DIN EN 50521)

注文データ

WM4C 中継用コネクタ

型式	梱包	品番
 BUGH WM4C BT メス側コネクタ	100	1530690000


型式	梱包	品番
 SFGH WM4C BT オス側コネクタ	100	1530700000



BOX WM4C パネル取付用コネクタ

型式	梱包	品番
 BUGH BOX WM4C BT メス側コネクタ	100	1530630000

型式	梱包	品番
 SFGH BOX WM4C BT オス側コネクタ	100	1530640000






コンタクトピン

型式	梱包	品番
 BUKO WM4C BT メス側コンタクトピン	100	1530670000
 BUKO WM4C RL メス側コンタクトピン	1500 (ロール梱包)	1530770000

型式	梱包	品番
 SFKO WM4C BT オス側コンタクトピン	100	1530680000
 SFKO WM4C RL オス側コンタクトピン	1500 (ロール梱包)	1530780000

アクセサリおよび関連製品

型式	梱包	品番
 VSSO WM4 オス・メス兼用ダストキャップ	100	1254870000
 PVC-TV1-BK-4-1000 4 mm ² ケーブル	1 km	1203780000
 PVC-TV1-BK-6-1000 6 mm ² ケーブル	1 km	1524740000
 multi-stripax [®] PV 2.5 mm ² ~ 6 mm ² PVケーブル用被覆剥き工具	1	1190490000
 KT 8 切断工具	1	9002650000

型式	梱包	品番
 CTF PV WM4 圧着工具	1	1222870000
 SCREWTY SW15 WM4C用締付工具	1	1290830000
 SCREWTY SW17 BOX WM4C用締付工具	1	1254660000
 DMS MANUELL 0,5-1,7 Nm ※上記締付工具のトルクドライバー ハンドルとしてご使用ください。	1	9918370000
 DMS MANUELL 2,0-8,0 Nm ※上記締付工具のトルクドライバー ハンドルとしてご使用ください。	1	9918380000

日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - Let's connect
Weidmueller - Partner of Industrial Connectivity

www.weidmuller.co.jp

お問い合わせ先

本社営業部

<http://www.weidmuller.co.jp> Mail: info@weidmuller.co.jp

Address: 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8 階

TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333

DT-17006A-2017/10/4